

PHILIPS

Iluminación



LED PAR Expert Color

Crea momentos mágicos a través de la luz

LED PAR Expert Color Atenuable

Con la nueva línea de lámparas PAR Expert Color puedes tener una iluminación especial para resaltar, enfatizar y reproducir el color de una forma casi perfecta

Características

- Ahorran hasta un 85% de energía
- Disponible en PAR30 cuello corto y largo y PAR38
- Diferentes ángulos de apertura: 25 y 40 grados
- Vida útil promedio de 40,000 horas
- Índice de reproducción de color de 90
- Atenuables

Aplicaciones

- Iluminación retail donde se necesite una reproducción de color alta
- Ideales para la iluminación comercial, residencial y de hoteles
- Recomendado para iluminación donde se necesita resaltar o acentuar algún espacio u objeto específico.
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Ángulo de apertura	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)
471078	929001286004	6	12	3000	120V	E26	25D	90	PAR30S	40,000	880	73
471086	929001286104	6	12	3000	120V	E26	40D	90	PAR30S	40,000	880	73
471052	929001285804	6	12	3000	120V	E26	40D	90	PAR30L	40,000	880	73
470962	929001341004	6	12	2700	120V	E26	40D	90	PAR30L	40,000	850	70
471003	929001285304	6	17	3000	120V	E26	25D	90	PAR38	40,000	1200	70
471011	929001285404	6	17	3000	120V	E26	40D	90	PAR38	40,000	1200	70
470849	929001339604	6	17	2700	120V	E26	40D	90	PAR38	40,000	1150	67

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un fluorescente de:
471078	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM/120V	75W
471086	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM/120V	75W
471052	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM/120V	75W
470962	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM/120V	75W
471003	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM/120V	100W
471011	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM/120V	100W
470849	17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM/120V	100W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
PAR30S	91.1	92.8
PAR30L	93.1	92.8
PAR38	132.6	118.7




Posición de Encendido



Universal

Base



E26



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.