

PHILIPS

Iluminación



LED PAR30L

Acentuación y control de iluminación para tus espacios

LED PAR30L Retrofit Atenuable

Innovación en la iluminación general y de acentuación con el máximo desempeño

Características

- Atenuable hasta un 10%
- Ahorran hasta 80% de energía
- Potencia: 8W
- Disponible en color: 3,000K
- Angulo de apertura: 25 grados
- Voltaje: 120V
- Cuello largo
- Alta eficiencia energética comparadas con lámparas halógenas
- 25,000 horas de vida útil promedio

Aplicaciones

- Reemplazo perfecto de lámparas halógenas PAR30
- Ideal para iluminación comercial, residencial y hotelera
- Aplicaciones donde se requiera iluminación acentuada como en pasillos, corredores, vitrinas, empotrados en techo, etc.
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Ángulo de apertura	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
463489	929001238903	4	8	3000	120V	E26	25D	75	PAR30	25000	750	93.75

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un incandescente de:
463489	AmbientLED PAR30L 8W 25D 830 D ULW SO	75W halógeno

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
PAR30L	112	93



Posición de Encendido



Universal

Base



E26



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Diciembre de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.