



Lámparas LED

Ideales para iluminación general de alto flujo luminoso. Aplicaciones interiores y exteriores

LED High Lumen

Eficiencia en iluminación con el mejor desempeño

Ideales para aplicaciones interiores y exteriores que ofrecen innovación y dinamismo en la iluminación general con el máximo desempeño, ahorro de energía, confiabilidad y un rápido retorno de inversión.

Características

- Ahorran más del 85% de energía
- Reproducción de color de 80
- Disponible en 16W, 19W, 23W, 36W y 45W
- Color de luz 6,500K
- Flujo luminoso de 1800lm, 2300lm, 3000lm, 4500lm y 5000lm
- 25,000 horas de vida útil promedio
- Alta eficiencia energética
- 100-240V~
- Versión de 45W disponible en base de E27 y E40

Aplicaciones

- Iluminación general
- Reemplazo perfecto de lámparas fluorescentes integradas de alto flujo luminoso
- Ideales para iluminación industrial, comercial y áreas públicas
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
335521	929001268842	6	16	6500	100-240	E27	80	A25	25000	1800	112
335547	929001268942	6	19	6500	100-240	E27	80	A30	25000	2300	121
335554	929001269042	6	23	6500	100-240	E27	80	A35	25000	3000	130
TBD	929001269142	6	36	6500	100-240	E27	80	A40	25000	4000	111
TBD	929001269242	6	45	6500	100-240	E27	80	A40	25000	5000	111
TBD	929001271242	6	45	6500	100-240	E40	80	A40	25000	5000	111

Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un CFLi de:	Equivalencia a un incandescente de:
335521	LED High Lumen 16-120W E27 6500K W A25 MX	27W	120W
335547	LED High Lumen 19-160W E27 6500K W A30 MX	35W	160W
335554	LED High Lumen 23-200W E27 6500K W A35 MX	46W	200W
TBD	LED High Lumen 36W E27 6500K W A40 MX	65W	N/A
TBD	LED High Lumen 45W E27 6500K W A40 MX	75W	N/A
TBD	LED High Lumen 45W E40 6500K 230V A40 MX	75W	N/A

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
A25	13.65	7.7
A30	20.55	10.1
A35	22.6	11.5
A40	26.5	12.5




Posición de Encendido



Universal

Base



E27

E40



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Septiembre de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.