

PHILIPS

Iluminación



Master LED Tube Instant Fit

Solución eficiente para la iluminación de tus espacios

Master LED Tube Instant Fit

Los tubos LED Instant fit para aplicaciones interiores son ideales para la iluminación general y remplazo de tubos fluorescentes en instalaciones ya existentes, permiten ahorrar en el costo total de implementación haciendo tus espacios mucho más eficientes y con la iluminación que tú necesitas

Características

- Ahorran hasta un 40% de energía
- Compatible con balastro de encendido instantáneo*
- Disponible en 7W, 10W y 14W, equivalente a 17W y 32W fluorescentes
- Color de luz cálida o neutra (4000K y 5000K)
- 50 000 horas de vida útil promedio
- Alta eficiencia energética
- 120-277 V
- No atenuable

Aplicaciones

- Reemplazo perfecto de lámparas fluorescentes lineales convencionales
- Ideales para la iluminación comercial, áreas públicas, oficinas, etc.
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


| Clave | 12NC | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje (V) | Base | Bulbo | CRI | Vida Promedio (Hrs) | Flujo Luminoso (lm) | Eficacia Luminosa (lm/W) |
|--------|--------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 469296 | 929001311004 | 10 | 7 | 4,000 | 120-277 | G13 | T8 | 82 | 50,000 | 1150 | 164 |
| 469304 | 929001311104 | 10 | 7 | 5,000 | 120-277 | G13 | T8 | 82 | 50,000 | 1150 | 164 |
| 468280 | 929001124164 | 10 | 10 | 4,000 | 120-277 | G13 | T8 | 82 | 50,000 | 1600 | 160 |
| 468298 | 929001124264 | 10 | 10 | 5,000 | 120-277 | G13 | T8 | 82 | 50,000 | 1600 | 160 |
| 468322 | 929001158764 | 10 | 14 | 4,000 | 120-277 | G13 | T8 | 82 | 50,000 | 2100 | 150 |
| 468330 | 929001158864 | 10 | 14 | 5,000 | 120-277 | G13 | T8 | 82 | 50,000 | 2100 | 150 |

Equivalencias

| Clave | Descripción del Producto | Equivalencia a un Fluorescente T12 de: |
|--------|--|--|
| 469296 | Tubo LED Instant Fit T8 G13 7W 60mm 4,000K FRST | 17W |
| 469304 | Tubo LED Instant Fit T8 G13 7W 60mm 5,000K FRST | 17W |
| 468280 | Tubo LED Instant Fit T8 G13 10W 1200mm 4,000K FRST | 32W |
| 468298 | Tubo LED Instant Fit T8 G13 10W 1200mm 5,000K FRST | 32W |
| 468322 | Tubo LED Instant Fit T8 G13 14W 1200mm 4,000K FRST Dim | 32W |
| 468330 | Tubo LED Instant Fit T8 G13 14W 1200mm 5,000K FRST Dim | 32W |

Dimensiones (mm)

| Potencia | C | D |
|----------|------|----|
| 7W | 60 | 26 |
| 10W | 1200 | 26 |
| 14W | 1200 | 26 |



Base



@Philipslumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Abril de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.