

PHILIPS

Iluminación

AR111 Expert Color Eficiencia y desempeño



LED AR111 Expert Color Atenuable

Esta lámpara crea un efecto visual brillante ideal para aplicaciones retail como tiendas departamentales, galerías, etc. Es una solución retrofit de alta calidad y con diseño mejorado adecuado para la mayoría de los luminarios del mercado.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible en 11W y 15W de potencia
- Disponible en 2700K
- Vida útil promedio de 25,000 horas
- Solución retrofit
- CRI de 90
- Ángulo de apertura de 25°
- Atenuable

Aplicaciones

- Iluminación interior, especialmente retail: tiendas departamentales, boutiques, galerías, museos, etc
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Ángulo de apertura	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
302901	929001169808	6	11	2700	12V	G53	24D	90	AR111	40000	620	56
302893	929001170208	6	15	2700	12V	G53	24D	90	AR111	40000	830	55

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un halógeno de:
302901	302901-000 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR	50W
302893	302893-000 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR	75W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
AR111	62.3	110.7




Posición de Encendido



Universal

Base



G53



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Junio de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.