

PHILIPS

Iluminación



Mini Twister T2

Ahorro de energía al máximo desempeño

Mini Twister T2 13W

La línea de lámparas Mini Twister T2 de Philips se caracterizan por su diseño innovador, altísima eficiencia y duración. Su tamaño compacto las hace más versátiles, ofreciendo la misma cantidad de luz que un incandescente convencional.

Características

- Ahorran más de 80% de energía
- Disponible en 13W de potencia
- Color de luz blanco neutro (4100K)
- Vida útil promedio de 8,000 horas
- Diseño en espiral
- Encendido Instantáneo (menor a 1 segundo)
- No deben utilizarse con atenuadores de luz (dimmers)

Aplicaciones

- Es el remplazo perfecto de lámparas incandescentes convencionales
- Aplicaciones donde se requiera iluminación general o decorativa
- La luz de color blanco neutra (4100K) se recomienda para generar ambientes agradables y de confort visual
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
335364	929689780101	6	13	4,100	110-127V	E26	80	T2	8,000	820	58.5

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Incandescente de:
335364	Mini Twister 13W E27 T2 110-127V	60W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
T2	47	103.6



Posición de Encendido



Universal

Base



E26



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Febrero de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.