

PHILIPS

Iluminación



Twister T2

Ahorro de energía al máximo desempeño

Twister T2

La línea de lámparas fluorescentes compactas Twister T2 de Philips se caracterizan por su diseño innovador, altísima eficiencia y duración. Su tamaño compacto las hace más versátiles, ofreciendo la misma cantidad de luz que un incandescente convencional.

Características

- Ahorran más de 80% de energía
- Disponibles en 8,12, 20, 23 y 27W de potencia
- Color de luz blanca en temperaturas cálida (2700K) y fría (6500K)
- Vida útil promedio mayor a 6,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes y halógenas convencionales
- Diseño en espiral
- Encendido instantáneo (85% en menos de un minuto)
- Autobalastadas

Aplicaciones

- Es el remplazo perfecto de lámparas incandescentes convencionales
- Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales de mediana potencia
- Ideales para iluminación residencial, hoteles, tiendas comerciales, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
462697	929689000706	12	8	2700	100-127	E27	80	T2	6000	410	51
462705	929689000806	12	8	6500	100-127	E27	80	T2	6000	410	51
462713	929689001007	12	12	6500	100-127	E27	80	T2	6000	665	55
462721	929689000906	12	12	2700	100-127	E27	80	T2	6000	660	55
462747	929689001311	12	20	2700	100-127	E27	80	T2	6000	1180	59
462762	929689001609	12	23	6500	100-127	E27	80	T2	6000	1380	60
462754	929689001507	12	23	2700	100-127	E27	80	T2	6000	1380	60
462770	929689989006	12	27	2700	100-127	E27	80	T2	6000	1850	69

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Incandescente de:
462697	Twister Ecohome 8W WW E27 127V Luz Cálida	30W
462705	Twister Ecohome 8W CDL E27 127V 1PF/12	30W
462713	Twister Ecohome 12W CDL E27 127V Luz Fría	50W
462721	Twister Ecohome 12W WW E27 127V Luz Cálida	50W
462747	Twister Ecohome 20W WW E27 127V Luz Cálida	80W
462762	MINI TWISTER 23W CDL E26 110-127V 1PF/8	90W
462754	Twister Ecohome 23W WW E27 127V Luz Cálida	90W
462770	MINI TWISTER 27W WW E27 127V 1PF/12	120W

Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
8W	123.5	48
12W	133.5	48
20W	151	62
23W	123	65
27W	169.5	65



Posición de Encendido



Universal

Base



E26



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.