



## Lámparas LED

*Lámparas LED A15 de diseño clásico son ideales para la iluminación general*

LED A15 Atenuable

# Decoración y ahorro de energía en la iluminación de sus ambientes

La familia de lámparas A15 LED de Philips para aplicaciones interiores, representan la nueva generación de lámparas decorativas en tecnología LED, integrándose perfectamente a la decoración de sus ambientes.

## Características

- Atenuable hasta un 10%
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Disponible en 4.5W de potencia
- Equivalente a 40W respectivamente
- Luz de color blanco cálido regulable de 2200K a 2700K
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes

## Aplicaciones

- Aplicaciones decorativas residenciales, comerciales, hoteles y restaurantes
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza
- Reduce costos de mantenimiento debido a su larga vida útil

**PHILIPS**

## Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Bulbo	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flijo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
457168	929001167203	4	4.5	2200-2700	120	E12	A15	25,000	81	330	73.33

## Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un halógeno de:
457168	A15 DECORATIVO LED 4.5W E12 2700K 120V Atenuable	40W

## Dimensiones (mm)

	C	D
A15	107	60.96




## Posición de Encendido



Universal

## Base



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.  
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando  
La Herradura, 52784  
Huixquilucan, Estado de México  
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139  
smartlight.mexico@philips.com  
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Agosto de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.