

PHILIPS

Iluminación



EcoHome Essential 2U

Ahorro de energía al mejor precio

EcoHome Essential 2U

La línea Essential son lámparas fluorescentes compactas integradas standard en forma de U con el mejor precio de entrada.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía comparado con una lámpara incandescente
- Disponible en 14 W
- Equivalente a 60W
- 8,000 Horas de vida
- Tamaño ultra compacto
- Color de luz blanca fría (6,500K) y blanca cálida (2,700K)
- No deben utilizarse con atenuadores de luz (dimmers)

Aplicaciones

- Aplicaciones interiores como pasillos, baños, bodegas, estancias, etc.
- La luz de color blanco frío (6500K) se recomienda para generar ambientes dinámicos y de mucha actividad
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
TBD	929689013601	6	14W	6,500	110-127V	E27	80	2U	8000	810	58
TBD	929689013501	6	14W	2,700	110-127V	E27	80	2U	8000	810	58

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Incandescente de:
TBD	Essential 14W CDL E27 110-127V 1PF/6 PCE	60W
TBD	ECOHOME Stick 14W WW E27 110-127V 1PF/6	60W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
2U	190	40




Posición de Encendido



Universal

Base



E26

Dimensiones empaque

Largo	Alto	Ancho	Peso
42mm	185 mm	42 mm	0.60 KG



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Marzo de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.