

PHILIPS

Iluminación



LED Classic A19 y A21

Estilo y eficiencia para la iluminación de tus ambientes

LED Classic A19 y A21 On-Off

La familia de lámparas LED Classic de Philips para aplicaciones interiores son ideales para la iluminación general integrándose perfectamente a sus ambientes..

Características

- Ahorran más de 80% de energía
- Disponible en 4.5W, 9W, 9.5W y 13.5W de potencia
- Equivalente a 40W, 60W, 75W y 100W respectivamente
- Luz de color blanco cálido (3,000K) y luz blanca fría (6,500K)
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes
- No utilizar con atenuadores de luz (dimmers)

Aplicaciones

- Iluminación decorativa
- Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales de mediana potencia
- Ideal para la iluminación residencial, hoteles, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
335869	929001272441	6	4.5	6500	100-240	E27	80	A19	25000	480	107
335877	929001272341	6	4.5	3000	100-240	E27	80	A19	25000	480	107
462911	929001195441	6	9	6500	100-240	E27	80	A19	25000	806	90
462903	929001195341	6	9	3000	100-240	E27	80	A19	25000	806	90
462937	929001195641	6	9.5	6500	100-240	E27	80	A19	25000	1055	111
462929	929001195541	6	9.5	3000	100-240	E27	80	A19	25000	1055	111
462945	929001195841	6	13.5	6500	100-240	E27	80	A21	25000	1510	111
462951	929001195741	6	13.5	3000	100-240	E27	80	A21	25000	1510	111

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Incandescente de:
335869	LEDBulb4.5-40W E27 6500K W A19 ND MX (480lm)	40W
335877	LEDBulb4.5-40W E27 3000K W A19 ND MX (480lm)	40W
462911	Classic LED Retrofit 9W (60W) E27 A19 100-240V 6500K	60W
462903	Classic LED Retrofit 9W (60W) E27 A19 100-240V 3000K	60W
462937	Classic LED Retrofit 9.5W (75W) E27 A21 100-240V 6500K	75W
462929	LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 100V-240V A19 MX	75W
462945	Classic LED Retrofit 13.5W (100W) E27 A21 100-240V 6500K	100W
462951	Classic LED Retrofit 13.5W (100W) E27 A21 100-240V 3000K	100W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
A19	106.6	58.4
A21	132 mm	68 mm



Posición de Encendido



Universal

Base



E27



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Junio de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.