

PHILIPS

Iluminación



LED MR16

Acentúe sus espacios ahorrando energía

LED MR16 base GU5.3 Atenuable

La familia de LEDs MR16 a 12V atenuables de Philips para aplicaciones interiores, representan la nueva generación de lámparas para la iluminación de acentuación.

Características

- Atenuables hasta un 10%
- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible 7W de potencia
- Disponible en 24° y 36° grados de apertura
- Equivalente a 50W comparado con una lámpara halógena
- Color de luz blanca cálida en 2,700K y 3,000K
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas halógenas

Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Es el remplazo perfecto de halógenas dicróicas MR16
- Aplicaciones donde se requiera iluminación de acento como pasillos, corredores, vitrinas, empotrados de techo, etc.
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Ángulo de apertura	CRI	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
461582	929001153134	10	7W	2700	12V	GU5.3	36D	80	MR16	25,000	500	71
461590	929001153234	10	7W	3000	12V	GU5.3	36D	80	MR16	25,000	500	71
461558	929001152834	10	7W	2700	12V	GU5.3	25D	80	MR16	25,000	500	71
461566	929001152934	10	7W	3000	12V	GU5.3	25D	80	MR16	25,000	500	71

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Halógeno de:
461582	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 2700K 36D Atenuable	50W
461590	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 3000K 36D Atenuable	50W
461558	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 2700K 25D Atenuable	50W
461566	Reflector LED 7W (50W) GU5.3 MR16 12V 3000K 25D Atenuable	50W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
MR16	47.8	51




Posición de Encendido



Universal

Base



GU5.3



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Agosto de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.