

PHILIPS

Iluminación



LED Tube Instant Fit T5 HO

Eficiencia y alto poder de iluminación para tus espacios

Master LED Tube Instant Fit

Los tubos T5 de alta salida luminosa de Philips para aplicaciones interiores ofrecen innovación y dinamismo en la iluminación general con el máximo desempeño y optimización de espacios.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible en 24W que reemplaza 54W en fluorescencia
- Disponible en 3,000K, 4,000K y 5,000K
- Alta salida luminosa: 3,300 lm y 3,500 lm
- Vida útil promedio de 50,000 horas
- Solución retrofit por lo que si requiere balastro
- CRI de 80

Aplicaciones

- Iluminación general donde se necesite alta intensidad de iluminación (techos altos)
- Ideales para la iluminación comercial, almacenes, etc
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Base	Bulbo	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
467126	929001283704	10	24	3000	G5	T5	80	50000	3300	137
467142	929001283904	10	24	4000	G5	T5	80	50000	3500	146
467159	929001284004	10	24	5000	G5	T5	80	50000	3500	146

Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Fluorescente T5 de:
467126	24T5 LED/HO/48-3000 IF 10/1	54W
467142	24T5 LED/HO/48-4000 IF 10/1	54W
467159	24T5 LED/HO/48-5000 IF 10/1	54W

Dimensiones (mm)

Bulbo	C	D
T5	1162	178



Base



@Philipslumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Junio de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.