



LED Retrofit

*Lámparas LED ideales
para la iluminación
de acento*

LED Cápsulas

Estilo y eficiencia para la iluminación de tus ambientes

La familia de LED Cápsulas de Philips para aplicaciones interiores son ideales para la iluminación de acento.

Características

- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible en 1.5W
- Equivalente a 10W
- Luz de color blanco cálido en 3000K
- Vida útil promedio de 15,000 horas
- No atenuables
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas halógenas comunes

Aplicaciones

- Iluminación de acento
- Ideal para la iluminación decorativa residencial, lámparas de mesa, muebles y gabinetes
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Intensidad Luminosa (Cd)	Eficacia Luminosa (lm/W)
454116	46677454111	4	1.5	3000	12	G4	80	15,000	115	77

Equivalencias


Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un halógeno de:
454116	Accent LED Capsula Retrofit 1.5W (10W) G4 T3 12V 3000K	10W

Dimensiones (mm)

	C	D
Cápsula	48.26	18.79



Base



G4



/philipsiluminamexico
@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.