



PHILIPS

hue personal
wireless
lighting

**Conecta
la iluminación
de tu hogar**

Tu sistema personal de iluminación inalámbrica



¿Qué es Hue?

Philips Hue es el sistema de iluminación inalámbrico personal que te permite controlar la iluminación de tu hogar a través de nuestra aplicación con tu dispositivo móvil y crear el ambiente correcto para cada momento. Combina una luz LED brillante y energéticamente eficiente con una tecnología inteligente.

Las posibilidades para convertir la iluminación de todos los días en una experiencia extraordinaria son ilimitadas. Philips Hue hace que tu vida sea más práctica, fácil y tranquila.


Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores (familia Hue white & color) o tonos de luz blanca (familia Hue White ambiance y Hue White) de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes favoritos y úsalos cuando quieras.



Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.



Sincroniza las luces con música y películas

Amplía la experiencia de ver la televisión a toda la habitación o eleva tu experiencia de juego hasta el siguiente nivel. Descarga una de las aplicaciones de terceros y descubre las cosas asombrosas que puedes hacer con Philips Hue.



Control inteligente

Philips Hue lo puedes controlar desde tu dispositivo móvil a través de nuestra app o añade interruptores (Hue dimmer switch) al sistema Hue para activar las luces.



Compatible con diferentes plataformas

Philips Hue es compatible con diferentes dispositivos inteligentes (Friends of Hue) como: Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, entre otros. Mediante aplicaciones de terceros, puedes incluso enlazar tus luces a estos dispositivos. ¡Llena de vida tu hogar inteligente con la luz más conectada del mundo!



Control fuera de casa

Puedes controlar tus luces de manera remota desde donde estés. Comprueba si olvidaste apagar las luces antes de salir o enciéndelas al anochecer antes de llegar casa.



El sistema



El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.

Bridge


El bridge es el corazón del sistema Philips Hue, que enlaza tu dispositivo inteligente, las lámparas Hue y el Wi-Fi de tu hogar. Puedes añadir hasta 50 focos, lámparas y/o accesorios Philips Hue a un solo puente.



Además, puedes controlar el sistema fuera de casa. El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue o también, puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema. Una vez sincronizado, el puente puede controlar cualquier foco, lámpara o accesorio de tu sistema Hue.

Focos, tiras y lámparas conectadas

Proporcionan una luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, con ellas puedes crear momentos especiales y experiencias envolventes. Además, están disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos que se adaptan a tu hogar.



La aplicación

Está diseñada pensando en ti, en tu hogar y en tu vida diaria. Juega, explora y controla tus luces de manera fácil y cómoda con la aplicación Philips Hue.



Con la aplicación puedes controlar:



Estancias



Ambientaciones



Luces



Despertar de forma natural



Dentro y fuera de casa



Rutinas diarias



Widgets + Apple Watch

Las familias Hue son compatibles con sistemas como:



© Philips Hue B.V. Versión Febrero 2018

Accesorios


Philips Hue te permite utilizar distintos accesorios para darle versatilidad a tus espacios como: sensor de movimiento, dimmer switch (para controlar las luces) o TAP (para programar ambientes).



El portal my Hue

Para conectar Hue a internet deberás crear tu propia cuenta en el portal Hue. Conectar Hue a internet te permitirá controlar las luces de forma remota y recibir actualizaciones del sistema de forma inalámbrica.

meethue.com



HueLabs

Es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa inicial. ¡Tus comentarios pueden hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a tu sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle.

No todas las fórmulas en HueLabs son completamente nuevas, algunas de las características podrían ya existir en otras aplicaciones de terceros. Pero cuando lo colocamos en HueLabs, significa que nos gustaría aprender más sobre ella, cómo lo utiliza la gente, si la aplicación es correcta, si hay algo que falta, etc.

¿Cómo funciona Philips Hue?



1

Instala el foco y/o lámpara

Elige tu Hue. Puedes comprar uno de los Kits de inicio que incluyen el puente o comprar los focos, lámparas y el puente por separado.



Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.
Versión Febrero 2018

2

Conecta el puente a tu router

Con el enlace Wi-Fi puedes controlar el sistema en casa o fuera de ella y añadir hasta 50 dispositivos (focos y accesorios).



3

Descarga la app Philips Hue

A través de la App gratuita puedes empezar a jugar y disfrutar por completo de la experiencia Hue.



Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.
Versión Febrero 2018

Cambia la forma en la que **juegas con la luz**

Philips Hue cuenta con tres familias que son compatibles entre sí para hacer de tu hogar un lugar **inteligente, más confortable y más eficiente energéticamente.**

White and Color ambiance

Convierte tu iluminación cotidiana en una **experiencia extraordinaria.** Juega con colores o sincroniza tus luces inteligentes con tu música, películas y hasta videojuegos.



2000K - 6500K



16 millones de colores

White ambiance

Personaliza tus rutinas diarias en momentos que puedas disfrutar con distintos tonos de luz blanca. Hue puede despertarte y ayudarte a energizarte, leer, concentrarte y relajarte.



2000K - 6500K




White

Controla tus luces inteligentes de luz cálida donde quiera que estés. Se trata de simplificar tu vida.



2700K



Cálida



White and Color **ambiance**

La familia que te da opción a iluminar tu hogar con 16 millones de colores y tonos de luz cálida y fría.



Utiliza cualquier dispositivo móvil



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Seguridad para tu hogar



Atenuación fácil



Define ambientes para tus rutinas



Sincroniza con tu alarma



Decora con colores



Sincroniza con tu música



Sincroniza con videojuegos

Enciende tu imaginación

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza los focos Hue de Philips con películas, música y videojuegos

Intensifica tus momentos


- De luz blanca cálida a fría
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 focos Hue de Philips
- Conéctalo a tu reloj inteligente u otros dispositivos inteligentes
- No necesitas atenuadores o instalaciones adicionales
- Compatible con Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, y muchos otros



A19 Hue White and Color ambiance (Kit de inicio)

6NC: 471960 / 12NC: 929001257573



- Bulbo A19
- 800 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Generación 3, **colores más vibrantes**
- Para uso interior





A19 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: 464487 / 12NC: 929001257571



- Bulbo A19
- 800 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Generación 3, **colores más vibrantes**
- Para uso interior







GU10 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: 456681 / 12NC: 929000261911



- Bulbo MR16
- 300 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 6.5W=25W
- Base GU10
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Para uso interior





PAR16 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: 456673 / 12NC: 929000261811



- Bulbo PAR16
- 300 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 6.5W=25W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Para uso interior







BR30 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: 468942 / 12NC: 929001301201



- Bulbo BR30
- 630 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 8W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Para uso interior






Candle Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: 468900 / 12NC: 929001301501



- Bulbo Vela
- 350 lúmenes @ 4000K
- 16 millones de colores
- Potencia 6W=40W
- Base E12
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Para uso interior






Lightstrip Plus

6NC: **800276** / 12NC: **915005109101**

- Tira de LED
- 1,600 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 20.5W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V
- Longitud total de 2 metros
- Para uso interior

Nota: La tira se puede extender hasta 10 metros utilizando la extensión de 1 metro.



Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Versión Febrero 2018

Lightstrip Plus (extensión)

6NC: **800268** / 12NC: **915005109001**

- Tira de LED
- 800 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 11W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V
- Longitud total de 1 metro
- Para uso interior




Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Versión Febrero 2018



Hue Go

6NC: 798835 / 12NC: 915004576801


- 300 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 6W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V
- Portátil (uso interior) y batería recargable



Hue Beyond Mesa

6NC: 299446 / 12NC: 915004505401

- Potencia 9W
- 600 lúmenes @ 4000K
- 510 lúmenes @ 3000K
- 360 lúmenes @ 2000K
- 505 lúmenes @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20
- Para uso interior





Hue Beyond Colgante

6NC: 299453 / 12NC: 915004505701

- Potencia 18.5W
- 1200 lúmenes @ 4000K
- 1020 lúmenes @ 3000K
- 720 lúmenes @ 2000K
- 1010 lúmenes @ 6500K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20
- Para uso interior



Hue Beyond Techo

6NC: 299461 / 12NC: 915004505801

- Potencia 18.5W
- 1,200 lúmenes @ 4000K
- 1,029 lúmenes @ 3000K
- 1,010 lúmenes @ 6500K
- 720 lúmenes @ 2000K
- 15,000 horas de vida útil
- IP20
- Para uso interior





White

ambiance

La familia que ilumina tu hogar con tonos de luz cálida y fría.



Utiliza cualquier dispositivo móvil



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Seguridad para tu hogar



Atenuación fácil



Define ambientes para tus rutinas



Sincroniza con tu alarma

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces a tu manera

Control sencillo

- Puedes controlar tu sistema a través del Bridge, o bien, atenuar y cambiar las escenas predeterminadas con tu Hue dimmer switch

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 focos Hue de Philips
- Conéctalo a tu reloj inteligente u otros dispositivos inteligentes



A19 Hue White ambiance

(Kit de inicio)

6NC: 471986 / 12NC: 929001199874

- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V
- Para uso interior





A19 Hue White ambiance

(Foco individual)

6NC: 461004 / 12NC: 929001199871

- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V
- Para uso interior






A19 Hue White ambiance

(Foco y dimmer switch)

6NC: 466706 / 12NC: 929001199872

- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 10W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V
- Conecta hasta 12 interruptores al puente
- Para uso interior



Nota: Baterías incluidas.


No se requiere del bridge para que funcione.

BR30 Hue White ambiance

(2 Pack)

6NC: 466508 / 12NC: 929001259604

- Bulbo BR30
- 680 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 9.5W=60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Para uso interior



To be phase out hasta agotar inventario.





Candle Hue White ambiance

(Foco individual)

6NC: 468926 / 12NC: 929001301601



- Bulbo Vela
- 450 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 6W=40W
- Base E12
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Para uso interior




GU10 Hue White ambiance

(Foco individual)

6NC: 464677 / 12NC: 929001257701



- Bulbo MR16
- 300 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- Potencia 5.5W=25W
- Base GU10
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V
- Para uso interior






Hue Wellner Mesa

6NC: 348896 / 12NC: 915005488401


- Potencia 15W
- 800 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior



Hue Wellness Mesa

6NC: 348888 / 12NC: 915005488501

- Potencia 15W
- 800 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior






Hue Being Techo

6NC: **348904** / 12NC: **915005488301**


- Potencia 32W
- 2,400 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior



Hue Fair Techo con base

6NC: **348938** / 12NC: **915005488001**

- Potencia 39W
- 3,000 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior





Hue Fair Techo

6NC: 348920 / 12NC: 915005488101

- Potencia 39W
- 3,000 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior



Hue Fair Colgante

6NC: 348912 / 12NC: 915005488201

- Potencia 39W
- 3,000 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior






Hue Muscari Techo

6NC: 348946 / 6NC: 915005246701


- Potencia 45W
- 2,200 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 30,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V
- Incluye dimmer
- Para uso interior



Hue Muscari Colgante

6NC: 348953 / 12NC: 915005236701

- Potencia 45W
- 2,200 lúmenes @ 4000K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2,700K-6,500K)
- 30,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V
- Incluye dimmer
- Para uso interior





White

La familia que ilumina tu hogar con tonos de luz cálida.



Utiliza cualquier dispositivo móvil



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Seguridad para tu hogar



Atenuación fácil

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica suave garantizada
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 focos Hue de Philips (con el Bridge)
- Controla hasta 10 focos con el Hue dimmer switch




A19 Hue White

(Kit de inicio)

6NC: 455287 / 12NC: 929001136971

- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9,5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V
- Para uso interior




A19 Hue White

(Foco individual)

6NC: 455295 / 12NC: 929001136972

- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9,5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V
- Para uso interior






Hue White Dimming Kit

6NC: 455386 / 12NC: 929001136976



- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2,700K)
- Potencia 9.5W=50W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V
- Conecta hasta 12 interruptores al puente
- Para uso interior




Nota: Baterías incluidas.
No se requiere del bridge para que funcione.

Hue Muscari Mesa

6NC: 348961 / 12NC: 915005238601



- Potencia 15W
- 600 lúmenes @ 4000K
- Luz blanca cálida (2,700K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V
- Para uso interior






Hue Muscari Piso

6NC: 348979 / 12NC: 915005238801

- Potencia 15W
- 600 lúmenes @ 4000K
- Luz blanca cálida (2,700K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V
- Para uso interior



Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.
Versión Febrero 2018

Accesorios Hue

Son la serie de dispositivos que hacen más fácil el manejo de tus focos o lámparas Hue.

Accesorios

Los accesorios de Hue te permiten controlar tus luces, ya sea por sensor de movimiento o atenuando tus luces sin levantarte de tu asiento.

Hue Tap switch

Es un control alternativo con el que puedes programar cuatro de tus ambientes favoritos en cualquier lugar de tu casa y puedes cambiarlo con solo pulsar un botón. Puedes usarlo como control remoto y apagar todas las luces al mismo tiempo. Es completamente inalámbrico y funciona sin baterías, para tu comodidad.

Hue Dimmer switch

Es un interruptor que te permite atenuar tu iluminación. Funciona como un interruptor y atenuador de pared normal. Colócalo en el lugar que desees, utilizando tornillos o la cinta adhesiva en la placa posterior del interruptor. También puedes utilizarlo como control remoto inalámbrico, pues no necesitas de instalaciones y cableado adicionales debido a que funciona con baterías incluidas.

Hue Motion sensor

Es un sensor de movimiento con el que controlas tus luces automáticamente, solo tienes que agregarlo a tu sistema Philips Hue. Puedes colocar el sensor en cualquier lugar de tu hogar, ya que funciona con batería y es completamente inalámbrico. Simplemente camina cerca del sensor para activar tus luces.



Hue Tap switch

6NC: 456699 / 12NC: 929001115261

- Control inalámbrico
- Max. 25 taps por puente
- No requiere baterías
- 4 botones de configuración para distintos ambientes
- 50,000 clicks de vida útil
- Fácil de colocar



Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue

Hue Dimmer switch

6NC: 473371 / 12NC: 929001173661

- Control inalámbrico
- Max. 12 interruptores por puente
- Baterías incluidas
- 4 botones de configuración
- 25,000 clicks de vida útil
- Fácil de colocar



Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue



Hue Motion sensor

6NC: 473389 / 12NC: 929001260762

- Sensor inalámbrico
- Enciende y apaga las luces automáticamente
- Sensor luz día para ahorrar energía
- Ubícalo donde quieras
- Ángulo de detección: 100 grados
- Rango de detección: 5 metros
- Baterías incluidas
- Para uso interior



Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.
Versión Febrero 2018

Hue Bridge

6NC: 332049 / 12NC: 929001180603

- Es el cerebro del sistema
- Max. 50 dispositivos (lámparas y hasta 12 accesorios por Puente)
- Potencia 1.5W
- Protocolo Zigbee. 1.0 Certificado
- Compatible con Apple HomeKit
- Compatible con iOS o Android
- Fácil de colocar



Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.
Versión Febrero 2018



Contáctenos

Philips Iluminación México pone a su disposición diferentes canales de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

Servicio al Cliente

A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119
(+55) 5269 9025
(+55) 5269 9127
(+55) 5269 9032
(+55) 5269 9031

Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre información técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de capacitación, tramitar la solicitud de garantías, en registro y seguimiento de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000

Tel. (+55) 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Enero de 2018

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.