



PHILIPS

hue personal
wireless
lighting

**Conecta
la iluminación
de tu hogar**

A modern living room at night, illuminated by a cool blue ambient light. In the foreground, a bright yellow sectional sofa is the central focus, with a patterned throw pillow on the right side. A dark coffee table is partially visible in the lower left, holding a glass of water and a small jar. The background shows a white door, a window with a view of the night, and a white console table with a vase of flowers. The overall atmosphere is calm and contemporary.

Tu sistema personal de iluminación inalámbrica



¿Qué es Hue?

Philips Hue es el sistema de iluminación inalámbrico personal que te permite controlar la iluminación de tu hogar a través de nuestra aplicación con tu dispositivo móvil y crear el ambiente correcto para cada momento. Combina una luz LED brillante y energéticamente eficiente con una tecnología inteligente.

Las posibilidades para convertir la iluminación de todos los días en una experiencia extraordinaria son ilimitadas. Philips Hue hace que tu vida sea más práctica, fácil y tranquila.

Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores (familia Hue white & color) o tonos de luz blanca (familia Hue White ambiance y Hue White) de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes favoritos y úsalos cuando quieras.




Sincroniza las luces con música y películas

Amplía la experiencia de ver la televisión a toda la habitación o eleva tu experiencia de juego hasta el siguiente nivel. Descarga una de las aplicaciones de terceros y descubre las cosas asombrosas que puedes hacer con Philips Hue.

Compatible con diferentes plataformas

Philips Hue es compatible con diferentes dispositivos inteligentes (Friends of Hue) como: Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, entre otros. Mediante aplicaciones de terceros, puedes incluso enlazar tus luces a estos dispositivos. ¡Llena de vida tu hogar inteligente con la luz más conectada del mundo!



Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.




Control inteligente

Philips Hue lo puedes controlar desde tu dispositivo móvil a través de nuestra app o añade interruptores (Hue dimmer switch) al sistema Hue para activar las luces.



Control fuera de casa

Puedes controlar tus luces de manera remota desde donde estés. Comprueba si olvidaste apagar las luces antes de salir o enciéndelas al anochecer antes de llegar casa.



El sistema



El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.

Bridge


El bridge es el corazón del sistema Philips Hue, que enlaza tu dispositivo inteligente, las lámparas Hue y el Wi-Fi de tu hogar. Puedes añadir hasta 50 focos, lámparas y/o accesorios Philips Hue a un solo puente.



Además, puedes controlar el sistema fuera de casa. El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue o también, puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema. Una vez sincronizado, el puente puede controlar cualquier foco, lámpara o accesorio de tu sistema Hue.

Focos, tiras y lámparas conectadas

Proporcionan una luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, con ellas puedes crear momentos especiales y experiencias envolventes. Además, están disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos que se adaptan a tu hogar.



La aplicación

Está diseñada pensando en ti, en tu hogar y en tu vida diaria. Juega, explora y controla tus luces de manera fácil y cómoda con la aplicación Philips Hue.

Disponible en
App Store

Disponible en
Google play



Con la aplicación puedes controlar:



Estancias



Ambientaciones



Luces



Despertar de forma natural



Dentro y fuera de casa



Rutinas diarias



Widgets +
Apple Watch

Las familias Hue son compatibles con sistemas como:



Accesorios


Philips Hue te permite utilizar distintos accesorios para darle versatilidad a tus espacios como: sensor de movimiento, dimmer switch (para controlar las luces) o TAP (para programar ambientes).



El portal my Hue

Para conectar Hue a internet deberás crear tu propia cuenta en el portal Hue. Conectar Hue a internet te permitirá controlar las luces de forma remota y recibir actualizaciones del sistema de forma inalámbrica.

meethue.com



HueLabs

Es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa inicial. ¡Tus comentarios pueden hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a tu sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle.

No todas las fórmulas en HueLabs son completamente nuevas, algunas de las características podrían ya existir en otras aplicaciones de terceros. Pero cuando lo colocamos en HueLabs, significa que nos gustaría aprender más sobre ella, cómo lo utiliza la gente, si la aplicación es correcta, si hay algo que falta, etc.

¿Cómo funciona Philips Hue?



1

Instala el foco y/o lámpara

Elige tu Hue. Puedes comprar uno de los Kits de inicio que incluyen el puente o comprar los focos, lámparas y el puente por separado.



2

Conecta el puente a tu router

Con el enlace Wi-Fi puedes controlar el sistema en casa o fuera de ella y añadir hasta 50 dispositivos (focos y accesorios).



3

Descarga la app Philips Hue

A través de la App gratuita puedes empezar a jugar y disfrutar por completo de la experiencia Hue.



Cambia la forma en la que **jueg**

Philips Hue cuenta con tres familias que son compatibles entre sí para transformar tu hogar un lugar **inteligente, más confortable y más eficiente**.

White and Color ambiance

Convierte tu iluminación cotidiana en una **experiencia extraordinaria**. Juega con colores o sincroniza tus luces inteligentes con tu música, películas y hasta videojuegos.



Seguridad para tu hogar

Atenuación fácil

Sincroniza con tu alarma

Encendido y apagado programado

Decora con colores

Control inteligente fuera de casa

Sincroniza con tu música

Utiliza cualquier dispositivo móvil

Sincroniza con videojuegos

2000K - 6500K



◀ Cálida ▶ Fría ▶



◀ 16 millones de colores ▶

White and Color

Personaliza tus rutinas de iluminación para que puedas disfrutar con distintos ambientes. Philips Hue puede despertarte y ayudarte a leer, concentrarte o relajarte.



Seguridad para tu hogar

Encendido y apagado programado

Control inteligente fuera de casa

Utiliza cualquier dispositivo móvil

2000K -



◀ Cálida ▶

gas con la luz

re sí para hacer de
e energéticamente.

mbiance

diarias en momentos que
ntos tonos de luz blanca.
y ayudarte a energizarte,
arte y relajarte.



Seguridad
para tu hogar



Atenuación
fácil



Sincroniza
con tu alarma



6500K



Fría ▶

White

Controla tus luces inteligentes de luz cálida
donde quiera que estés. Se trata de simplificar tu
vida.



Encendido y apagado
programado



Seguridad
para tu hogar



Atenuación
fácil



Utiliza cualquier
dispositivo móvil



2700K



Cálida



White and Color ambiance

La familia que te da opción a iluminar tu hogar con 16 millones de colores y tonos de luz cálida y fría.



Utiliza cualquier dispositivo móvil



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Seguridad para tu hogar



Atenuación fácil



Define ambientes para tus rutinas



Sincroniza con tu alarma



Decora con colores



Sincroniza con tu música



Sincroniza con videojuegos

Enciende tu imaginación

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza los focos Hue de Philips con películas, música y videojuegos

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 focos Hue de Philips
- Conéctalo a tu reloj inteligente u otros dispositivos inteligentes
- No necesitas atenuadores o instalaciones adicionales
- Compatible con Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, y muchos otros



A19 Hue White and Color ambiance (Kit de inicio)

6NC: 471960 / 12NC: 929001257573



- Bulbo A19
- 800 lúmenes @ 4 000 K
- 16 millones de colores
- Potencia 10 W = 60 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Generación 3, **colores más vibrantes**
- Para uso interior






A19 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: **464487** / 12NC: **929001257571**



- Bulbo A19
- 800 lúmenes @ 4 000 K
- 16 millones de colores
- Potencia 10 W = 60 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Generación 3, **colores más vibrantes**
- Para uso interior







GU10 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: **456681** / 12NC: **929000261911**



- Bulbo MR16
- 300 lúmenes @ 4 000 K
- 16 millones de colores
- Potencia 6,5 W = 25 W
- Base GU10
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Para uso interior







PAR16 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: **456673** / 12NC: **929000261811**

- Bulbo PAR16
- 300 lúmenes @ 4 000 K
- 16 millones de colores
- Potencia 6,5 W= 25 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Para uso interior







BR30 Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: **468942** / 12NC: **929001301201**

- Bulbo BR30
- 630 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 8 W = 50 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Para uso interior







Candle Hue White and Color ambiance (Foco individual)

6NC: **468900** / 12NC: **929001301501**



- Bulbo Vela
- 350 lúmenes @ 4 000 K
- 16 millones de colores
- Potencia 6 W = 40 W
- Base E12
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Para uso interior







Lightstrip Plus

6NC: **800276** / 12NC: **915005109101**

- Tira de LED
- 1,600 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 20.5 W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V~
- Longitud total de 2 metros
- Para uso interior

Nota: La tira se puede extender hasta 10 metros utilizando la extensión de 1 metro.






Lightstrip Plus (extensión)

6NC: **800268** / 12NC: **915005109001**

- Tira de LED
- 800 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 11 W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V~
- Longitud total de 1 metro
- Para uso interior







Hue Go

6NC: 798835 / 12NC: 915004576801

- 300 lúmenes
- 16 millones de colores
- Potencia 6 W
- 20,000 horas de vida útil
- Corriente 100-240V~
- Portátil (uso interior) y batería recargable







White ambiance

La familia que ilumina tu hogar con tonos de luz cálida y fría.



Utiliza cualquier dispositivo móvil



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Seguridad para tu hogar



Atenuación fácil



Define ambientes para tus rutinas



Sincroniza con tu alarma

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces a tu manera

Control sencillo

- Puedes controlar tu sistema a través del Bridge, o bien, atenuar y cambiar las escenas predeterminadas con tu Hue dimmer switch

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 focos Hue de Philips
- Conéctalo a tu reloj inteligente u otros dispositivos inteligentes



A19 Hue White Ambiance (Kit de inicio)

6NC: 471986 / 12NC: 929001199874



- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K-6 500 K)
- Potencia 10 W = 60W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V~
- Para uso interior






A19 Hue White ambiance

(Foco individual)

6NC: **461004** / 12NC: **929001199871**

- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K-6 500 K)
- Potencia 10 W = 60 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V~
- Para uso interior






A19 Hue White ambiance

(Foco y dimmer switch)

6NC: **466706** / 12NC: **929001199872**

- Bulbo A19
- 800 lúmenes
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- Potencia 10 W = 60 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 100V-130V~
- Conecta hasta 12 interruptores al puente
- Para uso interior



Nota: Baterías incluidas.

No se requiere del bridge para que funcione.



BR30 Hue White ambiance (2 Pack)

6NC: 466508 / 12NC: 929001259604

- Bulbo BR30
- 680 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- Potencia 9.5 W = 60 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Para uso interior



To be phase out hasta agotar inventario.






Candle Hue White ambiance

(Foco individual)

6NC: **468926** / 12NC: **929001301601**

- Bulbo Vela
- 450 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- Potencia 6 W = 40 W
- Base E12
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Para uso interior






GU10 Hue White ambiance (Foco individual)

6NC: **464677** / 12NC: **929001257701**

- Bulbo MR16
- 300 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200K - 6 500 K)
- Potencia 5.5 W = 25 W
- Base GU10
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 110-130V~
- Para uso interior






Hue Wellner Mesa

6NC: **348896** / 12NC: **915005488401**

- Potencia 15 W
- 800 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior






Hue Wellness Mesa

6NC: **348888** / 12NC: **915005488501**

- Potencia 15W
- 800 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior






Hue Being Techo

6NC: **348904** / 12NC: **915005488301**

- Potencia 32 W
- 2,400 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior






Hue Fair Techo con base

6NC: **348938** / 12NC: **915005488001**

- Potencia 39 W
- 3,000 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V
- Para uso interior






Hue Fair Techo

6NC: **348920** / 12NC: **915005488101**

- Potencia 39 W
- 3,000 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V~
- Para uso interior






Hue Fair Colgante

6NC: 348912 / 12NC: 915005488201

- Potencia 39 W
- 3,000 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 120V~
- Para uso interior






Hue Muscari Colgante

6NC: 348946 / 6NC: 915005246701

- Potencia 45 W
- 2,200 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 30,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V~
- Incluye dimmer
- Para uso interior






Hue Muscari Techo

6NC: **348953** / 12NC: **915005236701**

- Potencia 45 W
- 2,200 lúmenes @ 4 000 K
- Gama de luz blanca cálida a fría (2 200 K - 6 500 K)
- 30,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V~
- Incluye dimmer
- Para uso interior





White

La familia que ilumina tu hogar con tonos de luz cálida.



Utiliza cualquier dispositivo móvil



Control inteligente fuera de casa



Encendido y apagado programado



Seguridad para tu hogar



Atenuación fácil

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica suave garantizada
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 focos Hue de Philips (con el Bridge)
- Controla hasta 10 focos con el Hue dimmer switch




A19 Hue White


(Kit de inicio)

6NC: **455287** / 12NC: **929001136971**



- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2 700 K)
- Potencia 9,5 W = 50 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V~
- Para uso interior






A19 Hue White

(Foco individual)

6NC: 455295 / 12NC: 929001136972

- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2 700 K)
- Potencia 9,5 W = 50 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V~
- Para uso interior






Hue White Dimming Kit

6NC: 455386 / 12NC: 929001136976



- Bulbo A19
- 840 lúmenes
- Color cálido (2 700 K)
- Potencia 9.5 W = 50 W
- Base E26/E27
- 25,000 horas de vida útil
- Corriente 120V~
- Conecta hasta 12 interruptores al puente
- Para uso interior



Nota: Baterías incluidas.


No se requiere del bridge para que funcione.



Hue Muscari Mesa

6NC: **348961** / 12NC: **915005238601**

- Potencia 15 W
- 600 lúmenes @ 4 000 K
- Luz blanca cálida (2 700 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V~
- Para uso interior






Hue Muscari Piso

6NC: **348979** / 12NC: **915005238801**

- Potencia 15 W
- 600 lúmenes @ 4 000 K
- Luz blanca cálida (2 700 K)
- 25,000 horas de vida útil
- IP20
- Corriente 100-240V~
- Para uso interior







Bathroom ambiance

Para los espacios de tu baño.
Decora tu baño y crea el ambiente ideal
para cada momento. Llénalo de luz de
manera sencilla.





Adore Flusmount light

12NC: 915005587501



- IP44
- Potencia 43 W
- 2 400 lúmenes
- 2 200 - 6 500 K
- 30 000 horas de vida útil
- Corriente 120 - 240 V~
- Para uso interior
- LED integrado





Adore Lighted Vanity Mirror

12NC: 915005630801

- IP44
- Potencia 43 W
- 2 400 lúmenes
- 2 200 - 6 500 K
- 30 000 horas de vida útil
- Corriente 120 - 240 V~
- Para uso interior
- LED integrado





Ascend - Enchant

Para decorar.

Dale un toque de luz a diferentes espacios de tu hogar.
Iluminación para cualquier momento del día.





Ascend Floor lamp

12NC: 915005664701

- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 10 W
- Flujo luminoso: 800 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25 000 horas de vida útil
- Voltaje: 120 V~
- Incluye lámpara HUE White & Color E27





Ascend Pendant light

12NC: 915005664901

- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 10 W
- Flujo luminoso: 800 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25 000 horas de vida útil
- Voltaje: 120 V~
- Incluye lámpara HUE White & Color E27





Ascend - Wall light

12NC: 915005664501

- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 6.5 W
- Flujo luminoso: 450 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25 000 horas de vida útil
- Voltaje: 120 V~
- Incluye lámpara HUE White & Color E12





Ascend - Table light

12NC: 915005664601

- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 6.5 W
- Flujo luminoso: 450 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25 000 horas de vida útil
- Voltaje: 120 V~
- Incluye lámpara HUE White & Color E12
- Cabeza móvil





Enchant Pendant light

12NC: 915005664801

- Material: Plástico y cristal
- Consumo: 10 W
- Flujo luminoso: 800 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25 000 horas de vida útil
- Voltaje: 120 V~
- Incluye lámpara HUE White & Color E27







HUE Outdoor

Para espacios al aire libre.

Crea el ambiente adecuado para disfrutar al máximo cada momento. Ilumínalos y personalízalos ajustando el nivel de luz.





Lightstrip Outdoor

12NC: 929001818701 / 929001818601



- Luminario Outdoor, IP67 (sumergible en agua hasta 1 mt por 30 min)
- Disponible en 2m y 5m
- Consumo: 20,5 W y 40 W
- Flujo luminoso: 844 lm y 1 860 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25,000 horas de vida útil
- Color luz: White & Color (RGB)
- Voltaje: 110-127V~





Hue Inara

12NC: 915005629401

- Luminario Outdoor, IP44
- Material: Metal
- Consumo: 9.5 W = 50W
- Flujo luminoso: 840 lm
- Color luz: 2 700 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 110 – 127V~
- Incluye foco A19 Hue white E27





Hue Lucca

12NC: 915005629601

- Luminario Outdoor, IP44
- Material: Metal
- Consumo: 9.5 W = 50 W
- Flujo luminoso: 840 lm
- Color luz: 2 700 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 110–127V~
- Incluye foco A19 Hue white E27





Hue Ludere

12NC: 915005629501

- Luminario Outdoor, IP44
- Material: Metal
- Consumo: 14 W
- Flujo luminoso: 1 300 lm
- Color luz: 2 700 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 110–127V~
- Incluye 2 focos PAR38 Hue white E27





Hue Lily Extensión*

12NC: 915005630001

- Luminario Outdoor, IP65
- Material: Metal
- Consumo: 8 W
- Flujo luminoso: 640 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 110-127V~
- LED Integrado



1 conector



Estaca
y montaje
para
pared (1x)



Extensión
de cable
1x 5 mtr.

*No incluye cable conector a la pared



Hue Lily 3 Spots*

12NC: 915005629901

- Luminario Outdoor, IP65
- Material: Metal
- Consumo: 8 W
- Flujo luminoso: 3 x 640 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 110-127V~
- LED Integrado

* Driver de 40W incluido,
recomendable conectar hasta 5 puntos de luz de 8W



2 conectores



Estaca
y montaje
para
pared (3x)



Extensión
de cable
2 x 5 mtr..



Cable
PSU
2.9 mtr.



Hue Calla Base kit*

6NC: 915005630401

- Luminario Outdoor, IP65
- Material: Metal
- Consumo: 8 W
- Flujo luminoso: 640 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 110-127V~

* Driver de 40W incluido, recomendable conectar hasta 5 puntos de luz de 8W



1 conector



Estaca
(1x)



Extensión
de cable
1x 5 mtr.



Cable PSU
2,9 mtr.



Hue Calla Extensión *

6NC: 915005630201

- Luminario Outdoor, IP65
- Material: Metal
- Consumo: 8 W
- Flujo luminoso 640 lm
- Color luz: 2 000 - 6 500 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 110–127V~
- LED Integrado



1 conector



Estaca
(1x)



Extensión
de cable
1 x 5 mtr.

*No incluye cable conector a la pared



Accesorios Hue

Son la serie de dispositivos que hacen más fácil el manejo de tus focos o lámparas Hue.

Accesorios

Los accesorios de Hue te permiten controlar tus luces, ya sea por sensor de movimiento o atenuando tus luces sin levantarte de tu asiento.

Hue Tap switch

Es un control alternativo con el que puedes programar cuatro de tus ambientes favoritos en cualquier lugar de tu casa y puedes cambiarlo con solo pulsar un botón. Puedes usarlo como control remoto y apagar todas las luces al mismo tiempo. Es completamente inalámbrico y funciona sin baterías, para tu comodidad.

Hue Dimmer switch

Es un interruptor que te permite atenuar tu iluminación. Funciona como un interruptor y atenuador de pared normal. Colócalo en el lugar que desees, utilizando tornillos o la cinta adhesiva en la placa posterior del interruptor. También puedes utilizarlo como control remoto inalámbrico, pues no necesitas de instalaciones y cableado adicionales debido a que funciona con baterías incluidas.

Hue Motion sensor

Es un sensor de movimiento con el que controlas tus luces automáticamente, solo tienes que agregarlo a tu sistema Philips Hue. Puedes colocar el sensor en cualquier lugar de tu hogar, ya que funciona con batería y es completamente inalámbrico. Simplemente camina cerca del sensor para activar tus luces.



Hue Tap switch

6NC: 473363 / 12NC: 929001115261

- Control inalámbrico
- Max. 25 taps por puente
- No requiere baterías
- 4 botones de configuración para distintos ambientes
- 50,000 clicks de vida útil
- Fácil de colocar

Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue





Hue Dimmer switch

6NC: 473371 / 12NC: 929001173661

- Control inalámbrico
- Max. 12 interruptores por puente
- Baterías incluidas
- 4 botones de configuración
- 25,000 clicks de vida útil
- Fácil de colocar



Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue



Hue Motion sensor

6NC: 473389 / 12NC: 929001260762

- Sensor inalámbrico
- Enciende y apaga las luces automáticamente
- Sensor luz día para ahorrar energía
- Ubícalo donde quieras
- Ángulo de detección: 100 grados
- Rango de detección: 5 metros
- Baterías incluidas
- Para uso interior



Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue



Hue Bridge

6NC: **458471** / 12NC: **929001180603**

- Es el cerebro del sistema
- Max. 50 dispositivos (lámparas y hasta 12 accesorios por Puente)
- Potencia 1.5W
- Protocolo Zigbee. 1.0 Certificado
- Compatible con Apple HomeKit
- Compatible con iOS o Android
- Fácil de colocar



Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue



HUE Play

Dale color a tus espacios de esparcimiento.
Maximiza la experiencia de iluminación en tu hogar.
Diseñado para diferentes aplicaciones.





Hue Play - Double pack

12NC: 915005734001

Sincroniza música, películas y videojuegos

- Consumo: 6.6 W
- Flujo luminoso 530 lm
- Color luz: 2 200 - 6 500 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 120-240V~
- LED Integrado



Montaje
para TV 2x



Soporte
de mesa 2x



Tornillo 2x
Cinta
adhesiva 1x





Hue Play - Single pack

12NC: 915005733801

Sincroniza música, películas y videojuegos.

- Consumo: 6.6 W
- Flujo luminoso 530 lm
- Color luz: 2 200 - 6 500 K
- 25,000 horas de vida útil
- Voltaje: 120-240V~
- LED Integrado



Montaje
para TV 2x




Soporte
de mesa 2x



Tornillo 2x
Cinta
adhesiva 1x





Hue Play - Extension*

12NC: 915005734201

Sincroniza música, películas y videojuegos.

La caja contiene:

- 1 Hue Play
- 1 tornillo
- 1 base de soporte
- 1 soporte de montaje para TV
- LED Integrado



Montaje
para TV 1x




Soporte
de mesa 1x



Tornillo 1x
Cinta
adhesiva 1x

*No incluye cable conector a la pared





Contáctenos

Philips Iluminación México pone a su disposición diferentes canales de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

Servicio al Cliente

A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119
(+55) 5269 9025
(+55) 5269 9127
(+55) 5269 9032
(+55) 5269 9031

Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre información técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de capacitación, tramitar la solicitud de garantías, en registro y seguimiento de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000

Tel. (+55) 5269 9139
smartlight.mexico@signify.com



@philipsilumina



Philips Ilumina Mexico



@SignifyMexico

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 8 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huitquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000
smartlight.mexico@signify.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Marzo de 2019