

Arc 90 led



afbeeldingen alleen als indicatie

Gegevens

- Type : Arc 90 serie (2694)
- Lichtbron : Indal RetroLed techniek met 30, 36 of 44 neutraal witten leds
- Lenstypes : Narrow, Standard, Wide
- Optiek : DIRECTA™ lenstechniek (straatoptiek)
- Opgenomen vermogen : zie tabel
- Dimmogelijkheid : 1-10V of Dynadimmer(stand alone), DALI op aanvraag.
- Behuizing : spuitgiet aluminium
- Kleur : Ral 9007
- Slagvastheid : IK 08 behuizing
- Beschermingsklasse : IP66
- Klasse : std. I, optioneel II
- Systeem levensduur L={ : 95,000 uur bij 250/350mA
- verwacht : 70,000 uur bij 500mA, 50,000 uur bij 700mA

vedere info : www.philips.nl/indal
De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering,
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Lichtstroom

Bedreven op:

Aantal LEDs

	250mA			350mA			500mA			700mA		
	Pled	Psys	kl64 Lumen	Pled	Psys	kl64 Lumen	Pled	Psys	kl64 Lumen	Pled	Psys	kl64 Lumen
30 std.	21W	24W	2700	29W	33W	3600	42W	48W	4700	58W	65W	5900
36 std.	25W	29W	3250	35W	40W	4300	50W	58W	5650	70W	78W	7100
44 std.	30W	35W	3950	42W	48W	5300	61W	71W	6900	85W	96W	8650

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!

Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!