

Arc 80 led



Gegevens

Type	:	Arc 80 serie (2684)
Lichtbron	:	Indal RetroLed techniek met 12, 16, 20, 24 of 28 neutraal witte leds
Lenstypes	:	Narrow, Standard, Wide
Optiek	:	DIRECTA™ lenstechniek (straattoptiek)
Opgenomen vermogen	:	zie tabel
Dimmogelijkheid	:	1-10V of Dynadimmer(stand alone), DALI op aanvraag.
Behuizing	:	Spuitgiet aluminium
Kleur	:	Ral 9007
Slagvastheid	:	IK 08 behuizing
Beschermingsklasse	:	IP66
Klasse	:	std. I, optioneel II
Systeem levensduur L={:	:	95,000 uur bij 250/350mA
verwacht	:	70,000 uur bij 500mA, 50,000 uur bij 700mA

vedere info : www.philips.nl/indal
De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering,
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Lichtstroom

Bedreven op:

Aantal LEDs

	250mA			350mA			500mA			700mA		
	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen
12 std.	8W	11W	1100	12W	14W	1450	17W	19W	1900	23W	26W	2350
16 std.	11W	13W	1450	16W	18W	1900	22W	26W	2500	31W	36W	3100
20 std.	14W	16W	1800	19W	22W	2400	28W	33W	3150	39W	44W	3900
24 std.	17W	19W	2150	23W	26W	2850	33W	39W	3750	46W	53W	4700
28 std.	19W	22W	2500	27W	31W	3350	39W	45W	4400	54W	61W	5450

Optionele samenstelling:

10 opt.	7W	9W	900	10W	13W	1200	14W	16W	1550	19W	22W	1950
14 opt.	10W	12W	1250	14W	16W	1650	19W	23W	2200	27W	30W	2750
18 opt.	12W	15W	1600	18W	20W	2150	25W	30W	2850	35W	40W	3500
22 opt.	15W	18W	2150	21W	24W	2650	30W	35W	3450	43W	48W	4300
26 opt.	18W	21W	2350	25W	29W	3100	36W	42W	4100	50W	57W	5050

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!

Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!