

Retroled unit



Gegevens

afgebeeld: Retroled unit Arc80

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhoud Retroled kit: | : | Dedicated retrofit Retroled plaat, elektronische driver(s, op montageplaat), benodigde montage materialen. |
| Type | : | Retroled kit voor Arc, Libra, Logo, Disq, Circo |
| Lichtbron | : | Indal Retroled techniek, met 10 tot 52 neutraal witte leds (afhankelijk van het type armatuur en gewenste lichtopbrengst) |
| Klasse | : | std. I, optioneel II |
| Lenstypes | : | DIRECTA™ lens techniek, Narrow, Standard of Wide. |
| Voorschakelapparaat | : | Elektronische driver afgestemd op het ledaantal en stroom. |
| Opgenomen vermogen | : | afhankelijk van de uitvoering. |
| Dimmogelijkheid | : | 1-10V or Dynadimmer (stand alone). Dali on request |
| Kleur | : | Standaard Ral 9007, andere kleuren op aanvraag (meerprijs) |
| Beschermingsklasse | : | IP 66 |
| Verwachte levensduur driver | : | 100.000 uur bij 250/350mA |
| | : | 100.000 uur bij 500mA |
| | : | 50.000 uur bij 700mA |
| Verwachte levensduur Retroled unit | : | 95.000 uur voor L=80 bij 250/350mA |
| | : | 70.000 uur voor L=80 bij 500mA |
| | : | 50.000 uur voor L=77 bij 700mA |
| vedere info | : | www.philips.nl/indal De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering, Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data. |