


**Bobek led**



Gegevens

- Type : Bobek led
- Lichtbron : Indal RETROLED™ unit
- Lichtkleur : Koelwit, Neutraalwit, Warmwit
- Lichtstroom : van 850 tot 9150lm
- Kleurweergave : Neutraal wit (beter dan 70)
- Opgenomen vermogen : Zie L-tune
- Dimmogelijkheid : 1-10V, Dali, Dynadim, SDU
- Optioneel : Constaflux
- Lenzen : DIRECTA™ lens techniek (ZRN), met symetrische lichtverdeling.
- Optiek : Gematteerde textuur binnenzijde, gladde buitenzijde
- Behuizing : Spuitgiet aluminium/polycarbonaat/polyester
- Kleur : Ral 9007
- Slagvastheid : IK08
- Beschermingsklasse : IP66
- Montage : Paaltop 76 of 60mm
- Systeem levensduur : Zie L-tune 50,000-100,000 L80F10 (of Constaflux)
- Garantie : INDAL LED garantieplan; regeling afh. van gewenste levensduur
- Retrofit: : Complete unit met 3 poot voor snelle vervanging



vedere info : [www.philips.nl/indal](http://www.philips.nl/indal)

Kegel LED						
Aantal LEDs	kleur	Lumen pakket	kleur	Lumen pakket	kleur	Lumen pakket
<b>12</b>	CW	1150-3100	NW	1050-2850	WW	850-2350
<b>20</b>	CW	1900-5000	NW	1750-4600	WW	1450-3850
<b>28</b>	CW	2650-6800	NW	2450-6250	WW	2000-5250
<b>40</b>	CW	3750-9150	NW	3500-8450	WW	2800-6850