

**Eindhoven LED**



Gegevens

Klassiek ontwerp armatuur (lantaarn type) voor sfeerverlichting

- Type : paaltop montage (76mm)
- Lichtbron : RETROLED® engine met max. 18 LED's
- Optiek : DIRECTA® lenstechniek (straat optiek)
- Lichtkleur : Neutraal wit
- Lichtstroom : *nog te meten*
- Lenstypes : Wide, Standaard, Narrow
- Opgenomen vermogen : *nog te meten*
- Dimmogelijkheid : 1-10V sturing
- Behuizing : spuitgiet aluminium (EN AC 44100 KF)
- Kleur : Gris Sable / Ral op aanvraag
- Slagvastheid : IK 10 (IK06 lenzen)
- Beschermingsklasse : IP 44 (Led engine IP66)
- Systeem levensduur : 95,000 uur bij 250/350mA
- L=80 verwacht : 70,000 uur bij 500mA, 50,000 uur bij 700mA

vedere info : [www.philips.nl/indal](http://www.philips.nl/indal)  
De armaturen zijn continu onderhevig aan verbetering,  
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Bedreven op:			250mA			350mA		
			Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen
Aantal LEDs	18	WW	13W	16W	1350	18W	22W	1710
	18	NW	13W	16W	1550	18W	22W	2000
	18	CW	13W	16W	1700	18W	22W	2250

Stated lumens are at an average ambient night temperature of 25°C