

Harmony led



Gegevens

Type	:	Harmony HA1(535mm) HA2 (655mm)
Lichtbron	:	Indal led techniek met 28, 36 of 52 (Rebel ES) Leds
Lichtkleur	:	Neutraal wit
Kleurweergave (Ra)	:	75/80
Lenstypes	:	Narrow, Standard, Wide
Optiek	:	DIRECTA™ lenstechniek
Opgenomen vermogen	:	zie tabel
Dimmogelijkheid	:	1-10V (optie)
Behuizing	:	Spuitgiet aluminium
Kleur	:	Ral 9007
Slagvastheid	:	IK8 behuizing
Beschermingsklasse	:	IP66
Systeem levensduur	:	>60.000 uur bij 350 mA max
Verlengde garantie	:	n.v.t.
vedere info	:	www.philips.nl/indal De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering, Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Lichtstroom

Bedreven op:
Aantal LEDs

		350mA				700mA			
		kl 64		kl65		kl 64		kl65	
		Pled	Psys	Lumen		Pled	Psys	Lumen	
HA1	28 std.	28W	31W	3300	3400	56W	62W	5450	5750
	36 std.	36W	40W	4250	4350	73W	80W	7000	7400
	52 std.	52W	58W	6150	6300	108W	115W	10100	10650
HA2	28 std.	28W	31W	3350	3400	56W	62W	5650	5850
	36 std.	36W	40W	4300	4400	73W	80W	7250	7500
	52 std.	52W	58W	6250	6350	108W	115W	10450	10850

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!
Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!