

Logo led



straat
type 48



plein
type 49

Gegevens

Type	: Logo serie (type 48 straat, type 49 plein)
Lichtbron	: Indal RetroLed techniek met 10, 14, 18, 28, 36 of 52 neutraal witte leds
Lenstypes	: Narrow, Standard, Wide
Optiek	: DIRECTA™ lenstechniek voor lichtverdeling in straat of plein versie
Opgenomen vermogen	: zie tabel
Dimmogelijkheid	: 1-10V of Dynadimmer(stand alone), DALI op aanvraag.
Behuizing	: Spuitgiet aluminium
Kleur	: Gris Sable of Ral 9007
Slagvastheid	: IK 10 behuizing
Beschermingsklasse	: IP65 (opt.IP66)
Klasse	: std. I, optioneel II
Systeem levensduur L=80 verwacht	: 95,000 uur bij 250/350mA 70,000 uur bij 500mA, 50,000 uur bij 700mA

vedere info : www.philips.nl/indal
De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering,
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Lichtstroom

Bedreven op:
Aantal LEDs

		250mA			350mA			500mA			700mA		
		Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen
10	std.	7W	9W	900	10W	13W	1200	14W	16W	1600	20W	23W	2050
14	std.	10W	12W	1250	14W	16W	1700	20W	23W	2250	28W	31W	2900
18	std.	12W	15W	1650	18W	20W	2200	25W	30W	2900	36W	41W	3700
28	std.	19W	23W	2500	27W	30W	3350	38W	45W	4400	53W	60W	5450
36	std.	24W	28W	3250	34W	40W	4300	49W	59W	5650	69W	80W	7000
52	std.	35W	41W	4650	50W	56W	6200	71W	83W	8150	99W	113W	10100

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!

Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!