

Micenas LED



36 led module

Gegevens

Klassiek ontwerp armatuur (lantaarn type) voor sfeerverlichting

- Type : Model IJM voor paaltop montage (staand 1"G draad, adapter 60 of 76 mm)
Model IJM-S voor hangende montage (3/4" of 1"G)
- Lichtbron : RETROLED® engine met max. 36 LED's
- Optiek : DIRECTA® lenstechniek (straat en pleinoptiek)
- Lichtkleur : Neutraal wit
- Lichtstroom : *nog te meten*
- Lenstypes : Wide, Standaard, Narrow
- Opgenomen vermogen : *nog te meten*
- Dimmogelijkheid : 1-10V sturing
- Behuizing : Giet aluminium
- Kleur : Textured black / Ral op aanvraag
- Slagvastheid : IK 10
- Beschermingsklasse : IP 44 (Led engine IP66)
- Systeem levensduur : 100,000 uur bij 175/250mA, 85,000 op 350mA
L=80 verwacht : 60,000 uur bij 500mA, 50,000 uur bij 700mA(L=77)

vedere info

: www.philips.nl/indal

De armaturen zijn continu onderhevig aan verbetering,
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

LET OP dit model komt Q3 2011 beschikbaar; alle informatie is voorlopig!

Bedreven op:	175mA		kl64	250mA		kl64	350mA		kl64	
Aantal LEDs	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	
36	std.	17	20	2500	25	30	3400	35	42	4500
Bedreven op:	500mA		kl64	700mA		kl64				
Aantal LEDs	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen				
36	std.	50	60	5950	70	82	7550			