


Mithra led



Gegevens

Type	: Mithra
Lichtbron	: Indal RETROLED™ unit
Lichtkleur	: Koelwit, Neutraalwit, Warmwit
Lichtstroom	: van 850 tot 9150lm
Kleurweergave	: Neutraal wit (beter dan 70)
Opgenomen vermogen	: Zie L-tune
Dimmogelijkheid	: 1-10V, Dali, Dynadim, SDU
Optioneel	: Constaflux
Optiek	: DIRECTA™ lens techniek (ZRN), met symmetrische lichtverdeling.
Afscherming	: Helder, slagvast, UV bestendig spuitgegoten polycarbonaat met gedeeltelijke textuur aan binnenzijde
Behuizing	: Spuitgiet aluminium/polycarbonaat/ASA(copolymeer)
Kleur	: Ral7023
Slagvastheid	: IK10
Beschermingsklasse	: IP66
Montage	: Paaltop 76 of 60mm
Systeem levensduur	: Zie L-tune 50,000-100,000 L80F10 (of Constaflux)
Garantie	: INDAL LED garantieplan; regeling afh. van gewenste levensduur



verdere info : www.philips.nl/indal

Kegel LED						
Aantal LEDs	kleur	Lumen pakket	kleur	Lumen pakket	kleur	Lumen pakket
12	CW	1150-3100	NW	1050-2850	WW	850-2350
20	CW	1900-5000	NW	1750-4600	WW	1450-3850
28	CW	2650-6800	NW	2450-6250	WW	2000-5250
40	CW	3750-9150	NW	3500-8450	WW	2800-6850