


**Ocean**




Road:

Area:

Gegevens

- Type\*\* : Ocean road, Ocean area
- Lichtbron : REVOLED™ 12, 18, 24, 36 en 48 LED's
- Lichtkleur : Koel wit (65), Neutraal wit (64), Warm wit (63)
- Lichtstroom\* : zie tabel
- Kleurweergave : 75/80
- Lenstypes : Wide, opstelling rondstralend of gericht
- Opgenomen vermogen : zie tabel
- Dimmogelijkheid : Dynadimmer 1-10V
- Optiek : DIRECTA™ lenstechniek
- Behuizing : Spuitgiet aluminium
- Opzetstuk designmast : 60mm uitw (40 x 70mm inw)
- Kleur : Gris Sable 900 / Ral op aanvraag
- Slagvastheid : IK10 behuizing
- Beschermingsklasse : IP66
- Systeem levensduur : >100.000 uur bij 350 mA



- vedere info : [www.philips.nl/indal](http://www.philips.nl/indal)  
De armaturen zijn continu onderhevig aan verbetering,  
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.
- \* De opgegeven waarden zijn bij gebruik van "koel wit" op 350mA
- \*\* Deze design armaturen zijn alleen leverbaar in combinatie  
met de bijbehorende design masten uit de Ocean serie

Bedreven op:		250mA			350mA						
		Pled	Psys	Lumen	Lumen	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Lumen	Lumen
Aantal LEDs				kl 65	kl 64	kl 63			kl 65	kl 64	kl 63
12	std.	9W	12W	1200	1100	950	13W	16W	1650	1450	1300
18	std.	13W	16W	1850	1600	1400	19W	22W	2500	2200	1950
24	std.	17W	21W	2450	2150	1900	25W	29W	3350	2950	2550
36	std.	26W	32W	3650	3250	2850	38W	44W	5000	4400	3850
48	std.	35W	41W	4900	4300	3750	50W	58W	6650	5850	5150

		500mA			700mA						
		Pled	Psys	Lumen	Lumen	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Lumen	Lumen
				kl 65	kl 64	kl 63			kl 65	kl 64	kl 63
12	std.	18W	21W	2250	2000	1750	26W	30W	2900	2550	2250
18	std.	27W	33W	3350	2950	2600	39W	46W	4350	3850	3350
24	std.	37W	43W	4500	3950	3450	53W	60W	5800	5100	4450
36	std.	55W	64W	6750	5900	5200	79W	86W	8700	7650	6700
48	std.	73W	85W	9000	7900	6900	105W	114W	11600	10200	8950

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!

Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!