


Ocean Road RetroLed



Gegevens

Type	:	Ocean Road RetroLed
Lichtbron	:	Indal RetroLed techniek met 31 leds
Lichtkleur	:	NW, CW, (WW op aanvraag)
Lenstypes	:	Narrow, Standard, Wide
Optiek	:	DIRECTA™ lenstechniek
Opgenomen vermogen	:	zie tabel
Dimmogelijkheid	:	1-10V of Dynadimmer(stand alone), DALI op aanvraag.
Behuizing	:	Spuitsgiet aluminium
Kleur	:	Gris sable 900 (andere kleuren op aanvraag)
Slagvastheid	:	IK 10 behuizing
Beschermingsklasse	:	IP66
Klasse	:	std. I, optioneel II
Afmetingen	:	l x b x h; 530 x 365 x 135mm (exclusief bracket)
Systeem levensduur L ₈₀	:	95,000 uur bij 350mA
verwacht	:	50,000 uur bij 700mA
vedere info	:	www.philips.nl/indal De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering, Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Lichtstroom

Bedreven op:

Aantal LEDs

	350mA		kl64	700mA		kl64
	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen
31 NW	31W	35W	3650	63W	70W	5900
31 CW	31W	35W	3700	63W	70W	6250

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!

Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!