

Osiris 2310/2315



Gegevens

- Type : Osiris 2310 / 2315
- Lichtbron : Indal RetroLed techniek met 24, 32 en 40 leds
- Lichtkleur : CW (koelwit), NW (neutraalwit), WW (warmwit)
- Lenstypes : nvt
- Optiek : polycarbonaat/louvresysteem LNN
- Opgenomen vermogen : zie tabel
- Dimmogelijkheid : Astrodimm(stand alone), Stepdimm, DALI op aanvraag.
- Behuizing : Spuitgiet aluminium/polyester
- Kleur : Ral 9005/futura gris 900 sable
- Slagvastheid : IK 08 behuizing
- Beschermingsklasse : IP66
- Klasse : std. I, optioneel II
- Systeem levensduur : 100,000uur L80 bij 250mA
- verwacht : 80.000uur L80 bij 350mA
- verwacht : 50,000uur L78 bij 500mA voor NW/CW en L73 voor WW

vedere info : www.philips.nl/indal
De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering,
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Bedreven op:	250mA			350mA			500mA			
	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	Pled	Psys	Lumen	
Aantal LEDs										
24 CW	17W	21W	2600	24W	29W	3400	35W	40W	4500	
32 CW	23W	27W	3400	32W	37W	4500	46W	51W	5800	
40 CW	28W	34W	4250	40W	46W	5500	57W	63W	6900	
Aantal LEDs										
24 NW	17W	21W	2400	24W	29W	3150	35W	40W	4150	
32 NW	23W	27W	3150	32W	37W	4150	46W	51W	5350	
40 NW	28W	34W	3900	40W	46W	5050	57W	63W	6350	
Aantal LEDs										
24 WW	17W	21W	2000	24W	29W	2650	35W	40W	3500	
32 WW	23W	27W	2650	32W	37W	3500	46W	51W	4500	
40 WW	28W	34W	3300	40W	46W	4250	57W	63W	5450	

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!

Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!