


**PHILIPS**

LEDlampen

Shortlist 2016




## MASTER LEDspot MV / 4-35 W




Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
4-35 W GU10 927 25°	4	35	250	62	925	25	90	2700	45727600	8718696457276	14,00	<a href="#">link</a>
4-35 W GU10 927 40°	4	35	262	65	560	40	90	2700	45729000	8718696457290	14,00	<a href="#">link</a>
4-35 W GU10 930 25°	4	35	260	65	962	25	90	3000	45731300	8718696457313	14,00	<a href="#">link</a>
4-35 W GU10 930 40°	4	35	272	68	582	40	90	3000	45733700	8718696457337	14,00	<a href="#">link</a>
4-35 W GU10 940 25°	4	35	282	70	1040	25	90	4000	45735100	8718696457351	14,00	<a href="#">link</a>
4-35 W GU10 940 40°	4	35	295	73	624	40	90	4000	45739900	8718696457399	14,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot MV / 5.4-50 W




Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5.4-50 W GU10 927 25°	5,4	50	360	66	1350	25	90	2700	45715300	8718696457153	16,00	<a href="#">link</a>
5.4-50 W GU10 927 40°	5,4	50	378	70	800	40	90	2700	45717700	8718696457177	16,00	<a href="#">link</a>
5.4-50 W GU10 930 25°	5,4	50	360	66	1350	25	90	3000	45719100	8718696457191	16,00	<a href="#">link</a>
5.4-50 W GU10 930 40°	5,4	50	378	70	800	40	90	3000	45721400	8718696457214	16,00	<a href="#">link</a>
5.4-50 W GU10 940 40°	5,4	50	392	72	830	40	90	4000	45725200	8718696457252	16,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot MV / 4-35 W DimTone




Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
4-35 W GU10 827 25°	4	35	280	70	1000	25	80	2200-2700	43828200	8718696438282	12,00	<a href="#">link</a>
4-35 W GU10 827 40°	4	35	280	70	600	40	80	2200-2700	43830500	8718696438305	12,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot MV / 4.5-50 W DimTone



Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
4.5-50 W GU10 827 25°	4,5	50	355	78	1400	25	80	2200-2700	43840400	8718696438404	14,00	<a href="#">link</a>
4.5-50 W GU10 827 40°	4,5	50	355	78	800	40	80	2200-2700	43842800	8718696438428	14,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot MV Value / 3.5-35 W



Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV VLE	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.5-35 W GU10 827 25°	3,5	35	260	74	1000	25	80	2700	43832900	8718696438329	8,50	<a href="#">link</a>
3.5-35 W GU10 830 25°	3,5	35	270	77	1000	25	80	3000	43834300	8718696438343	8,50	<a href="#">link</a>
3.5-35 W GU10 840 25°	3,5	35	290	82	1000	25	80	4000	43836700	8718696438367	8,50	<a href="#">link</a>
3.5-35 W GU10 827 40°	3,5	35	260	74	600	40	80	2700	45703000	8718696457030	8,50	<a href="#">link</a>
3.5-35 W GU10 830 40°	3,5	35	270	77	600	40	80	3000	45705400	8718696457054	8,50	<a href="#">link</a>
3.5-35 W GU10 840 40°	3,5	35	290	82	600	40	80	4000	45707800	8718696457078	8,50	<a href="#">link</a>

MASTER LEDspot MV Value / 4.3-50 W



2700 / 3000 / 4000
 GU10
 DIMBAAR
 35.000 UUR
 EEL
 10 PACK
 25° 40°
 55 50
 91%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
4.3-50 W GU10 827 25°	4,3	50	355	82	1400	25	80	2700	43838100	8718696438381	10,00	<a href="#">link</a>
4.3-50 W GU10 830 25°	4,3	50	365	84	1400	25	80	3000	43844200	8718696438442	10,00	<a href="#">link</a>
4.3-50 W GU10 840 25°	4,3	50	390	90	1400	25	80	4000	43846600	8718696438466	10,00	<a href="#">link</a>
4.3-50 W GU10 827 40°	4,3	50	355	82	800	40	80	2700	45709200	8718696457092	10,00	<a href="#">link</a>
4.3-50 W GU10 830 40°	4,3	50	365	84	800	40	80	3000	45711500	8718696457115	10,00	<a href="#">link</a>
4.3-50 W GU10 840 40°	4,3	50	390	90	800	40	80	4000	45713900	8718696457139	10,00	<a href="#">link</a>

CorePro LEDspot MV / 3.5-35 W



2700 / 3000
 GU10
 NIET-DIMBAAR
 15.000 UUR
 EEL
 10 PACK
 36°
 55 50
 90%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.5-35 W GU10 827 36°	3,5	35	250	71	650	36	80	2700	48594100	8718696485941	7,50	<a href="#">link</a>
3.5-35 W GU10 830 36°	3,5	35	250	71	650	36	80	3000	48596500	8718696485965	7,50	<a href="#">link</a>

CorePro LEDspot MV / 4.5-50 W



2700 / 3000 / 4000
 GU10
 NIET-DIMBAAR
 15.000 UUR
 EEL
 10 PACK
 36° 50°
 55 50
 90%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5-50 W GU10 827 36°	5	50	350	70	900	36	80	2700	48598900	8718696485989	9,00	<a href="#">link</a>
5-50 W GU10 830 36°	5	50	350	70	900	36	80	3000	48600900	8718696486009	9,00	<a href="#">link</a>
5-50 W GU10 840 36°	5	50	370	74	900	36	80	4000	49714200	8718696497142	9,00	<a href="#">link</a>
5-50 W GU10 830 50°	5	50	370	74	400	50	80	3000	49716600	8718696497166	9,00	<a href="#">link</a>
5-50 W GU10 840 50°	5	50	400	80	400	50	80	4000	49718000	8718696497180	9,00	<a href="#">link</a>

CorePro LEDspot MV / 6.5-65 W



3000
 GU10
 NIET-DIMBAAR
 15.000 UUR
 EEL
 10 PACK
 36°
 55 50
 90%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
6.5-65 W GU10 830 36°	6,5	65	460	70	1100	36	80	3000	49823100	8718696498231	10,50	<a href="#">link</a>

MASTER LEDspot LV Value / 3.4-20 W



2700 / 3000
 GU5.3
 NIET-DIMBAAR
 25.000 UUR
 EEL
 10 PACK
 24° 40°
 50,2 49
 83%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV VLE	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.4-20 W 827 MR16 24°	3,4	20	220	64	1000	24	80	2700	47570600	8718696475706	9,00	<a href="#">link</a>
3.4-20 W 827 MR16 36°	3,4	20	220	64	550	36	80	2700	47572000	8718696475720	9,00	<a href="#">link</a>
3.4-20 W 830 MR16 24°	3,4	20	225	66	1000	24	80	3000	47576800	8718696475768	9,00	<a href="#">link</a>
3.4-20 W 830 MR16 36°	3,4	20	225	66	600	36	80	3000	47574400	8718696475744	9,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot LV MR16 / 6.5-35 W DimTone



2700-2200



GU5.3



DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



81%



Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
6.5-35 W MR16 2700 K 24°	6,5	35	370	56	1800	24	80	2700-2200	44213500	8718696442135	16,00	<a href="#">link</a>
6.5-35 W MR16 2700 K 36°	6,5	35	370	57	900	36	80	2700-2200	44215900	8718696442159	16,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot LV MR16 / 7-35 W



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



DIMBAAR



40.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



80%



NIEUW

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
7-35 W 827 MR16 24°	7	35	390	56	2100	24	80	2700	48878200	8718696488782	18,00	<a href="#">link</a>
7-35 W 827 MR16 36°	7	35	385	55	1150	36	80	2700	48939000	8718696489390	18,00	<a href="#">link</a>
7-35 W 827 MR16 60°	7	35	360	51	440	60	80	2700	48945100	8718696489451	18,00	<a href="#">link</a>
7-35 W 830 MR16 24°	7	35	410	59	2200	24	80	3000	48935200	8718696489352	18,00	<a href="#">link</a>
7-35 W 830 MR16 36°	7	35	405	58	1200	36	80	3000	48941300	8718696489413	18,00	<a href="#">link</a>
7-35 W 830 MR16 60°	7	35	380	54	460	60	80	3000	48947500	8718696489475	18,00	<a href="#">link</a>
7-35 W 840 MR16 24°	7	35	430	61	2300	24	80	4000	48937600	8718696489376	18,00	<a href="#">link</a>
7-35 W 840 MR16 36°	7	35	425	61	1250	36	80	4000	48943700	8718696489437	18,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot LV MR16 / 8-50 W



2700 / 3000



GU5.3



DIMBAAR



40.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



NIEUW

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
8-50 W 827 MR16 24°	8	50	621	77	3100	24	80	2700	48999400	8718696489994	23,00	<a href="#">link</a>
8-50 W 830 MR16 24°	8	50	621	77	3250	24	80	3000	49001300	8718696490013	23,00	<a href="#">link</a>
8-50 W 827 MR16 36°	8	50	635	79	1650	36	80	2700	51536500	8718696515365	23,00	<a href="#">link</a>
8-50 W 830 MR16 36°	8	50	660	83	1700	36	80	3000	51538900	8718696515389	23,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot LV Value MR16 / 6.3-35 W



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



82%



NIEUW

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV Value	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
6.3-35 W 827 MR16 36°	6,3	35	380	60	980	36	80	2700	49027300	8718696490273	13,00	<a href="#">link</a>
6.3-35 W 830 MR16 24°	6,3	35	395	62	1800	24	80	3000	49023500	8718696490235	13,00	<a href="#">link</a>
6.3-35 W 840 MR16 24°	6,3	35	410	65	1800	24	80	4000	49025900	8718696490259	13,00	<a href="#">link</a>
6.3-35 W 827 MR16 24°	6,3	35	380	60	1800	24	80	2700	49021100	8718696490211	13,00	<a href="#">link</a>
6.3-35 W 830 MR16 36°	6,3	35	395	62	1000	36	80	3000	49029700	8718696490297	13,00	<a href="#">link</a>
6.3-35 W 840 MR16 36°	6,3	35	410	65	1000	36	80	4000	49031000	8718696490310	13,00	<a href="#">link</a>

CorePro LEDspot LV MR16 / 8-50 W



NIEUW

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
8-50 W 830 MR16 50°	8,0	50	650	81	900	50	80	3000	52891400	8718696528914	17,50	<a href="#">link</a>
8-50 W 840 MR16 50°	8,0	50	700	87	1000	50	80	4000	52893800	8718696528938	17,50	<a href="#">link</a>
8-50 W 830 MR16 36°	8,0	50	640	80	1400	36	80	3000	52887700	8718696528877	17,50	<a href="#">link</a>
8-50 W 840 MR16 36°	8,0	50	680	85	1500	36	80	4000	52889100	8718696528891	17,50	<a href="#">link</a>

CorePro LEDspot LV MR16 / 5.5-35 W



Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5.5-35 W MR16 2700 K 36°	5,5	35	390	70	1000	36	80	2700	47568300	8718696475683	11,50	<a href="#">link</a>

MASTER LEDspot LV MR11 / 3.5-20 W



Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.5-20 W GU4 2700 K 24°	3,5	20	200	57	1000	24	80	2700	41019600	8718696410196	15,00	<a href="#">link</a>

MASTER LEDspot LV AR111 / 11-50 W



NIEUW

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
11-50 W 927 AR111 24°	11	50	620	56	2900	24	90	2700	51488700	8718696514887	35,00	<a href="#">link</a>
11-50 W 930 AR111 24°	11	50	578	53	3370	24	90	3000	51490000	8718696514900	35,00	<a href="#">link</a>
11-50 W 927 AR111 40°	11	50	547	50	1150	40	90	2700	51492400	8718696514924	35,00	<a href="#">link</a>
11-50 W 930 AR111 40°	11	50	572	52	1210	40	90	3000	51494800	8718696514948	35,00	<a href="#">link</a>

MASTER LEDspot LV AR111 / 15-75 W



NIEUW

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
15-75 W 927 AR111 24°	15	75	830	55	4560	24	90	2700	51496200	8718696514962	39,50	<a href="#">link</a>
15-75 W 930 AR111 24°	15	75	745	49	4240	24	90	3000	51498600	8718696514986	39,50	<a href="#">link</a>
15-75 W 927 AR111 40°	15	75	830	55	1550	40	90	2700	51500600	8718696515006	39,50	<a href="#">link</a>
15-75 W 930 AR111 40°	15	75	830	55	1400	40	90	2700	51502000	8718696515020	39,50	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot LV AR111 / 20-100 W



2700



G53



DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
24°



AFMETINGEN  
62,3 x 111



80%

NIEUW

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
20-100 W 827 AR111 24D	20	100	725	36	1520	40	80	2700	51504400	8718696515044	50,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot MV PAR20 / 5.5-50 W



2700 / 3000 / 4000



E27



DIMBAAR



45.000 UUR



EEL



EEL  
4000 K / 25°



6 PACK



BUNDELBREEDTE  
25°



40°



AFMETINGEN  
85,2 x 65



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5.5-50 W 827 PAR20 25°	5,5	50	480	87	2000	25	80	2700	46063400	8718696460634	20,00	<a href="#">link</a>
5.5-50 W 830 PAR20 25°	5,5	50	490	89	2050	25	80	3000	46065800	8718696460658	20,00	<a href="#">link</a>
5.5-50 W 840 PAR20 25°	5,5	50	520	94	2150	25	80	4000	46067200	8718696460672	20,00	<a href="#">link</a>
5.5-50 W 827 PAR20 40°	5,5	50	480	87	950	40	80	2700	46069600	8718696460696	20,00	<a href="#">link</a>
5.5-50 W 830 PAR20 40°	5,5	50	490	89	970	40	80	3000	46071900	8718696460719	20,00	<a href="#">link</a>
5.5-50 W 840 PAR20 40°	5,5	50	520	94	1000	40	80	4000	46073300	8718696460733	20,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot MV PAR / 9.5-75 W PAR30S



2700 / 4000



E27



DIMBAAR



40.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
25°



AFMETINGEN  
94 x 92



87%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718291			
9.5-50 W 827 PAR30S 25°	9,5	75	650	68	3500	25	80	2700	71434700	8718291714347	34,00	<a href="#">link</a>
9.5-50 W 840 PAR30S 25°	9,5	75	750	79	3850	25	80	4000	71436100	8718291714361	34,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDspot MV PAR / 13-100 W PAR38



2700



E27



DIMBAAR



40.000 UUR (indoor)  
20.000 UUR (outdoor)



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
25°



AFMETINGEN  
132 x 124



87%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
13-100 W 827 PAR38 25°	13	100	1000	77	5000	25	80	2700	46043600	8718696460436	38,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDspot MV R50 / 4.5-40 W



2700



E14



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
36°



AFMETINGEN  
85 x 51



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot R50	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718291			
4.5-40 W E14 827 36°	4,5	40	255	57	650	36	80	2700	77017600	8718291770176	13,00	<a href="#">link</a>

CorePro LEDcapsule LV / 1.2-10 W G4


 3000
  G4
  NIET-DIMBAAR
  15.000 UUR
  EEL
  10 PACK
  AFMETINGEN 39,9 x 20
  88%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
1.2-10 W 830 G4	1,2	10	105	88	-	-	80	3000	42228100	8718696422281	6,00	<a href="#">link</a>

CorePro LEDcapsule LV / 2-20 W G4


 3000
  G4
  NIET-DIMBAAR
  15.000 UUR
  EEL
  10 PACK
  AFMETINGEN 45 x 14
  90%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
2-20 W 830 G4	2	20	200	100	-	-	80	3000	41916800	8718696419168	8,00	<a href="#">link</a>

CorePro LEDcapsule MV / 2.5-25 W G9


 2700
  G9
  NIET-DIMBAAR
  15.000 UUR
  EEL
  10 PACK
  AFMETINGEN 35 x 18
  90%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcapsule MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
2.5-25 W 827 G9	2,5	25	204	82	-	-	80	2700	41920500	8718696419205	9,00	<a href="#">link</a>

MASTER LEDbulb / 6-40 W Clear DimTone


 2700-2200
  E27
  DIMBAAR
  25.000 UUR
  EEL
  10 PACK
  AFMETINGEN E27 110 x 60
  85%











Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDbulb CL	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
6-40 W E27 A60 CL DIMTONE	6	40	470	78	A60	80	2700-2200	48128800	8718696481288	14,00	<a href="#">link</a>

MASTER LEDbulb / 9-60 W Clear DimTone


 2700-2200
  E27
  DIMBAAR
  25.000 UUR
  EEL
  10 PACK
  AFMETINGEN E27 110 x 60
  85%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDbulb CL	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
9-60 W E27 A60 CL DIMTONE	9	60	806	90	A60	80	2700-2200	48132500	8718696481325	18,00	<a href="#">link</a>

CorePro LEDbulb / 6-40 W Dimbaar


 2700
  E27
  DIMBAAR
  15.000 UUR
  EEL
  10 PACK
  150°
  AFMETINGEN 110 x 60
  85%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
6-40 W 827 E27	6	40	470	78	A60	150	80	2700	47881300	8718696478813	12,00	<a href="#">link</a>



## CorePro LEDbulb / 9.5-60 W Dimbaar



2700



E27



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
150°



AFMETINGEN  
110 x 60 M



84%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
9.5-60 W 827 E27	9,5	60	806	85	A60	150	80	2700	47879000	8718696478790	14,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDbulb / 11.5-75 W Dimbaar



2700



E27



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
150°



AFMETINGEN  
110 x 60 M



85%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
11.5-75 W 827 E27	11,5	75	1055	92	A60	150	80	2700	47877600	8718696478776	18,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDbulb / 16-100 W Dimbaar



2700



E27



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
150°



AFMETINGEN  
132 x 68 M



84%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
16-100 W 827 E27	16	100	1521	95	A67	150	80	2700	47875200	8718696478752	20,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDbulb / 6-40 W



2700 / 3000



E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
150°



AFMETINGEN  
110 x 60 M



85%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
6-40 W 827 E27	6	40	470	78	A60	150	80	2700	49080800	8718696490808	10,00	<a href="#">link</a>
6-40 W 830 E27	6	40	470	78	A60	150	80	3000	49756200	8718696497562	10,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDbulb / 9-60 W



2700 / 3000



E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
150°



AFMETINGEN  
110 x 60 M



85%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
9-60 W 827 E27	9	60	806	90	A60	150	80	2700	49078500	8718696490785	12,00	<a href="#">link</a>
9.5-60 W 830 E27	9,5	60	806	84	A60	150	80	3000	49754800	8718696497548	12,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDbulb / 10.5-75 W



2700 / 3000



E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE  
150°



AFMETINGEN  
110 x 60 M



86%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
10.5-75 W 830 E27	10,5	75	1055	100	A60	150	80	3000	49752400	8718696497524	15,00	<a href="#">link</a>
11-75 W 827 E27	11	75	1055	95	A60	150	80	2700	49076100	8718696490761	15,00	<a href="#">link</a>



## CorePro LEDbulb / 13.5-100 W



Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
13.5-100 W 827 E27	13,5	100	1521	113	A60	150	80	2700	49074700	8718696490747	18,00	<a href="#">link</a>

## Classic LEDbulb (Filament)



Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	Straalhoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
Classic LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
4.3-40 W E27 WW A60 CL ND	4,3	40	470	109	A60	-	80	2700	51763500	8718696517635	13,00	<a href="#">link</a>
7.5-60 W E27 WW A60 CL ND	7,5	60	806	107	A60	-	80	2700	51765900	8718696517659	15,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDcandle / 4-25 W DimTone



Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDcandle DT	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
4-25 W E14 B38 CL	4	25	250	62	B38	80	2700-2200	45368100	8718696453681	12,50	<a href="#">link</a>
4-25 W E14 BA38 CL	4	25	250	62	BA38	80	2700-2200	45376600	8718696453766	12,50	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDcandle / 6-40 W DimTone



Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDcandle DT	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
6-40 W E14 B38 CL	6	40	470	78	B38	80	2700-2200	45350600	8718696453506	14,50	<a href="#">link</a>
6-40 W E14 BA38 CL	6	40	470	78	BA38	80	2700-2200	45354400	8718696453544	14,50	<a href="#">link</a>
6-40 W E27 B38 CL	6	40	470	78	B38	80	2700-2200	47479200	8718696474792	14,50	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcandle / 3-25 W Clear



Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
3-25 W E14 827 B35 CL	3	25	250	63	B35	80	2700	50757500	8718696507575	9,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcandle / 5.5-40 W Clear



Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
5.5-40 W E14 827 B35 CL	5,5	40	470	85	B35	80	2700	45479400	8718696454794	10,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcandle / 4-25 W Frosted



2700



E14



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



84%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
4-25 W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	B35	80	2700	78701300	8718291787013	9,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcandle / 5.5-40 W Frosted



2700



E14



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



86%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
5.5-40 W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	85	B35	80	2700	76238600	8718291762386	10,00	<a href="#">link</a>

## Classic LEDcandle / 2.3-25 W



2700



E14



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



91%

NIEUW

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
Classic LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
2.3-25 W E14 827 B35 FR	2,3	25	250	109	B35	80	2700	51767300	8718696517673	12,00	<a href="#">link</a>
2.3-25 W E14 827 BA35 FR	2,3	25	250	109	BA35	80	2700	51769700	8718696517697	12,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDluster / 4-25 W DimTone



2700-2200



E14 / E27



DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



84%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDluster DT	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
4-25 W E14 P48 CL	4	25	250	62	P48	80	2700-2200	45378000	8718696453780	11,00	<a href="#">link</a>
4-25 W E27 P48 CL	4	25	250	62	P48	80	2700-2200	45380300	8718696453803	11,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDluster / 6-40 W DimTone



2700-2200



E14 / E27



DIMBAAR




25.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



85%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDluster DT	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
6-40 W E14 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	45358200	8718696453582	14,50	<a href="#">link</a>
6-40 W E27 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	45360500	8718696453605	14,50	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcluster / 4-25 W Clear



2700



E14



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



88%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
4-25 W E14 827 P45 CL	4	25	250	63	P45	80	2700	50759900	8718696507599	9,00	<a href="#">link</a>
4-25 W E27 827 P45 CL	4	25	250	63	P45	80	2700	50767400	8718696507674	9,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcluster / 5.5-40 W Clear



2700



E14 / E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



86%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
5.5-40 W E14 827 P45 CL	5,5	40	470	85	P45	80	2700	45483100	8718696454831	10,00	<a href="#">link</a>
5.5-40 W E27 827 P45 CL	5,5	40	470	85	P45	80	2700	50763600	8718696507636	10,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcluster / 4-25 W Frosted



2700



E14 / E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



84%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
4-25 W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	P45	80	2700	78705100	8718291787051	9,00	<a href="#">link</a>
4-25 W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	P45	80	2700	78703700	8718291787037	9,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDcluster / 5.5-40 W Frosted



2700



E14 / E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



AFMETINGEN



86%

Product type	LED	Traditioneel	Lichtstroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
5.5-40 W E27 827 P45 FR	5,5	40	470	85	P45	80	2700	50765000	8718696507650	10,00	<a href="#">link</a>
5.5-40 W E14 827 P45 FR	5,5	40	470	85	B45	80	2700	47489100	8718696474891	10,00	<a href="#">link</a>

# LEDtube 600 mm / 900 mm / Standard

## MASTER LEDtube 600 mm



Product type	LED	Traditioneel	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
<b>MASTER LEDtube ROT</b>	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
600 mm 10 W 830	10	18	Ja	1000	EM&MAINS	100	83	3000	46141900	8718696461419	20,50	<a href="#">link</a>
600 mm 10 W 840	10	18	Ja	1050	EM&MAINS	105	83	4000	46143300	8718696461433	20,50	<a href="#">link</a>
600 mm 10 W 865	10	18	Ja	1050	EM&MAINS	105	83	6500	46145700	8718696461457	20,50	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDtube 900 mm



Product type	LED	Traditioneel	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)*	EAN	Bruto	Ecat
<b>MASTER LEDtube</b>	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
900 mm 15 W 840 ROT	15	30	ja	1575	EM&MAINS	105	83	4000	47121000	8718696471210	32,00	<a href="#">link</a>
900 mm 15 W 865 ROT	15	30	ja	1575	EM&MAINS	105	83	6500	47123400	8718696471234	32,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDtube Standard Output



Product type	LED	Traditioneel	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)*	EAN	Bruto	Ecat
<b>MASTER LEDtube (EM)</b>	W	W		lm		lm/W		K	8718291			
1200 mm ROT	14,5	36	Ja	1600	EM&MAINS	110	83	4000	79308300	8718291793083	27,00	<a href="#">link</a>
1200 mm ROT	14,5	36	Ja	1600	EM&MAINS	110	83	6500	79310600	8718291793106	27,00	<a href="#">link</a>
1500 mm	20	58	Nee	2000	EM&MAINS	100	83	4000	73451200	8718291734512	32,50	<a href="#">link</a>
1500 mm	20	58	Nee	2000	EM&MAINS	100	83	6500	73453600	8718291734536	32,50	<a href="#">link</a>

Product type	LED	Traditioneel	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)*	EAN	Bruto	Ecat
<b>MASTER LEDtube (HF)</b>	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
1200 mm 16,5 W 840	16,5	36	Nee	1600	HF	96	83	4000	40890200	8718696408902	34,00	<a href="#">link</a>
1200 mm 16,5 W 865	16,5	36	Nee	1600	HF	96	83	6500	40892600	8718696408926	34,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 22 W 840 ROT	22	58	Ja	2000	HF	91	83	4000	40078400	8718696400784	40,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 22 W 865 ROT	22	58	Ja	2000	HF	91	83	6500	40080700	8718696400807	40,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDtube High Output



Product type	LED	Traditioneel	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)*	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDtube (EM)	W	W		lm		lm/W		K	8718291 <sup>1</sup> 8718696 <sup>2</sup>			
1200 mm 20 W 830 ROT	20	36	Ja	2000	EM&MAINS	100	83	3000	42198700	8718696421987	28,00	<a href="#">link</a>
1200 mm 20 W 840 ROT	20	36	Ja	2100	EM&MAINS	105	83	4000	42200700	8718696422007	28,00	<a href="#">link</a>
1200 mm 20 W 865 ROT	20	36	Ja	2100	EM&MAINS	105	83	6500	42202100	8718696422021	28,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 23 W 830 ROT	23	58	Ja	2900	EM&MAINS	126	83	3000	78956700	8718291789567	40,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 23 W 840 ROT	23	58	Ja	3100	EM&MAINS	135	83	4000	78958100	8718291789581	40,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 23 W 865 ROT	23	58	Ja	3100	EM&MAINS	135	83	6500	78960400	8718291789604	40,00	<a href="#">link</a>

MASTER LEDtube (HF) ROT InstantFit	W	W		lm		lm/W		K	8718696	EAN	Bruto	Ecat
1200 mm 18 W 830	18	36	Ja	2000	HF	111	83	3000	51456600	8718696514566	40,00	<a href="#">link</a>
1200 mm 18 W 840	18	36	Ja	2100	HF	117	83	4000	47125800	8718696471258	40,00	<a href="#">link</a>
1200 mm 18 W 865	18	36	Ja	2100	HF	117	83	6500	47127200	8718696471272	40,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 25 W 830	25	58	Ja	2900	HF	116	83	3000	51458000	8718696514580	49,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 25 W 840	25	58	Ja	3100	HF	124	83	4000	40886500	8718696408865	49,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 25 W 865	25	58	Ja	3100	HF	124	83	6500	40888900	8718696408889	49,00	<a href="#">link</a>

## MASTER LEDtube - Ultra Output



Product type	LED	Traditioneel	Roterende eindkap	Lichtstroom	Efficacy	Uitvoering	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDtube	W	W		lm	lm/W			K	8718696			
1200 mm 20 W 830 ROT	20	36	Ja	2300	EM&MAINS	115	83	3000	46149500	8718696461495	32,50	<a href="#">link</a>
1200 mm 20 W 840 ROT	20	36	Ja	2500	EM&MAINS	125	83	4000	46151800	8718696461518	32,50	<a href="#">link</a>
1200 mm 20 W 865 ROT	20	36	Ja	2500	EM&MAINS	125	83	6500	46155600	8718696461556	32,50	<a href="#">link</a>
1500 mm 25 W 830 ROT	25	58	Ja	3400	EM&MAINS	136	83	3000	46157000	8718696461570	48,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 25 W 840 ROT	25	58	Ja	3700	EM&MAINS	148	83	4000	46159400	8718696461594	48,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 25 W 865 ROT	25	58	Ja	3700	EM&MAINS	148	83	6500	46163100	8718696461631	48,00	<a href="#">link</a>

## CorePro LEDtube



Product type	LED	Traditioneel	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDtube	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
600 mm 8 W 840 Glass	8	18	NEE	800	EM&MAINS	100	80	4000	49277200	8718696492772	12,00	<a href="#">link</a>
600 mm 8 W 865 Glass	8	18	NEE	800	EM&MAINS	100	80	6500	49279600	8718696492796	12,00	<a href="#">link</a>
1200 mm 16 W 840 Glass	16	36	NEE	1600	EM&MAINS	100	80	4000	49281900	8718696492819	19,00	<a href="#">link</a>
1200 mm 16 W 865 Glass	16	36	NEE	1600	EM&MAINS	100	80	6500	49283300	8718696492833	19,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 20 W 840	20	58	NEE	2000	EM&MAINS	100	80	4000	42794100	8718696427941	27,00	<a href="#">link</a>
1500 mm 20 W 865	20	58	NEE	2000	EM&MAINS	100	80	6500	42796500	8718696427965	27,00	<a href="#">link</a>

## LED Linear tube S14S



2700



S14S



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



4 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



91%

Product type	LED	Traditie-neel	Licht-stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
LED Linear tube S14S	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
300 mm 827	3	35	250	83	S14s	83	2700	78948200	8718291789482	25,00	<a href="#">link</a>
500 mm 827	4,5	60	375	83	S14s	83	2700	78950500	8718291789505	30,00	<a href="#">link</a>

## Protection starter



34,5  
21,5

AFMETINGEN

Product type	EOC	EAN	Bruto	Ecat
Accessoire	12 pcs (l)			
Starter EMP	8718291 72928000	8718291729280	1,25	<a href="#">link</a>



## MASTER LEDspot MV

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDspot MV</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>				<b>K</b>	<b>8718291</b>		
D 4-35 W GU10 2700 K 25°	4	35	235	59	900	25	80	2700	69702200	8718291697022	14,00



## CorePro LEDspot MV

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>CorePro LEDspot MV</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>				<b>K</b>	<b>8718696</b>		
3.5-35 W GU10 827 36°	3,5	35	270	77	680	36	80	2700	79916000	8718291799160	6,50
3.5-35 W GU10 830 36°	3,5	35	270	77	680	36	80	3000	79918400	8718291799184	6,50



## MASTER LEDspot LV MR16

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDspot LV</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>				<b>K</b>	<b>8718291</b>		
4.5-20 W MR16 2700 K 24°	4,5	20	207	41	1000	24	80	2700	72236600	8718291722366	9,00
7-35 W MR16 2700 K 24°	7	35	400	57	1950	24	80	2700	65447600	8718291654476	18,00
7-35 W MR16 2700 K 36°	7	35	400	57	1950	24	80	2700	65538100	8718291655381	18,00
7-35 W MR16 2700 K 60°	7	35	365	52	460	60	80	2700	65544200	8718291655442	18,00
7-35 W MR16 3000 K 24°	7	35	415	59	1950	24	80	3000	65449000	8718291654490	18,00
7-35 W MR16 3000 K 36°	7	35	400	57	1050	36	80	3000	65540400	8718291655404	18,00
7-35 W MR16 3000 K 60°	7	35	380	54	360	60	80	3000	65546600	8718291655466	18,00
7-35 W MR16 4000 K 24°	7	35	445	64	2050	24	80	4000	65536700	8718291655367	18,00
7-40 W MR16 3000 K 24°	7	40	485	69	2500	24	80	3000	74137400	8718291741374	21,00



## MASTER LEDspot LV Value MR16

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDspot LV</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>				<b>K</b>	<b>8718696</b>		
6.5-35 W MR16 2700 K 24°	6,5	35	420	65	1800	24	80	2700	44217300	8718696442173	13,00
6.5-35 W MR16 3000 K 24°	6,5	35	440	68	1900	24	80	3000	44219700	8718696442197	13,00
6.5-35 W MR16 4000 K 24°	6,5	35	480	74	1900	24	80	4000	44221000	8718696442210	13,00



## MASTER LEDspot LV AR111

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDspot LV</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>				<b>K</b>	<b>8718696</b>		
AR111 40° 2700 K 10 W	10	50	580	58	1250	40	80	2700	71850500	8718291718505	35,00
AR111 24° 2700 K 15 W	15	75	800	53	4750	24	80	2700	71854300	8718291718543	39,00
AR111 40° 2700 K 15 W	15	75	760	51	1660	40	80	2700	71858100	8718291718581	39,00





### MASTER LEDbulb

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDbulb</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>K</b>	<b>8718696</b>		
D 8-40 W DimTone E27 2700 K	8	40	470	59	A60	80	2700	19200800	8718291192008	32,50
13-75 W E27 2700 K	13	75	1055	81	A67	80	2700	75852500	8718291758525	27,50
18-100 W E27 827	18	100	1521	85	A67	80	2700	75856300	8718291758563	32,50



### CorePro LEDbulb

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>CorePro LEDbulb</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>K</b>	<b>8718291</b>		
4-32 W E27 830	4	32	350	88	A60	80	3000	41478100	8718696414781	11,00
5.5-40 W E27 2700 K	5,5	40	470	85	A60	80	2700	76395600	8718291763956	10,00



### MASTER LEDcandle

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDcandle</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>K</b>	<b>8718291</b>		
D 3.5-25 W E14 2700 K230V BA39CL	3,5	25	250	71	BA39	80	2700	74321700	8718291743217	11,00



### MASTER LEDluster

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDluster</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>			<b>K</b>	<b>8718291</b>		
D 3.5-25 W E14 827 P48 CL	3,5	25	250	71	P48	80	2700	74325500	8718291743255	11,00



### MASTER LEDtube

Product type	LED	Traditio- neel	rote- rende eindkap	Licht- stroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleur temperatuur	EOC 1 stuk(c)	EAN	Bruto
<b>MASTER LEDtube</b>	<b>W</b>	<b>W</b>		<b>lm</b>		<b>lm/W</b>		<b>K</b>	<b>8718291</b>	<b>8718291</b>	
GA110 900 mm 830 15 W	15	30	Nee	1250	EM&MAINS	83	83	4000	23880500	238805	44,00
VLE 1200 mm 840 16 W	16	36		100	EM&MAINS	150	80	4000	73523600	735236	32,50



### CorePro LEDtube

Product type	LED	Traditio- neel	rote- rende eindkap	Licht- stroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleur temperatuur	EOC 1 stuk(c)	EAN	Bruto
<b>CorePro LEDtube</b>	<b>W</b>	<b>W</b>		<b>lm</b>		<b>lm/W</b>		<b>K</b>	<b>8718696</b>	<b>8718291</b>	
600 mm 10 W 865	10	18	Nee	800	EM&MAINS	80	80	6500	66973900	669739	12,00
1200 mm 20 W 865	20	36	1600	80	EM&MAINS	140	80	6500	66961600	669616	22,50





©2016 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder. De informatie in dit document maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. De publicatie van deze informatie ontsluit noch bevat enige licentie die is onderworpen aan het octrooirecht of enig ander recht op industriële of intellectuele eigendom. Wijzigingen voorbehouden.