

UrbanStar BDS100



1. Algemene Beschrijving

De straatverlichtingsarmaturen maken deel uit van een gamma energiezuinige design LED-paaltoparmaturen met een hoge kleurweergave, een constante lichtopbrengst en dimfunctionaliteit. De vaste LED-armaturen zijn hiertoe uitgerust met een geïntegreerde, richtbare en makkelijk upgradebare LEDGINE module. De armaturen worden rechtstreeks op cilindrische masten van Ø 60 mm met een hoogte tussen 3 tot 5,5 m gemonteerd.

2. Electriche aansluiting

De LED-verlichting is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 V_{AC} net.

3. Specificaties

- Levensduur: 70.000 uur, L80B10 @ Ta 25°
- Lichtstroom: 925 - 3184 lumen
- Systeemvermogen: 16 – 43 W
- Kleurweergave: RA >80 3000K, RA >70 4000K
- Multi-layer LEDGINE residential Wide (DRW)
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C < Ta < 25 °C
- Keurmerken: Klasse I en II, CE, IK09, IP65, EN60598

4. Installatie


- Paaltopmontage: Ø 60mm
- Aanbevolen montagehoogte: 3.5m -5m
- Max SCx: 0,155m²

5. Opties

- Dimmen via Dynadimmer
- Dimmen via Lumistep
- Constante lichtopbrengst (CLO)
- Voorbedraad netspanningskabel (5 m / 1 m + IP66 connector)
- UrbanStar mast

6. Afmetingen (hxb)

914 x 350 mm



7. Afbeelding



8. Aanvullende informatie

<http://www.ecat.lighting.philips.nl/buitenverlichting/stads-en-staatverlichting/stads-en-staatverlichtingsarmaturen/urbanstar-bds100/63469/cat/?t1=ProductList>