

PHILIPS

Standaard Lichtplan

LED Sportverlichting – Driving Range



Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met OptiVision LED en ClearFlood een driving range kan verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve oplossing voor sportverlichting? Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/standaardlichtplannen of neem contact op met uw Philips contactpersoon.



OptiVision LED BVP520







ClearFlood BVP650

Verlichting Driving Range 50 Lux Verticaal en 100 Lux bij de Tee


Toelichting

Dit ontwerp voor een driving range van 50 lux verticaal op 200 meter en 100 lux bij de tee in gebruik voldoet aan de Nederlandse norm NEN-EN 12193 en NSVV-richtlijnen voor driving range klasse III.

**Driving Range 10 armaturen,
5 masten, 11 en 12 meter lichtpunthoogte**



LED Sportverlichting – Driving Range




BVP520

Afmetingen in mm.

OptiVision LED BVP520

Productkenmerken

- Grote energiebesparing mogelijk (tot wel 30-40% zuiniger t.o.v. conventionele technologie)
- Uitstekende lichtkwaliteit en uniformiteit gedurende de gehele levensduur
- Levensduur van 15-20 jaar (afhankelijk van de jaarlijkse branduren)
- Betere lichtbundel controle (minder strooilicht en lichtvervuiling)
- Toepasbaar in alle recreatieve sportapplicaties
- Onderhoudsvriendelijk armatuur door vervangbare driver, LED modules en controls
- 3 jaar standaard garantie met de mogelijkheid voor verlengde garantie
- Beschikbaar met geavanceerde lichtregelsystemen voor meer energiebesparing



BVP650

Afmetingen in mm.

ClearFlood - BVP650

Productkenmerken

- Ontworpen als directe renovatievanger, met grote energiebesparingen en een snelle terugbetaling van uw investering
- Eenvoudige installatie door retrofit
- Vereiste lumenprestaties gemakkelijk te selecteren
- Vijf verschillende optieken verzekeren veelzijdigheid in de toepassingen
- Superieure lichtprestaties
- Eenvoudige vervanging van driver en printplaat
- CLO-, DALI-, 1-10 V-regelsystemen

Bestelgegevens

OptiVision LED BVP520	
Aantal	Type
5	BVP520 1x121_757/S6

ClearFlood - BVP650	
Aantal	Type
5	BVP650 16K 1xEco/740 S

