

# LED Inbouwarmatuur SmartBalance RC480

---

## 1. Algemene Beschrijving

Vierkant (600x600mm) of rechthoekig (300x1200mm) "Surface of Light" LED- inbouwarmatuur voor toepassing in kantoren, vergaderruimtes en representatieve ruimtes. De armatuur is vervaardigd uit wit gelakt plaatstaal en voorzien van een polycarbonaat micro-lensoptiek. De micro-lensoptiek zorgt voor een zeer comfortabel en diffuus lichtbeeld.

Het armatuur voldoet aan de norm voor kantoorverlichting (N-EN 12464), ook in termen van helderheidsbeperking. De armatuur is standaard voorzien van een dimbare (DALI) driver.

## 2. Elektrische aansluiting

De SmartBalance RC480 is voorzien van een wieland GST18-connector aan de bovenzijde, welke op eenvoudige wijze op de netspanning aangesloten kan worden.

## 3. Specificaties

- Lumenoutput: 3500 lumen,
- Efficacy :  $\geq 110$  Lm/W
- Kleurtemperatuur : 830, 840
- UGR : AC-MLO ,  $<19$ ,
- Dimbaar, DALI
- Levensduur: 50.000 uur, L80B50
- Bedrijfstemperatuur:  $+ 10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$

## 4. Opties

- Noodverlichting, geïntegreerd
- Actilume aanwezigheidsdetectie gecombineerd met daglichtregeling

## 5. Varianten

- 3500 lumen, directe verlichting

