

PHILIPS

CorePro LED-buis

600, 1200 en
1500 mm



Glazen
buis

Het meest betaalbare alternatief

De glazen CorePro LED-buizen leveren uw klant onmiddellijk besparing op. De 600mm, 1200mm en 1500mm LED-buizen zijn nu nog efficiënter, omdat het rendement is verbeterd van 80 tot 100lm/W. Kies voor CorePro als u een betaalbare oplossing zoekt voor een standaard toepassing.

**Nu
verkrijgbaar
in HF!**

240°
bundelhoek

- ✓ Uniforme lichtspreading voor parkeerplaatsen, opslagruimten en magazijnen
- ✗ Niet voor toepassingen die hoge luxwaarden vereisen, zoals kantoren of de industrie

CorePro LED tube



4000 / 6500



G13



NIET-DIMBAAR



BREEKBAAR
600 - 1200mm



30.000 U



EEL



BUNDELHOEK
240°



AFMETINGEN

589 1198 1498

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Werking	Bundelhoek	CRI	Kleur-temperatuur	EOC 1 stuks (C)
CorePro LED tube (EM)*	W	lm		°		K	8718696
600mm 8W 840 C G	8	800	EM & Mains	240	80	4000	49277200
600mm 8W 865 C G	8	800	EM & Mains	240	80	6500	49279600
1200mm 16W 840 C G	16	1600	EM & Mains	240	80	4000	49281900
1200mm 16W 865 C G	16	1600	EM & Mains	240	80	6500	49283300
1500mm 20W 840 C G	20	2000	EM & Mains	240	80	4000	56608400
1500mm 20W 865 C G	20	2000	EM & Mains	240	80	6500	56610700
CorePro LED tube (HF)	W	lm		°		K	8718696
NIEUW 600mm 9W840 T8 G InstantFit	9	800	HF	240	80	4000	65217600
NIEUW 600mm 9W865 T8 G InstantFit	9	800	HF	240	80	6500	65219000
1200mm 15W 840 T8 G InstantFit	15	1600	HF	240	83	4000	58127800
1200mm 15W 865 T8 G InstantFit	15	1600	HF	240	83	6500	58129200
1500mm 20W 840 T8 G InstantFit	20	2000	HF	240	83	4000	59203800
1500mm 20W 865 T8 G InstantFit	20	2000	HF	240	83	6500	59205200

*) incl. EMP



© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Philips behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder enige voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties en/of de levering van een product te beëindigen en stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie.

www.philips.nl/LEDtube