

**PHILIPS**

Ledinaire

LED-reeks



**Eenvoud voor  
een scherpe prijs**

## De Philips **Ledinaire**-reeks LED-armaturen



Ledinaire RC065B paneel



Ledinaire WT060C waterproof



Ledinaire DN060B downlight



Ledinaire ClearAccent  
RS060B spot

### Verskillende productreeksen om tegemoet te komen aan uw behoeften

Elke reeks heeft verschillende specificaties zodat u het product kunt kiezen dat het best past.

	Ledinaire	CoreLine
Reeks	Uitgekozen reeks populaire types	Complete reeks, een oplossing voor elke toepassing
Lumenbehoud van de armaturen typisch	30.000 uur	50.000 uur
Betrouwbaarheidsniveau: uitvalpercentage driver	< 1,5% bij 5000 uur	< 1% bij 5000 uur
Garantie	3 jaar	3 + 2 jaar na registratie
Vormgeving	Standaard, robuuste vormgeving	Robuust ontwerp uitgaande van installatiegemak
Projectspecificaties beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>alleen basisreeks en specificaties</li> <li>voldoet niet aan kantoonormen</li> <li>alleen vaste lichtopbrengst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>voldoet aan kantoonorm UGR&lt;19</li> <li>Dali-aansluiting</li> <li>noodverlichting</li> <li>verschillende lichtstroompakketten.</li> </ul>

# Overschakelen op LED was **nog nooit zo eenvoudig**

De nieuwe Philips Ledinaire-reeks omvat een selectie van populaire LED-armaturen die energie-efficiënt en betrouwbaar zijn, voor een prijs die u zich kunt veroorloven. We houden onze prijzen concurrerend door ons te concentreren op de snelopende types waarnaar het meest gevraagd wordt, waarbij we de verpakking en dienstverlening ongecompliceerd houden. Vanzelfsprekend kunt u er zeker van zijn dat de productbetrouwbaarheid voldoet aan onze hoogste kwaliteitsnormen.

Geweldige kwaliteit voor een prijs die u zich kunt veroorloven



Betaalbare verlichting van het toonaangevende merk in LED's



Een reeks populaire energiebesparende LED-armaturen die uit voorraad leverbaar zijn



Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen - u krijgt precies wat u ziet op de doos

## Ledinaire WT060C waterproof

Waterdichte LED-armatuur van professionele kwaliteit voor gebruik in veel projecten.

### Eigenschappen:

- robuuste en waterdichte armatuur
- lengte 1200 en 1500 mm
- montagebeugel kan over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden.

### Voordelen:


- de kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- energiebesparing
- diffuus comfortabel licht.



Producttype	Lichtopbrengst	Vermogen	CCT	Lengte	EOC
	lm	W	K	mm	
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	38	4000	1180	06965399
WT060C LED55S/840 PSU L1500	5500	58	4000	1480	06967799

### Technische gegevens

<b>Netspanning</b>	220-240 V/50-60 Hz
<b>Levensduur</b>	30.000 uur bij L70B50
<b>CRI</b>	>80
<b>Aansluiting</b>	Schroefaansluitblok
<b>IP-classificatie</b>	IP 65
<b>IK-classificatie</b>	IK08
<b>Gloeidraadtest</b>	850°
<b>Vermogensfactor</b>	0,9
<b>Veiligheidsklasse</b>	Klasse I
<b>Materiaal behuizing</b>	Polycarbonaat
<b>Kleur</b>	GR - grijs (RAL7035)



## Ledinaire RC065B paneel

Energie-efficiënte, professionele armatuur voor algemene verlichtingstoepassingen.

### Eigenschappen:

- accessoires verkrijgbaar voor stucwerkplafonds, opbouw en pendelmontage
- lichtopbrengst 3200 lm
- 4000 K-uitvoering
- modern, discreet ontwerp.

### Voordelen:


- de kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- energiebesparing
- diffuus comfortabel licht.



Producttype	Lichtopbrengst	Vermogen	CCT	EOC
	lm	W	K	
RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	3200	42	4000	07328599

### Technische gegevens

<b>Netspanning</b>	220-240 V/50-60 Hz
<b>Levensduur</b>	30.000 uur bij L70B50
<b>CRI</b>	>80
<b>Aansluiting</b>	Insteekverbinding met trekontlasting
<b>IP-classificatie</b>	IP 20
<b>Vermogensfactor</b>	0,9
<b>Veiligheidsklasse</b>	Klasse II
<b>Materiaal behuizing</b>	Gelakt staal
<b>Kleur</b>	WH - wit (RAL9016)



### Verkrijgbare montageaccessoires

		EOC
<b>RC125Z SME-2 WH</b>	Ophanging	07334699
<b>RC125Z SMB-PLC</b>	Uitvoering voor stucwerkplafond (PCV)	07333999
<b>RC125Z SMB W60L60</b>	Opbouw (SM)	07330899
<b>RC125Z SC</b>	Veiligheidskabel	07335399

## Ledinaire DN060B downlight

Energie-efficiënte, professionele armatuur voor algemene verlichtingstoepassingen.

### Eigenschappen:

- lichtopbrengst 800 en 1800 lm
- uitvoeringen met 3000 en 4000 K
- modern, discreet ontwerp.

### Voordelen:

- de kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- energiebesparing
- diffuus comfortabel licht.





Producttype	Lichtopbrengst	Vermogen	CCT	EOC
	lm	W	K	
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	9	3000	30662999
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	9	4000	30664399
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	18	3000	30661299
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	18	4000	30663699



### Technische gegevens

<b>Netspanning</b>	220-240 V/50-60 Hz
<b>Levensduur</b>	30.000 uur bij L70B50
<b>Driver</b>	Niet-dimbare driver (PSU)
<b>CRI</b>	>80
<b>Aansluiting</b>	Insteekverbinding met trekontlasting
<b>IP-classificatie</b>	IP 20
<b>Vermogensfactor</b>	0,9
<b>Veiligheidsklasse</b>	Klasse I
<b>Materiaal behuizing</b>	Polycarbonaat
<b>Reflector materiaal</b>	Staal
<b>Diffuser materiaal</b>	PMMA
<b>Kleur</b>	WH - wit (RAL9016)

#### LED8S



#### LED18S



## Ledinaire ClearAccent RS060B spot

LED-armatuur met geïntegreerde driver.

### Eigenschappen:

- verkrijgbaar in vaste en verstelbare uitvoeringen
- uitvoeringen met 3000 en 4000 K
- lichtopbrengst 500 lm
- modern, discreet ontwerp.

### Voordelen:

- de kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- energiebesparing
- 'look and feel' van een gefacetteerde reflector
- gemakkelijke installatie dankzij ingebouwde driver.




Producttype	Lichtopbrengst	Vermogen	CCT	EOC
	lm	W	K	
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07267799
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07268499
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07269199
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07270799


### Technische gegevens

<b>Netspanning</b>	220-240 V/50-60 Hz
<b>Levensduur</b>	25.000 uur bij L70B50
<b>Bundelhoek</b>	36°
<b>Driver</b>	Dimbare driver (PSR)
<b>CRI</b>	>80
<b>Aansluiting</b>	Schroefaansluitblok
<b>IP-classificatie</b>	IP 20
<b>Vermogensfactor</b>	0,9
<b>Veiligheidsklasse</b>	Klasse II
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	WH - wit (RAL9010)

#### RS060B



#### RS061B





© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Philips behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder enige voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties en/of de levering van een product te beëindigen en stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie.

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)