

























PHILIPS**Lighting**

Overstapkaart

Gemakkelijk overstappen van conventionele verlichting naar CoreLine of Ledinaire LED-armaturen

	Conventionele armaturen <i>Uitgefaseerd</i>		Alternatief 1: CoreLine <i>Voor elke ruimte een oplossing</i>		Alternatief 2: Ledinaire <i>Eenvoud voor een scherpe prijs</i>	
Type	Foto	Productnaam	Foto	Productnaam	Foto	Productnaam
Inbouw armaturen		Impala - TBS160		CoreLine Inbouw RC120B		Ledinaire panel RC065B
				CoreLine Panel RC125B/127V		
Downlight		Europa 2 - FBS120		CoreLine Slim Downlight DN135B/135C		Ledinaire downlight DN060B
				CoreLine Downlight DN130B/131B		
Waterdicht		Pacific - TCW216		CoreLine Waterdicht WT120C		Ledinaire waterproof WT060B
Batten/balk		TMX204		CoreLine Batten BN124C		
Inbouwspot		Zadora - BBG463		CoreLine Inbouwspot RS140B/141B		Ledinaire ClearAccent Spot RS060B/061B
Beveiligings-armatuur		FWC 120/121		CoreLine FWC LED BWC120/121		
Wand-Plafond opbouw		Gondola FWG201		CoreLine Wand & plafond-armatuur WL120V/121V		
Schijnwerper		Tempo 2/3		CoreLine Tempo BVP110/130		
Highbay		Cabana BY150P		CoreLine Highbay BY120P/121P		
Kijk voor een volledig overzicht inclusief bestelcodes op:			www.philips.nl/coreline		www.philips.nl/ledinaire	

Kies de juiste oplossing voor jouw project op de achterkant van deze kaart

Kies de juiste oplossing voor jouw project



CoreLine



Ledinaire

Alternatief 1

Voor elke ruimte een oplossing

Alternatief 2

Eenvoud voor een scherpe prijs

Reeks	Complete reeks met 14 standaard types	Selectief aanbod van 4 standaard types
Lumen behoud (L70)	50.000 uur	30.000 uur
Garantie	5 jaar*	3 jaar
Specificaties	Ruime keus aan projectspecificaties: <ul style="list-style-type: none"> • Office compliant UGR <19 • DALI sturing • Incl. noodverlichting 	<ul style="list-style-type: none"> • Basisspecificaties (lumen en kleurtemperatuur) • Vaste lumenpakketten
Online hulpmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtplan calculator • TCO tool • Installatievideo's • Applicatiebundels 	
Prijsniveau	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ○
Kijk voor een volledig overzicht inclusief bestelcodes op:	www.philips.nl/coreline	www.philips.nl/ledinaire

* 3 jaar standaard + 2 jaar na registratie op www.philips.nl/coreline



PHILIPS

Lighting

Gemakkelijk overstappen van conventionele verlichting naar CoreLine of Ledinaire LED-armaturen



CoreLine



Ledinaire

Conventionele armaturen

Uitgefaseerd		Voor elke ruimte een oplossing		Eenvoud voor een scherpe prijs	
Type	Omschrijving	Omschrijving	EOC	Omschrijving	EOC
Inbouwarmatuur	Impala TBS160 2X36W TLD M2	CoreLine Inbouw RC120B LED37S/830 PSU W30L120	26812300		
Inbouwarmatuur	Impala TBS160 2X36W TLD M6	CoreLine Inbouw RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	26658700		
Inbouwarmatuur	Impala TBS160 4X18W TLD M2	CoreLine Inbouw RC120B LED37S/830 PSU W60L60	89755100	Ledinaire Panel RC065B LED32S/840 PSU 60x60	7328599
Inbouwarmatuur	Impala TBS160 4X18W TLD M6	CoreLine Inbouw RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	26656300		
Inbouwarmatuur	TBS260 2X28W TL5 M2	CoreLine Inbouw RC120B LED37S/830 PSU W30L120	26812300		
Inbouwarmatuur	TBS260 2X28W TL5 D6/M6	CoreLine Inbouw RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	26658700		
Inbouwarmatuur	TBS260 4X14W TL5 M2	CoreLine Inbouw RC120B LED37S/830 PSU W60L60	89755100	Ledinaire Panel RC065B LED32S/840 PSU 60x60	7328599
Inbouwarmatuur	TBS260 4X14W TL5 D6/M6	CoreLine Inbouw RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	26656300		
Inbouwarmatuur	TBS330 2X36W TLD M2	CoreLine Inbouw RC120B LED37S/830 PSU W30L120	26812300		
Inbouwarmatuur	TBS330 2X36W TLD M6	CoreLine Inbouw RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	26658700		
Inbouwarmatuur	TBS330 4X18W TLD M2	CoreLine Inbouw RC120B LED37S/830 PSU W60L60	89755100	Ledinaire Panel RC065B LED32S/840 PSU 60x60	7328599
Inbouwarmatuur	TBS330 4X18W TLD M6	CoreLine Inbouw RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	26656300		
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 1X18W	CoreLine Downlight DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	85226200	Ledinaire Downlight DN060 LED8S/840 PSU	30664399
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 2X18W	CoreLine Downlight DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	85228600	Ledinaire Downlight DN060 LED18S/840 PSU	30663699
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 1X26W	CoreLine Downlight DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	85226200	Ledinaire Downlight DN060 LED8S/840 PSU	30664399
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 2X26W	CoreLine Downlight DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	85228600	Ledinaire Downlight DN060 LED18S/840 PSU	30663699
Waterdicht	Pacific TCW216 1xTL5-28W HFS PI	CoreLine Waterdicht WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000	Ledinaire waterproof WT060C LED36S/840 PSU L1200	38011399
Waterdicht	Pacific TCW216 1xTL5-35W HFS PI	CoreLine Waterdicht WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000	Ledinaire waterproof WT060C LED36S/840 PSU L1200	38011399
Waterdicht	Pacific TCW216 1xTL5-49W HFS PI	CoreLine Waterdicht WT120C LED60S/840 PSU L1500	84049700	Ledinaire waterproof WT060C LED56S/840 PSU L1500	38013799
Waterdicht	Pacific TCW216 1xTL-D36W HFS PI	CoreLine Waterdicht WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000	Ledinaire waterproof WT060C LED36S/840 PSU L1200	38011399
Waterdicht	Pacific TCW216 1xTL-D58W HFS PI	CoreLine Waterdicht WT120C LED60S/840 PSU L1500	84049700	Ledinaire waterproof WT060C LED56S/840 PSU L1500	38013799
Batten/balk	TMX204 1xTL5-28W HFP	CoreLine Batten BN124 LED41S/840 PSU TW1	07474999		
Batten/balk	TMX204 1xTL5-35W HFP	CoreLine Batten BN124 LED64S/840 PSU TW1	38001499		
Batten/balk	TMX204 1xTL5-49W HFP	CoreLine Batten BN124 LED64S/840 PSU TW1	38001499		
Batten/balk	TMX204 1xTL-D36W HFP	CoreLine Batten BN124 LED41S/840 PSU TW1	07474999		
Batten/balk	TMX204 1xTL-D58W HFP	CoreLine Batten BN124 LED64S/840 PSU TW1	38001499		
Inbouwspot	Zadora QBS570 1XHAL MR50 45W	CoreLine Inbouwspot RS141B LED6-32/827 PSR WH	06903599	Ledinaire ClearAccent Spot RS060B LED5-36830 PSR	7268499
Inbouwspot	Zadora QBS570 1XHAL MR50 50W	CoreLine Inbouwspot RS141B LED6-32/827 PSR WH	06903599	Ledinaire ClearAccent Spot RS060B LED5-36830 PSR	7268499
Inbouwspot	Zadora LED RS049B adjustable	CoreLine Inbouwspot RS141B LED6-32/827 PSR WH	06903599	Ledinaire ClearAccent Spot RS060B LED5-36830 PSR	7268499
Beveiligingsarmatuur	FWC120	CoreLine FWC LED WC120 LED18-/830 PSU II WH	85193699		
Wand-Plafond opbouw	Gondola FWG200 1X PL-C 18W	CoreLine Wand & plafond-armatuur WL120V LED12S/840 PSR WH	06635599		
Wand-Plafond opbouw	Gondola FWG200 2X PL-C 18W	CoreLine Wand & plafond-armatuur WL120V LED16S/840 PSR WH	06633199		
Schijnwerper	Tempo 2/3	CoreLine Tempo BVP110 LED42/NW S	30636000		
Highbay	Cabana BY150P 1XHP1-P250W-BU IC IP65	CoreLine Highbay BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	30147100		
Highbay	Cabana BY150P 1XHP1-P400W-BU IC IP65	CoreLine Highbay BY120P G2 LED105S/840 PSU WB GR	30144000		