



Philips Lighting Catalogue

Lampen

Halogeen lampen

PHILIPS

Accentline




- Koudlichtspiegelhalogeenlampen (50 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 3000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 36°
- UV-filter

Overschakelen op MASTERLine ES levert u de volgende voordelen op:

- langere levensduur
- hogere lichtopbrengst



Accentline



Afmetingen in mm.

**Afm.
no.**

**C
Max**

**D
Max**

1	46	51
---	----	----

Brilliantline Alu (Aluminium)




- Halogeenlampen reflectorlampen (50 mm), warmteafgifte naar voren
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 36°
- UV-filter

- Levensduur 4.000 uur
- Warmte wordt naar voren afgevoerd



ALU GU5.3 CL



Afmetingen in mm.

Afm.
no.

C
Max

D
Max

1	46	51
---	----	----

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
43072460	BrillAl 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14715	3000	B	50	65	6,75	1
43075560	BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14716	3000	B	50	65	6,75	1
43079360	BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14717	3000	B	50	65	6,75	1

Brilliantline Koudlicht




- Koudlichtspiegel halogeenlampen (35 mm en 50 mm)
- 60% warmteafgifte naar achteren
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GU4 en GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 10, 24, 30, 36 en 60°
- UV-filter


- Levensduur 4.000 uur
- Sprankelend wit licht



Koudlicht GU5.3 24D



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	Afm. no.	C Max	D Max
1	40	36	2	46	51

Bestelgegevens

20 Watt GU 5.3

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
42454960	Brill 20W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14610	3000	B	50	65	5,65
42471660	Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14611	3000	B	50	65	5,65
42484660	Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14612	3000	B	50	65	5,65
42487760	Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14613	3000	B	50	65	5,65

35 Watt GU 5.3

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
42493860	Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14615	3000	B	50	65	5,65
42504160	Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14616	3000	B	50	65	5,65
42507260	Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14617	3000	B	50	65	5,65

50 Watt GU 5.3

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
42513360	Brill 50W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14619	3000	B	50	65	5,65
42516460	Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14620	3000	B	50	65	5,65
42519560	Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14621	3000	B	50	65	5,65

20 Watt GU 4

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
42540960	Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	14625	3000	B	50	65	7,20

35 Watt GU 4


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
42546160	Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	14627	3000	B	50	65	7,20

MASTERLine 111



- Halogeen reflector lampen (111 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet G53
- Dimbaar
- Bundelbreedte 8, 24 en 45°
- UV-filter

- Lange levensduur 4.000 uur
- Energiebesparing minimaal 30% in vergelijking met de Aluline 111
- Minder warmteafgifte



MASTERLine 111

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	C1 Max	D Max
1	65	51	111

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typennummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
41101310	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	14736	3000	C	6	65	22,25	1
41103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	14737	3000	B	6	65	22,25	1
41105110	MASTERLine 111 45W G53 12V 8D 1CT/6	14738	3000	C	6	65	22,25	1
41107510	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	14739	3000	B	6	65	22,25	1
41109910	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	14740	3000	B	6	65	22,25	1
41113610	MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6	14743	3000	C	6	65	22,25	1
41115010	MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6	14742	3000	C	6	65	22,25	1

MASTERLine ES




- Koudlichtspiegel halogeenlampen (50 mm),
- 66% van de warmteafgifte naar achteren, hogere lichtopbrengst dankzij infrarood coating en energiebesparing van minimaal 30% haalbaar
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 5000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 8, 24, 36 en 60°
- UV-filter

- Lange levensduur 5.000 uur
- Energiebesparing minimaal 30%
- Minder warmteafgifte



MASTERLine ES



Afmetingen in mm.

Afm.
no.

C1
Max

D
Max

1	51	51
---	----	----

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
41367371	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18133	3000	B	20	65	10,30	1
41375871	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18135	3000	B	20	65	10,30	1
41378971	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18136	3000	B	20	65	10,30	1
41387171	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18138	3000	B	20	65	10,30	1
41397071	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18139	3000	B	20	65	10,30	1
42432771	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18140	3000	B	20	65	10,30	1
42435871	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18141	3000	B	20	65	10,30	1
42441971	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18143	3000	B	20	65	10,30	1
42444071	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18144	3000	B	20	65	10,30	1
42447171	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18145	3000	B	20	65	10,30	1

Capsuleline



- Halogeenlampen in heldere uitvoering
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur tot 4000 uur
- Lampvoet G4 en GY6.35
- Dimbaar
- Spanning 12 en 24 V
- UV-filter

Schakel over op MASTERCapsule voor:

- Langere levensduur
- Minder warmte
- Energiebesparing minimaal 30%



Capsuleline

Bestelgegevens

5 Watt EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
40969050	Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13283	2800	60	B	100	65	3,85

10 Watt EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
41298050	Caps 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	14565	2700	100	C	100	65	2,20
40970650	Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13284	2850	140	C	100	65	3,85

20 Watt EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
41299750	Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	14566	2800	255	C	100	65	2,20
40210350	Caps 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13078	3000	310	C	100	65	3,85
40219650	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13104	3000	300	C	100	65	3,85

35 Watt EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
40218950	Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13103	3000	600	C	100	65	3,85

50 Watt EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
40217250	Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13102	3000	880	C	100	65	3,85

MASTERCapsule




- Halogeenlampen met EcoBoost technologie
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GY6.35
- Dimbaar
- Spanning 12V
- UV-filter

- Levensduur 4000 uur
- Energiebesparing minimaal 30%
- Minder warmteafgifte dan normale capsule
- UV-filter



CAP MS GY6.35 IR



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Norm
1	44	12	30

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typennummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20354770	MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18161	3000	750	B	50	65	10,40	1
20355470	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18162	3000	1250	B	50	65	10,40	1

EcoHalo Clickline G9




- 30% energiebesparing tov Clickline MV Capsules
- Halogeenlampen in heldere uitvoering
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet G9
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor halogeenlampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van halogeenlampen
- Dimbaar



ECOHALO Clickline G9 Helder




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Norm
1	45	13	22

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP28WG9	2800	370	D	100	65	9,80	1
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP42WG9	2800	630	D	100	65	9,80	1
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP18WG9	2800	204	D	100	65	9,80	1
89583400	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP53WG9	2800	850	D	100	65	9,80	1

EcoClassic A55



- Heldere halogeenlamp in gloeilamp A-vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E27
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic 28W E27 A55 Helder

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
25226200	Halogen 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL105WE27A55	2800	1980	D	15	65	3,00
25255200	Halogen 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL140WE27A55	2800	2840	D	15	65	3,00
70116301	Halogen 18W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL18WE27A55	2800	204	D	15	65	3,00
25277405	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL28WE27A55	2800	370	D	15	65	3,00
25171506	Halogen 42W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL42WE27A55	2800	630	D	15	65	3,00
25172205	Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL53WE27A55	2800	850	D	15	65	3,00
25225506	Halogen 70W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL70WE27A55	2800	1200	D	15	65	3,00
22348104	Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	ECL28WE14T25	2800	370	D	20	65	6,35

EcoClassic Bent Tip Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 BXS35



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	115	36

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom EEL (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs
20443501	Halogen 18W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	ECL18WE14BXS35	2800	204	D	10 65	3,75
92506701	Halogen 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	ECL28WE14BXS35	2800	370	D	10 65	3,75

EcoClassic Gedraaide Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 BW35 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	100	36

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom EEL (lm)		MOQ	VRG code	Richtprijs
82066901	Halogen 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL18WE14BW35	2800	204	D	15	65	3,25
82070602	Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL28WE14BW35	2800	370	D	15	65	3,25
82076801	Halogen 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL42WE14BW35	2800	630	D	15	65	3,25

EcoClassic Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 B35 Helder



Afmetingen in mm.

Afm.
no.

C
Max


D
Max

1	100	36
---	-----	----

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom EEL (lm)		MOQ	VRG code	Richtprijs
82054604	Halogen 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL18WE14B35	2800	204	D	15	65	3,25
25265106	Halogen 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL28WE14B35	2800	370	D	15	65	3,25
82058402	Halogen 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL42WE14B35	2800	630	D	15	65	3,25

EcoClassic Kogel




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14 en E27
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar




EcoClassic E14 P45 Helder



Afmetingen in mm.



EcoClassic E27 P45 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	Afm. no.	C Max	D Max
2	80	46	1	74	46

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
83144304	Halogen 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL18WE14P45	2800	204	D	15	65	3,25
83138204	Halogen 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL18WE27P45	2800	204	D	15	65	3,25
83146704	Halogen 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL28WE14P45	2800	370	D	15	65	3,25
83140504	Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL28WE27P45	2800	370	D	15	65	3,25
83148101	Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL42WE14P45	2800	630	D	15	65	3,25
83142901	Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL42WE27P45	2800	630	D	15	65	3,25

EcoClassic T25L




- Energiebesparend alternatief ter vervanging van de buisvormige gloeilamp en de 28 watt als alternatief voor de 40 watt afzuigkaplamp
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet E14
- Dimbaar
- Sprankelend wit halogeen licht

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 T25L Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	86	25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
22303001	Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	ECL18WE14T25	2800	204	D	20	65	6,35

EcoClassic T32




- Energiebesparend alternatief ter vervanging van de Halogena lampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar
- Sprankelend wit halogeen licht

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E27 T32 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	103	33

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
89384700	Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	ECL70WE27T32	2800	1200	D	10	65	6,35	1
89386100	Halogen 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	ECL105WE27T32	2800	1980	D	10	65	6,35	1

Plusline ES Compact

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter



- 20% energiebesparing tov Plusline Compact



Plusline ES Compact

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	73	75	77	79	12

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
85223300	Plusline ES 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM120W	2900	2220	D	100	65	9,85	1
85228800	Plusline ES 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM80W	2900	1350	D	100	65	9,85	1
85231800	Plusline ES 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM48W	2900	750	D	100	65	9,85	1

Plusline ES Small

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar



- 20% energiebesparing tov Plusline Small



Plusline ES Small

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	112	115	116	118	12

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
85216500	Plusline ES 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML120W	2900	2220	D	100	65	9,65	1
85219600	Plusline ES 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML160W	2900	3100	D	100	65	9,65	1
85380300	Plusline ES 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML240W	2900	4900	D	100	65	9,65	1
85389600	Plusline ES 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML400W	2900	8600	D	100	65	9,65	1

Plusline Large tweekneeps

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter
- Brandstand P4



- Hoogvermogenslamp met hoge lichtopbrengst



Plusline Large

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	184	186	188	190	11

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
49433725	Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE750	2900	16875	C	10	65	19,05	1
49434401	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1000	2900	21500	C	10	65	19,05	1
49435101	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1500	2900	33000	C	10	65	26,20	1