



# Philips Lighting Catalogue

## Binnenverlichting

Modulaire verlichtingssystemen

**PHILIPS**

# StoreFlux 3 rim GD601B



- Grote energiebesparing ten opzichte van halogeen
- Geen lampvervanging meer door de lange levensduur
- Unieke vormgeving van de armaturen



De StoreFlux is een cardanisch LED inbouwarmatuur (Gridlight) met een zeer hoge lichtoutput. Door de hoge lichtoutput is dit armatuur uitstekend toepasbaar in retail- en hospitalityomgevingen.

- Uniek in vormgeving en lichtkwaliteit
- Versies: rim en rimless (rimless zie volgende pagina) Rim versies:
  - 1 lampunit (GD601B)
  - 2 lampunits (GD602B)
  - 3 lampunits (GD603B)
  - 4 lampunits in rechthoekige vorm (GD604B)
  - 4 lampunits in vierkante vorm (GD605B)
- Optieken:
  - Narrow beam (10°)
  - Medium beam (29°)
  - Wide beam (35°)
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom (per lampunit bij 830):
  - LED11S: 1100 lm
  - LED12S: 1200 lm
  - LED20S: 2000 lm
  - LED17S: 1700 lm
  - LED27S: 2700 lm
  - LED39S: 3900 lm
- Systeemvermogen:
  - LED11S: 16,5 W
  - LED12S: 12,5 W
  - LED20S: 20 W
  - LED17S: 16 W
  - LED27S: 25 W
  - LED39S: 39 W
- Levensduur: 50.000 uur (bij 80% lumenbehoud, bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K, 4000 K & CrispWhite
- Kleurweergave: Ra > 80 en Ra > 90 (alleen 3000 K)
- Driver: externe LED driver aangesloten meegeleverd
- Lichtregeling: standaard dimbaar
  - PSD (dimbaar middels DALI)
- Elektrische aansluiting: push-in connector. Type connectoren op aanvraag
- Materiaal: aluminium, standaard in zwart (BK), grijs (GR) of wit (WH)
- Montage: inbouw
- Opties:
  - RAL kleuren
  - zwarte binnenkant en een witte rim of liever een compleet zwart armatuur? Mogelijk om verschillende kleuren te combineren in een armatuur



StoreFlux GD602B WH-BK



StoreFlux GD602B BK-BK



StoreFlux GD602B WH-WH

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
4	88114900 GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD601B1783PMBWH	1	89	1,73	225,00
4	88117000 GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD602B1783PMBWH	1	89	2,90	395,00
4	88425600 GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD603B1783PMBWH	1	89	4,75	545,00
4	88430000 GD604B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD604B1783PMBWH	1	89	6,05	695,00
4	88434800 GD605B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD605B1783PMBWH	1	89	6,02	695,00

# StoreFlux 3 rimless GD611B



- Grote energiebesparing ten opzichte van halogeen
- Geen lampvervanging meer door de lange levensduur
- Unieke vormgeving van de armaturen



De StoreFlux is een cardanisch LED inbouwarmatuur (Gridlight) met een zeer hoge lichtoutput. Door de hoge lichtoutput is dit armatuur uitstekend toepasbaar in retail- en hospitalityomgevingen.

- Uniek in vormgeving en lichtkwaliteit
- Versies: rim en rimless (rim versie zie vorige pagina)  
Rimless versies:
  - 1 lampunit (GD611B)
  - 2 lampunits (GD612B)
  - 3 lampunits (GD613B)
  - 4 lampunits in rechthoekige vorm (GD614B)
  - 4 lampunits in vierkante vorm (GD615B)
- Optieken:
  - Narrow beam (10°)
  - Medium beam (29°)
  - Wide beam (35°)
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom (per lampunit bij 830):
  - LED11S: 1100 lm
  - LED12S: 1200 lm
  - LED20S: 2000 lm
  - LED17S: 1700 lm
  - LED27S: 2700 lm
  - LED39S: 3900 lm
- Systemvermogen:
  - LED11S: 16,5 W
  - LED12S: 12,5 W
  - LED20S: 20 W
  - LED17S: 16 W
  - LED27S: 25 W
  - LED39S: 39 W
- Levensduur: 50.000 uur (bij 80% lumenbehoud, bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K, 4000 K & CrispWhite
- Kleurweergave: Ra > 80 en Ra > 90 (alleen 3000 K)
- Driver: externe LED driver aangesloten meegeleverd
- Lichtregeling: standaard dimbaar
  - PSD (dimbaar middels DALI)
- Elektrische aansluiting: push-in connector. Type connectoren op aanvraag
- Materiaal: aluminium, standaard in zwart (BK), grijs (GR) of wit (WH)
- Montage: inbouw, rimless installatie apart te bestellen
- Opties:
  - RAL kleuren
  - zwarte binnenkant en een witte rim of liever een compleet zwart armatuur? Mogelijk om verschillende kleuren te combineren in een armatuur



StoreFlux GD612B WH-BK



StoreFlux GD612B BK-BK



StoreFlux GD612B WH-WH

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
4	91064100 GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD611B1783PMBWH	1	89	1,41	205,00
4	88282500 GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD612B1783PMBWH	1	89	2,60	375,00
4	91073300 GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD613B1783PMBWH	1	89	3,98	525,00
4	91078800 GD614B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD614B1783PMBWH	1	89	5,12	675,00
4	91081800 GD615B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	GD615B1783PMBWH	1	89	5,41	675,00
5	10025600 GD511Z CFMR_RML	GD511ZCFMRRML	1	89	0,89	55,20
5	10026300 GD512Z CFMR_RML	GD512ZCFMRRML	1	89	1,35	60,70
5	10027000 GD513Z CFMR_RML	GD513ZCFMRRML	1	89	1,73	66,20
5	10028700 GD514Z CFMR_RML	GD514ZCFMRRML	1	89	2,28	71,80
5	10029400 GD515Z CFMR_RML	GD515ZCFMRRML	1	89	1,82	71,80

# GreenSpace Accent Gridlight GD301B/GD302B

---



Dankzij de GreenSpace Accent-familie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED en profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De normale inbouwopening met twee klemmen van de GreenSpace Accent Gridlight maakt latere vervanging snel en eenvoudig mogelijk door slechts één installateur. Voor modewinkels is GreenSpace Accent Gridlight ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten om de aangeboden kleding en artikelen in het allerbeste licht te presenteren. CrispWhite is overduidelijk de keuze voor kledingverkopers om kleuren rijk en intens te laten overkomen terwijl wittinten helder blijven. PremiumWhite is het beste alternatief voor CDM Elite voor een hoge kleurweergave met een warme verlichtings sfeer.

- Vervanging zonder gedoe met CDM-inbouwarmaturen
- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement
- Accentverlichting van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector



GreenSpace Accent Gridlight GD302B

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
5 91625400	GD302B LED17S/830 PSE-E MB-MB II WH	GD302B17S83PMWH	1	89	224,10
5 91628500	GD302B LED17S/PW9 PSE-E MB-MB II WH	GD302B17SPWPMWH	1	89	224,10
5 07624500	GD302B LED27S/830 PSED-E MB-MB II WH	GD302B27S83DMWH	1	89	269,10
5 07626900	GD302B LED27S/830 PSED-E MB-MB WH CW-L	GD302B27S83DMWC	1	89	278,10
5 91626100	GD302B LED27S/830 PSE-E MB-MB II WH	GD302B27S83PMWH	1	89	242,10
5 07625200	GD302B LED27S/PW9 PSED-E MB-MB II WH	GD302B27SPWDMWH	1	89	269,10
5 91630800	GD302B LED27S/PW9 PSE-E MB-MB II WH	GD302B27SPWPMWH	1	89	242,10
5 07627600	GD302B LED27S/PW9 PSE-E MB-MB II WH CW-L	GD302B27SPWPMWC	1	89	251,10
5 07629000	GD302B LED35S/830 PSED-E MB-MB II WH	GD302B35S83DMWH	1	89	296,10
5 07631300	GD302B LED35S/830 PSED-E MB-MB WH CW-L	GD302B35S83DMWC	1	89	305,10
5 07628300	GD302B LED35S/830 PSE-E MB-MB II WH	GD302B35S83PMWH	1	89	269,10
5 97633300	GD302B LED35S/PW9 PSED-E MB-MB II WH	GD302B35SPWDMWH	1	89	296,10
5 91631500	GD302B LED35S/PW9 PSE-E MB-MB II WH	GD302B35SPWPMWH	1	89	269,10
5 07632000	GD302B LED35S/PW9 PSE-E MB-MB II WH CW-L	GD302B35SPWPMWC	1	89	278,10
5 07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	GD301LED271	1	89	197,10