



# Philips Lighting Catalogue

**Buitenverlichting**  
Beveiligingsverlichting

**PHILIPS**

# CoreLine FWC LED BWC110/120



- Lage onderhoudskosten door lange levensduur van 60.000 uur
- Energiebesparing van minimaal 32% t.o.v. PL-S
- Eenvoudige installatie door één-op-één vervanging van bestaande conventionele FWC



CoreLine FWC LED is een aantrekkelijke, energiezuinige armatuur voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting in woongebieden en op industrieterreinen.


- Versies: BWC110, BWC120
- Optieken: 1 optie (diffuse kom met prismatische regeling)
- Lichtbron: LED module
- Systemvermogen: 9 W (BWC110), 17 W (BWC120)
- Levensduur: 60.000 uur, L80B10 bij Ta < 25 °C
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtstroom (systeem): 650 lm (BWC110), 1325 lm (BWC120)
- Kleurweergave: > 80 (3000 K)
- Driver: geïntegreerde driver 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Lichtregeling: beschikbaar met geïntegreerde fotocel (PH)
- Materiaal:
  - Behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend
  - Kom: polycarbonaat
  - Unitplaat: polycarbonaat
- Afwerking: behuizing in wit (WH) of zwart (BK), unitplaat in wit
- Montage: wandmontage, kabelopeningen aan alle zijanten voor doorvoerbedrading
- Klasse: II
- IP54
- IK08



BWC110 wit



BWC110 zwart



BWC110 Afmetingen in mm.

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
1	85189999 BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110L983IIV	1	75	1,03	138,00
1	85190599 BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110L983IIVP	1	75	1,03	159,00
1	85191299 BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110L983IIB	1	75	1,03	138,00
1	85192999 BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110L983IIBP	1	75	1,03	159,00
1	85193699 BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120L1883IIV	1	75	1,03	192,00
1	85194399 BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120L1883IIVP	1	75	1,03	212,00
1	85195099 BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120L1883IIB	1	75	1,03	192,00
1	85196799 BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120L1883IIBP	1	75	1,03	212,00
1	10427899 FCC110 PL-S/4P9W/827 HF II	FCC1104P9W827HF	1	74		89,00

# FWC110/120/121



- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus
- Beschikbaar met schemerschakelaar



**ECONOMY**

De FWC110/120/121 en FCC110 zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting in woongebieden en op industrieterreinen.

- Versie: FWC110/120/121 (wanduitvoering) en FCC110 (plafonduitvoering)
- Lichtbron:
  - FWC110: MASTER PL-S 2-pins / G23 / 9 W
  - FWC120: MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W
  - FWC121: MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W
- VSA: geïntegreerd elektromagnetisch VSA 230 V / 50 Hz
- Lichtregeling: beschikbaar met geïntegreerde fotocel
- Materiaal:
  - behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend
  - kom: polycarbonaat, doorschijnend
  - unitplaat: polycarbonaat
- Afwerking: behuizing in wit of zwart (BK), unitplaat in wit
- Montage: wandmontage; kabelopeningen aan alle zijanten voor doorvoerbedrading
- Klasse II
- IP54
- IK08



FWC110 PH




FWC110 WH



FWC120 PH




FWC120 PH




FWC110 Afmetingen in mm.



FWC120 WH



FWC120 Afmetingen in mm.



FWC121 WH

FWC121 Afmetingen in mm.

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG	Richtprijs
				code	
1	10425499 FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	FWC110KHF	1	74	88,10
1	10426199 FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	FWC110KPHF	1	74	118,65
1	10428599 FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	FWC11040KPHF	1	74	118,65
1	10430899 FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	FWC120KPHF	1	74	198,45
1	10431599 FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II	FWC120KHF	1	74	166,95
1	10432299 FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II PH	FWC121KPHF	1	74	198,45
1	10433999 FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	FWC12140KPHF	1	74	198,45
1	10434699 FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	FWC12040KPHF	1	74	198,45
1	10435399 FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II	FWC121KHF	1	74	171,15

# FCC110




- Versie: FCC110
- Lichtbron: MASTER PL-S 2-pins / G23 / 9 W
- VSA: geïntegreerd, elektromagnetisch VSA 230 V / 50 Hz
- Materiaal:
  - behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend,
  - kom: polycarbonaat, doorschijnend
  - unitplaat: polycarbonaat
- Afwerking: behuizing en unitplaat in wit
- Montage: opbouwmontage of verzonken plafondmontage; kabelopeningen aan alle zijanten voor doorvoerbedrading
- Klasse II
- IP54
- IK08

- Uitstekende lichtverdeling bij wanden, gangen en de omgeving die een laag verlichtingsniveau behoeven



**ECONOMY**



FCC110

FCC110 Afmetingen in mm.