



# Philips Lighting Catalogue

**Woningverlichting**  
Badkamer

**PHILIPS**

# Legenda woningverlichting

---

Het nieuwe hoofdstuk 'woningverlichting' bevat een nieuw portfolio van ca. 200 eigentijdse decoratieve armaturen voor toepassingen in en om het huis. Deze decoratieve verlichting is de opvolger van het Podium for the Home portfolio. Of het nu gaat om toepassingen in een woonkamer, badkamer, werkkamer of buitenshuis, elke LED-verlichtingsoplossing schept de sfeer die uw klant wenst.

De armaturen zijn gebouwd van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, aluminium en glas. Het design en de kwaliteit van deze verlichtingsoplossingen stellen u en uw klant dan ook in staat om een gevoel voor stijl te benadrukken in elke omgeving.

Alle producten uit de reeks zijn energiebesparend. Het merendeel van de producten is uitgerust met lange levensduur Power LED's. Daar waar armaturen niet uitgerust zijn met LED's, kan in de meeste gevallen een LED retrofit oplossing aangeboden worden.

Alle LED-armaturen in de reeks zijn voorzien van 2700 K LEDs. Deze warmwitte kleur is perfect voor toepassing in woningen. De kleurweergave (Ra-waarde) is >85 en dat verzekert levensechte kleuren en een warme sfeer.

Of u nu op zoek bent naar kristalhelder licht voor badkamers, functioneel licht voor uw werkkamer of weerbestendige verlichting voor buiten, deze decoratieve verlichting heeft alles in zich om een huis als een thuis te laten voelen.


## Verklaring van de symbolen

	Aan/uit schakelaar
	Artikel is dimbaar
	Geschikt voor wanddimmer
	In hoogte verstelbaar
	Richtbare lichtbron
	Kan vrij draaien
	Geschikt voor horizontale en verticale montage
	Geschikt voor wand- en plafondmontage
	Infrarood sensor
	Licht in twee richtingen

## Uitleg van de Power LED

LED, driver en bekabeling inclusief:

- Warm Wit licht (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 schakelingen

2 W LED = 130 lm = Lamp 15W 

6 W LED = 290 lm = Lamp 56W 

13 W LED = 350 lm = Lamp 65W 

Het grootste deel van de reeks LED-producten is dimbaar. Dit is aangeduid met het -symbool. De dimmer dient een faseafsnijdende dimmer te zijn.





## Baume ceiling lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 3 W incl. 800 lm
- Afmetingen: D262 H71
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

320533116

### VRG

90

### Bruto Prijs

99,95



## Cool ceiling lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 4 W incl. 820 lm
- Afmetingen: D352 H78
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

320633116

### VRG

90

### Bruto Prijs

139,95



## Seru ceiling lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 1060 lm
- Afmetingen: L364 B340 H66
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

320653116

### VRG

90

### Bruto Prijs

169,95



## Beach ceiling lamp

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: D360 H55
- Kenmerken: Klasse 1, IP44
- Kleur/materiaal: mat chroom - kunststof, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

### EOC

320701716

### VRG

90

### Bruto Prijs

99,95

## Thermen ceiling lamp



- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: L400 B400 H65
- Kenmerken: Klasse 1, IP44
- Kleur/materiaal: grijs - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

320828716

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

99,95

## Spa ceiling lamp



- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm
- Afmetingen: D260 H120
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: wit - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

320053116

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

47,95

## Salts ceiling lamp



- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl.
- Afmetingen: D315 H100
- Kenmerken: Klasse 1, IP44
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

320101716

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

42,95

## Fountain ceiling lamp



- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl.
- Afmetingen: D350 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP21
- Kleur/materiaal: mat glas - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

320206716

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

37,95



## Pool ceiling lamp

- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl.
- Afmetingen: D270 H110
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: wit - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

320813116

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

49,95



## Hotstone wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Afmetingen: L146 B147 H67
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

340491116

### VRG

90

### Bruto Prijs

99,95



## Hotstone wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 4x 2,5 W incl. 2x 350 lm
- Afmetingen: L346 B144 H59
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

340501116

### VRG

90

### Bruto Prijs

189,95



## Care wall lamp

- Lichtbron: spaarlamp E14 - 1x 12 W incl. 737 lm
- Afmetingen: L91 B134 H180
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

### EOC

341071116

### VRG

90

### Bruto Prijs

54,95



## Fit wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Afmetingen: L333 B64 H63
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

340581116

### VRG

90

### Bruto Prijs

79,95



### Fit wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 2,5 W incl. 520 lm
- Afmetingen: L483 B67 H63
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen


**EOC**

340591116

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

99,95



### Vitalise wall lamp

- Lichtbron: TL G5 - 1x 8 W incl. - 470 lm
- Afmetingen: L388 B77 H60
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen


**EOC**

340931116

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

79,95



### Vitalise wall lamp

- Lichtbron: TL G5 - 1x 13 W incl. - 1000 lm
- Afmetingen: L616 B77 H60
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen


**EOC**

340941116

**VRG**

90


**Bruto Prijs**

94,95




### Wash recessed

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl. 200 lm
- Afmetingen: D105 H150
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 90 mm




### Wash recessed

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35W incl. 200 lm
- Afmetingen: D105 H150
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 90 mm




### Tub recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 290 lm
- Afmetingen: D92 H57
- Kenmerken: Klasse 3, IP65, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 80 mm



### Roots recessed

- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35W incl.
- Afmetingen: D100 H39
- Kenmerken: Klasse 2, IP23
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø80






### Roots recessed



- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35 W incl.
- Afmetingen: D100 H39
- Kenmerken: Klasse 2, IP23
- Kleur/materiaal: chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 80



### Skin wall lamp



- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 540 lm
- Afmetingen: L280 D110 H69
- Kenmerken: Klasse II, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Chroom - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

340241116

**VRG**

90

**Bruto Prijs**

54,95