



Philips Lighting Catalogue

Woningverlichting
Werkkamer

PHILIPS

Legenda woningverlichting

Het nieuwe hoofdstuk 'woningverlichting' bevat een nieuw portfolio van ca. 200 eigentijdse decoratieve armaturen voor toepassingen in en om het huis. Deze decoratieve verlichting is de opvolger van het Podium for the Home portfolio. Of het nu gaat om toepassingen in een woonkamer, badkamer, werkkamer of buitenshuis, elke LED-verlichtingsoplossing schept de sfeer die uw klant wenst.

De armaturen zijn gebouwd van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, aluminium en glas. Het design en de kwaliteit van deze verlichtingsoplossingen stellen u en uw klant dan ook in staat om een gevoel voor stijl te benadrukken in elke omgeving.

Alle producten uit de reeks zijn energiebesparend. Het merendeel van de producten is uitgerust met lange levensduur Power LED's. Daar waar armaturen niet uitgerust zijn met LED's, kan in de meeste gevallen een LED retrofit oplossing aangeboden worden.

Alle LED-armaturen in de reeks zijn voorzien van 2700 K LEDs. Deze warmwitte kleur is perfect voor toepassing in woningen. De kleurweergave (Ra-waarde) is >85 en dat verzekert levensechte kleuren en een warme sfeer.

Of u nu op zoek bent naar kristalhelder licht voor badkamers, functioneel licht voor uw werkkamer of weerbestendige verlichting voor buiten, deze decoratieve verlichting heeft alles in zich om een huis als een thuis te laten voelen.


Verklaring van de symbolen

	Aan/uit schakelaar
	Artikel is dimbaar
	Geschikt voor wanddimmer
	In hoogte verstelbaar
	Richtbare lichtbron
	Kan vrij draaien
	Geschikt voor horizontale en verticale montage
	Geschikt voor wand- en plafondmontage
	Infrarood sensor
	Licht in twee richtingen

Uitleg van de Power LED

LED, driver en bekabeling inclusief:

- Warm Wit licht (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 schakelingen

2 W LED = 130 lm = Lamp 15W 

6 W LED = 290 lm = Lamp 56W 

13 W LED = 350 lm = Lamp 65W 

Het grootste deel van de reeks LED-producten is dimbaar. Dit is aangeduid met het -symbool. De dimmer dient een faseafsnijdende dimmer te zijn.





Authentis pendant

- Lichtbron: TL G5 - 1x 28 W incl. 2625 lm
- Afmetingen: L1175 B110 H2062
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

403413116

VRG

90

Bruto Prijs

199,95



Authentis pendant

- Lichtbron: TL G5 - 1x 28 W incl. 2625 lm
- Afmetingen: L1175 B110 H2062
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


403414816

VRG

90



Bruto Prijs

199,95




Attract pendant

- Lichtbron: TL5 HE G5 - 2x 21 W incl. - 2x 1920 lm
- Afmetingen: L925 B120 H1500
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Attract pendant


- Lichtbron: TL5 HE G5 - 2x 21 W incl. 2x 1920 lm
- Afmetingen: L925 B120 H1500
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





Glad pendant

- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl. 1200 lm
- Afmetingen: D280 H1800
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





Blade table lamp

- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 250 lm
- Afmetingen: L392 B126 H356
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

674228716

VRG

90

Bruto Prijs

99,95



Lamina table lamp

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 150 lm
- Afmetingen: L410 B160 H310
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: zwart - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Lamina table lamp

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 150 lm
- Afmetingen: L410 B160 H310
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

