

PHILIPS

CoreLine

LED armaturen



Onzeker of Trefzeker?

CoreLine LED armaturen, voor elke ruimte een oplossing

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE



Philips CoreLine LED armaturen

- Geschikt voor een-op-een vervanging en nieuwbouw
- Geen nieuwe bedrading, geen nieuwe plafondconfiguraties, geen tijdsverspilling
- Talloze online hulpmiddelen die je helpen om tijd te besparen op philips.nl/coreline

4

Waarom kies je voor CoreLine?



6

Het volledige assortiment

Nu met
5
jaar
garantie!*

*Verleng de standaardgarantie naar 5 jaar door CoreLine armaturen online te registreren op philips.be/coreline

25

Overzicht van bewegingsmelders

27

Applicatiebundels



29

Productspecificatie-
overzicht

35

Sneller werken met online hulpmiddelen





Onderdelen die tijdens installatie worden gebruikt, zijn groen gemarkeerd en zijn consistent aanwezig in het gehele CoreLine assortiment.



Scan de QR code op het product en ga direct naar onze online catalogus.

Onzeker of **Trefzeker?**

CoreLine armaturen zijn stijlvolle en energiebesparende armaturen, ontworpen voor een-op-een vervanging van de huidige armatuur. Haal de oude armatuur eruit en plaats de nieuwe CoreLine armatuur erin. Zo simpel is het. Geen dure, nieuwe bedrading, geen nieuwe plafondconfiguraties en geen tijdsverspilling. Of je nu gaat renoveren of nieuw gaat bouwen, het CoreLine portfolio heeft voor elke ruimte een oplossing.

Op philips.nl/coreline vind je talloze online-hulpmiddelen die het eenvoudig maken om met CoreLine LED-armaturen te werken. Maak een lichtplan in 1 minuut, bekijk een voorbeeldinstallatie of bereken de totale eigendomskosten.

Het gebruik van LED-verlichtingstechnologie in de CoreLine reeks zorgt voor een langere levensduur, minder onderhoud en minder reserveonderdelen. Daarnaast bespaart de gebruiker al snel tot 75% energie in vergelijking met traditionele verlichtingsarmaturen.

www.philips.nl/coreline



CoreLine
Downlight



CoreLine
SlimDownlight



CoreLine
Inbouw



CoreLine
Panel



CoreLine
Inbouwspot



CoreLine
**Projector
(opbouwspot)**



CoreLine
Opbouw



CoreLine
**Wand &
plafondarmatuur**



CoreLine
FWC LED



CoreLine
Batten



CoreLine
Waterdicht



CoreLine
Highbay



CoreLine
Lichtlijn



CoreLine
Tempo



CoreLine
Bollard

CoreLine

Voor elke
ruimte een
oplossing

Nu met

5
jaar
garantie!*

*Verleng de standaardgarantie naar
5 jaar door CoreLine armaturen
online te registreren op
philips.nl/coreline

CoreLine Downlight



Tot
75%
energiebesparing



CFL EM



**CoreLine
Downlight**



	CFL EM	CoreLine Downlight
Vermogen mini	54 W	11 W
Vermogen compact	66 W	22 W
Levensduur	10.000 uur	50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

1100 lm

2100 lm

€300,- **€330,-**

Producteigenschappen

- Verkrijgbaar in uitvoeringen van 1100 en 2100 lumen
- Energiezuinig: tot wel 100 lm/W
- Verkrijgbaar in DALI-uitvoering
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Beschermingsglas verkrijgbaar als optie (maakt ook IP44-bescherming mogelijk)
- Verkrijgbaar met noodverlichting
- Verkrijgbaar in DALI-uitvoering

Installatievoordelen

- Omvat meer professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen en aluminium reflector

Toepassing

Algemene verlichting in o.a. gangen / winkels / receptieruimten / doorgangsruijnten binnen

DN130B Mini



DN131B Mini





DN130B Compact





DN131B Compact



Mini



Compact




CoreLine SlimDownlight

CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....



Tot
70%
energiebesparing



CFL EM



**CoreLine
SlimDownlight**



Vermogen micro		9 W
Vermogen mini	54 W	13 W
Vermogen compact	66 W	28 W
Levensduur	10.000 uur	50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

1000 lm

2000 lm

€306,- €228,-

Producteigenschappen

- Verkrijgbaar in uitvoeringen van 650, 1000 en 2000 lm
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K

Installatievoordelen

- Inbouwhoogte van minder dan 50mm maakt het product geschikt voor de meeste plafonds
- Opbouw uitvoering maakt het mogelijk de armatuur overall te positioneren

Toepassing

Algemene verlichting in o.a. gangen / winkels / receptieruimten / doorgangruimten binnen

DN135B LED10S



DN135B LED20S




DN135B LED6S




DN135C LED20S




DN135B LED6S




DN135B LED10S




DN135C LED10S



DN135B LED20S




DN135C LED20S



* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine Inbouwarmatuur



TL-D / TL-5

CoreLine Inbouwarmatuur



Lamp- vermogen	63 W	34 W non-office compliant
	72 W	34 W non-office compliant
	63 W	30,5 W office compliant
	72 W	30,5 W office compliant
Levensduur	25.000 uur	50.000 uur
	15.000 uur	50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

NOC-versie: voldoet niet aan de norm voor kantoren

OC-versie: voldoet aan de norm voor kantoren

€231,-

€276,-

Producteigenschappen

- Slanke vormgeving en <41 mm hoogte
- Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) en niet (NOC) aan de kantoonormen voldoen
- Verkrijgbaar in DALI-uitvoering
- Optioneel noodverlichting

Installatievoordelen & Accessoires (Pag. 32)

- Ook uitvoering voor opbouw verkrijgbaar
- Accessoire - Frames voor installatie in gipsplafonds, vierkant en rechthoek

Toepassing

Algemene verlichting in o.a. kantoren / ziekenhuizen / scholen


RC134B W60L60




RC134B W30L120



RC134B W60L60



RC134B W30L120



CoreLine Panel

CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....



TL-D / TL-5

CoreLine Panel



Lamp- vermogen	63 W	36 W (non-)office compliant
	72 W	36 W (non-)office compliant
Levensduur	25.000 uur	50.000 uur
	15.000 uur	50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

NOC-versie: voldoet niet
aan de norm voor kantoren

€228,-

Producteigenschappen

- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) en niet (NOC) aan kantoonormen voldoen
- Verkrijgbaar in DALI-uitvoering

Installatievoordelen & Accessoires (Pag. 32)

- Accessoire - pendelset
- Accessoire - stucplafond montage beugels
- Accessoire - opbouwbak

Toepassing

Algemene verlichting in o.a. kantoren / ziekenhuizen / scholen


RC125B, RC127V, W60L60




RC127V, W30L120



RC125B, RC127V, W60L60



RC127V, W30L120



* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine Inbouwspot



Tot
80%
energiebesparing



Halogeen / CDM-T
Standard

**CoreLine
Inbouwspot**



Lamp- vermogen	54 W 20 W 30 W	8 W 10 W 16 W
Levensduur	2.000 uur 10.000 uur 10.000 uur	50.000 uur 50.000 uur 50.000 uur

Besparing tijdens de
levensduur*
650 lm

€378,-

Producteigenschappen

- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000, 4000 K
- Verkrijgbaar in drie lichtniveaus: 650 lumen (standaard halogeen), 900 lumen en 1200 lumen
- Slanke vormgeving; kleiner dan 60 mm
- Verkrijgbaar in vaste en verstelbare uitvoeringen
- Bij 650 lm en 900 lm versies wordt de driver geïntegreerd in de armatuur
- Chip-on-Board-technologie (COB)

Nieuw: losse randen (rims) en losse LED-modules zijn te combineren tot een spot op maat. Kijk voor een overzicht op pagina 30.

Installatievoordelen

- Slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes en dimdriver werkt met 99% van alle wanddimmers
- Insteekconnector of met optioneel doorvoerbedrading
- Verschillende afwerkingen en frames verkrijgbaar

Toepassing

Algemene verlichting in o.a. receptieruimten / winkels / gangen / decoratieve toepassingen

RS141B Rond verstelbaar wit




RS140B Rond vast wit



Rond verstelbaar aluminium



Rond verstelbaar zwart





Vierkant verstelbaar wit



FR Brandbestendig (30-60-90 min)



RS141B-LD



CoreLine Projector (rail spot)



CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....

Tot
80%
energiebesparing



Halogeen / CDM-T
Standard

**CoreLine
Projector**



**Lamp-
vermogen**

54 W
46 W

11 W
33 W

Levensduur

2.000 uur
8000 uur

30.000 uur
30.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

800 lm

2400 lm

€225,-

€76,-

Producteigenschappen

- Verkrijgbaar in uitvoeringen van 800 en 2400 lumen
- Energiezuinig: 70 lm/W
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Gladde zwarte afwerking met balhoofd van mat aluminium



Installatievoordelen

- Geïntegreerde driver en passieve koeling
- Verkrijgbaar in een opbouwversie (ST120C)
- Verkrijgbaar in een railversie (ST120T)



Toepassing

Algemene verlichting in o.a. winkels en showrooms


ST120T 24S





ST120C 24S



ST120T 8S



ST120C 8S



* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine Opbouwarmatuur



Tot
60%
energiebesparing



TL-D / TL-5

CoreLine Opbouwarmatuur



Lamp- vermogen	63 W	34 W non-office compliant
	72 W	34 W non-office compliant
Levensduur	63 W	30,5 W office compliant
	72 W	30,5 W office compliant
Levensduur	25.000 uur	50.000 uur
	15.000 uur	50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

NOC-versie: voldoet niet
aan de norm voor kantoren

OC-versie: voldoet aan de
norm voor kantoren

€231,-

€276,-

Producteigenschappen

- Slanke vormgeving en <47 mm hoogte
- Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) en niet (NOC) aan kantoonormen voldoen
- Verkrijgbaar als noodverlichting
- Verkrijgbaar in DALI-uitvoering



Installatievoordelen & Accessoires (Pag. 32)

- Accessoire - pendelset


Toepassing

Algemene verlichting in o.a. kantoren / ziekenhuizen / scholen

SM134V W60L60



SM134V W20L120



CoreLine Wand- en plafond- armatuur



CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....

Tot
55%
energiebesparing



Elektronische PL-C

**CoreLine Wand- en
plafondarmatuur**



**Lamp-
vermogen**

1 x 18 W
2 x 18 W
2 x 26 W

8 W
18 W
24 W

Levensduur

10.000 uur

50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

LED12S

LED16S

€177,-

€240,-

Producteigenschappen

- Standaard vocht- en vandalismebestendig (IP65 en IK10)
- Dimbaar
- Faseaansnijding standaard
- Verkrijgbaar als noodverlichting



Installatievoordelen

- Optionele aan/uit bewegingsdetectie: MDU-versie (Motion Detection Unit)
- Optioneel geprogrammeerde 100%-10%-0% dimfunctionaliteit voor gangen


Toepassing

- Optionele aan/uit bewegingsdetectie of geprogrammeerde 100%-10%-0% dimfunctionaliteit voor gangen

WL120V



WL121V




* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine FWC LED



Tot
35%
energiebesparing



PL-C

CoreLine FWC LED



Lamp- vermogen	14 W 25 W	9 W 18 W
Levensduur	10.000 uur	60.000 uur (L80/B10)

Besparing tijdens de levensduur*

FWC LED 9 W

FWC LED 18 W

€110,-

€170,-

Producteigenschappen

- Vervangt 1x PL-S 9 W en 1x PL-S 18 W lampen
- Lage onderhoudskosten door lange levensduur van 60,000 uur
- Toekomstbestendig door vervangbare LED module & driver
- Vandalismebestendig (IK 08)


Installatievoordelen

- Extra energiebesparing mogelijk dankzij ingebouwde schemerschakelaar (PH versies)


Toepassing

Beveiligingsverlichting - Gangen / gevels / portieken

FWC LED 9 W



FWC LED 18 W



CoreLine Batten



Tot
50%
energiebesparing



Producteigenschappen

- Installatieflexibiliteit en lengtematen gelijk aan TL-D
- Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit met matte diffuser

Installatievoordelen

- Doorvoerbedrading standaard meegeleverd
- Armaturen kunnen in een serie van 10 geplaatst worden

Toepassing

Algemene verlichting in o.a. assemblagelijnen /
koofverlichting

TL-D



CoreLine Batten



Lamp- vermogen	2 x 18 W	19 W
	2 x 36 W	38 W
	2 x 58 W	60 W
Levensduur	15.000 uur	50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

LED21S

LED41S


€130,-

€225,-


BN124C




BN124C L600



BN124C L1200



BN124C L1500



* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine Waterdicht

CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....



TL-D

CoreLine Waterdicht



**Lamp-
vermogen**

2x 18 W	17 W
1x 36 W	20 W
2 x 36 W	32 W
1x 58 W	29 W
2x 58 W	45 W

Levensduur 15.000 uur 50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

LED40S

LED60S

€237,-

€385,-

Producteigenschappen

- Installatieflexibiliteit en lengtematen gelijk aan TL-D
- IP65- en IK08-classificatie
- Lichtverdeling met brede bundel
- Verkrijgbaar als noodverlichting
- Verkrijgbaar in DALI-uitvoering

Nieuw: Ook leverbaar in een WEC-uitvoering met externe connector in combinatie met doorvoerbedrading voor extra aansluitgemak.


Installatievoordelen

- Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken; installatie kan vandalismebestendig uitgevoerd worden door middel van extra schroefbevestiging van montagebeugels
- WEC-uitvoering met doorvoerbedrading


Toepassing

Algemene verlichting in o.a. parkeergarages / magazijnen


WT120C L600



WT120C L1200



WT120C L1500



CoreLine Highbay



Tot
70%
energiebesparing



HPI



CoreLine Highbay



	HPI	CoreLine Highbay
Lamp- vermogen	250 W 400 W	85 W 155 W
Levensduur	10.000 uur	50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

€1800,-

Producteigenschappen

- Industriële verlichting - afzonderlijke vervanging van conventionele highbay armaturen met HPI-lampen van 250 W en 400 W
- Hoog rendement: tot 132 lumen per watt
- Consistente kleurweergave (CRI = 80) voldoet aan EN-12464-1 norm
- Verkrijgbaar in DALI-uitvoering

Nieuw: Ook leverbaar in een PIR-uitvoering; met ingebouwde bewegingsmelder

Installatievoordelen & Accessoires

- Accessoire - beugel
- Eenvoudig te installeren met montagehaak en externe IP65-connector

Toepassing

Magazijnen / industrie / grote hallen / supermarkten


BY120P




BY121P



BY120P



BY121P



* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine Lichtlijn

CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....



Tot
70%
energiebesparing

TL-D EM



CoreLine Lichtlijn



Lamp- vermogen	133 W	54 W (1,7 meter)
Levensduur	15.000 uur	70.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

€723,-

Producteigenschappen

- Geavanceerde optieken maken nauwkeurige en energiebesparende bundelvormen mogelijk

Installatievoordelen

- LED-module en draagprofiel vormen een geheel.


Toepassing

Algemene verlichting in o.a. supermarkten / magazijnen / assemblageruimten

LL120X/LL121X



LL120X TW3 KIT



CoreLine Tempo klein



Tot
57%
energiebesparing



Producteigenschappen

- Vervanger voor conventionele HID-schijnwerpers van 70 W
- Zeer efficiënt: tot 110 lm/W
- Lichtstroom systeem: 4200 lm
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- Bescherming tegen hoge schakelpieken: 10 kV
- Betrouwbare kwaliteit: behuizing van spuitgietaluminium garandeert robuustheid, trillingsbestendigheid, bescherming tegen windbelasting

Installatievoordelen

- U-vormige universele montagebeugel en 3-polige IP68-connector voor eenvoudige aansluiting

Toepassing

Algemene buitenverlichting voor o.a. billboards / gevels van gebouwen

HID



CoreLine
Tempo klein



Lamp-
vermogen

70 W

38 W

Levensduur


10.000 uur

70.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

€400,-

BVP110



* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine Tempo medium

tot 93 W



CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....

Tot
66%
energiebesparing



HID

**CoreLine
Tempo medium**



	HID	CoreLine Tempo medium
Lamp- vermogen	150 W 250 W	60 W 93 W
Levensduur	10.000 uur	70.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

€1520,-

Producteigenschappen

- Vervanger voor conventionele HID-schijnwerpers van 150 en 250 W
- Lichtstroom: 8.000 & 12.000
- Kleurtemp.: 4000 K
- CRI: ≥ 70
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- Betrouwbare kwaliteit: behuizing van spuitgietaluminium garandeert robuustheid, trillingsbestendigheid, bescherming tegen windbelasting
- Zeer efficiënt: tot 133 lm/W
- Opties: 3000 K CCT, DALI-regeling en speciale coating voor toepassing bij kustgebieden


Installatievoordelen

- U-vormige universele montagebeugel met 3-polige IP68-connector voor eenvoudige aansluiting

Toepassing

Algemene buitenverlichting voor o.a. industrieterreinen / parkeerterreinen / gevels van gebouwen / beveiligings- en sfeerverlichting

BVP125



CoreLine Tempo groot

tot 217 W



Tot
60%
energiebesparing



HID



CoreLine
Tempo groot



vermogen	400 W	162 W/217 W
Levensduur	10.000 uur	70.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

€2234,-

Producteigenschappen

- Vervanger voor conventionele HPI-TP-schijnwerpers tot 400 W
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- Betrouwbare kwaliteit: behuizing van spuitgietaluminium garandeert robuustheid, trillingsbestendigheid, bescherming tegen windbelasting
- Opties: 3000 K CCT, DALI-regeling en speciale coating voor toepassing bij kustgebieden
- Lichtstroom: 16.000, 21.000, 26.000 lm
- Kleurtemp.: 4000 K
- CRI: ≥ 70
- Zeer efficiënt: tot 120 lm/W


Installatievoordelen

- U-vormige universele montagebeugel met 3-polige IP68-connector voor eenvoudige aansluiting

Toepassing

Algemene buitenverlichting voor o.a. industrieterreinen / parkeerterreinen / recreatiesportvoorzieningen / gevels van gebouwen.

BVP130



* Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh, inclusief kosten van onderhoud en lampvervangning.

CoreLine Bollard

CoreLine
.....
LED armaturen
.....
**Producten-
overzicht**
.....



Tot
80%
energiebesparing



Halogeen / CFL

**CoreLine
Bollard**



**Lamp-
vermogen**

75 W
23 W

12 W
13 W

Levensduur

15.000 uur

50.000 uur

Besparing tijdens de levensduur*

€750,-

Producteigenschappen

- 1000 lm
- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Standaard vocht- en vandalismebestendig (IP65 en IK10)


Installatievoordelen & Accessoires

- Geleverd met 1.5 meter kabel met 3-polige IP68-connector voor eenvoudige aansluiting
- **Accessoire** - grondstuk ZCP150


Toepassing

Algemene buitenverlichting voor o.a. woonwijken / parken en tuinen / parkeerterreinen buiten / gevels van gebouwen

BCP 155



ZCP 150



Overzicht van bewegingsmelders


Aanwezigheidsdetector LRM1000



Voordelen

- Tot 30 % extra energiebesparing
- Langere levensduur van de installatie - schakelt verlichting uit als er geen licht nodig is
- Detecteert ook kleine bewegingen
- Opbouwinstallatie van sensor

Voorbeeld klaslokaal




Aanwezigheidsdetector LRM1011



Voordelen

- Tot 30 % extra energiebesparing
- Kleine, onopvallende sensor - detecteert subtiele bewegingen
- Langere levensduur van de installatie - schakelt verlichting uit als er geen licht nodig is

Voorbeeld open kantoorruimte




Bewegingsdetector LRM1032



Voordelen

- Tot 50 % extra energiebesparing
- Bewegingsdetector vervangt de traditionele lichtschakelaar
- Later aanbrengen mogelijk (gebruik LRM1033)
- Langere levensduur van de installatie - schakelt verlichting uit als er geen licht nodig is

Voorbeeld toilet




Bewegingsdetector LRM1040



Voordelen

- Tot 70 % extra energiebesparing
- Daglichtafhankelijke sensor voorkomt inschakeling als er genoeg daglicht beschikbaar is
- Tot 20 jaar gebruik
- Langere levensduur van de installatie - schakelt verlichting uit als er geen licht nodig is
- Mogelijkheid voor wand- en plafondmontage
- IP 54

Voorbeeld kleine parkeergarage



Wilt u een hoger verlichtingscomfort en extra energiebesparingen?

Door eenvoudig bewegingsmelders toe te voegen aan CoreLine armaturen kan je extra besparingen realiseren.



Bewegingsmelders



De verlichting hoeft alleen aan te zijn waar en wanneer dat nodig is. Bewegingsmelders met aanwezigheidsdetectie kunnen u helpen dit te bereiken en zo de kosten te verlagen terwijl comfort en veiligheid verzekerd blijven.

Maximale energiebesparing

Applicatiebundels

Om installateurs te helpen de technische en commerciële potentie van LED's maximaal te benutten, heeft Philips virtuele productpakketten samengesteld die 'Applicatiebundels' worden genoemd. Deze pakketten bestaan uit een combinatie van LED-armaturen en bewegingsmelders. Aangezien alle onderdelen deel uitmaken van de populaire CoreLine-reeks is compatibiliteit gegarandeerd en de installatie probleemloos. Ga naar philips.nl/coreline en vind meer informatie over applicatiebundels.

Kantoor

CoreLine Office Compliant Inbouw LED34S en aanwezigheidsdetector LRM1011



Tot
70%
energiebesparing

Gang

CoreLine Downlight LED20S en aanwezigheidsdetector LRM1011



Tot
75%
energiebesparing

Industrie

CoreLine Waterdicht LED60S en bewegingsdetector LRM1040



Tot
70%
energiebesparing

Kleine parkeergarage

CoreLine Waterdicht LED40S en bewegingsdetector LRM1040



Tot
70%
energiebesparing

Kleine opslagruimte

CoreLine Batten LED38S en bewegingsdetector LRM1032



Klaslokaal

CoreLine Opbouw LED34S Office Compliant en aanwezigheidsdetector LRM1000



Toiletten

CoreLine Inbouwspot en bewegingsdetector LRM1032







Kleine winkels



CoreLine Inbouwspot en CoreLine Projector







Productspecificatie overzicht







CoreLine	Lamp- vermogen	Levens- duur	Bespaar- tot	Licht- stroom	Kleurtemp.	CRI	Productbeschrijving	EOC-code	
CoreLine- Downlight 	11 W	50.000 uur	80%	1100 lm	3000 K	≥ 80	DN130B LED10S/830 PSU P16 WH	85222400	
	11 W	50.000 uur	80%	1100 lm	4000 K	≥ 80	DN130B LED10S/840 PSU P16 WH	85269900	
	22 W	50.000 uur	75%	2100 lm	3000 K	≥ 80	DN130B LED20S/830 PSU P16 WH	85224800	
	22 W	50.000 uur	75%	2100 lm	4000 K	≥ 80	DN130B LED20S/840 PSU P16 WH	85271200	
	11 W	50.000 uur	80%	1100 lm	3000 K	≥ 80	DN131B LED10S/830 PSU P16 ALU	85226200	
	11 W	50.000 uur	80%	1100 lm	4000 K	≥ 80	DN131B LED10S/840 PSU P16 ALU	85273600	
	22 W	50.000 uur	75%	2100 lm	3000 K	≥ 80	DN131B LED20S/830 PSU P16 ALU	85228600	
	22 W	50.000 uur	75%	2100 lm	4000 K	≥ 80	DN131B LED20S/840 PSU P16 ALU	85275000	
CoreLine SlimDownlight 	9 W	50.000 uur	70%	650 lm	3000 K	≥ 80	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	38117299	
	9 W	50.000 uur	70%	650 lm	4000 K	≥ 80	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH	38119699	
	13 W	50.000 uur	70%	1000 lm	3000 K	≥ 80	DN135B LED10S/830 PSU II WH	07042099	
	13 W	50.000 uur	70%	1000 lm	4000 K	≥ 80	DN135B LED10S/840 PSU II WH	07043799	
	28 W	50.000 uur	60%	2000 lm	3000 K	≥ 80	DN135B LED20S/830 PSU II WH	07044499	
	28 W	50.000 uur	60%	2000 lm	4000 K	≥ 80	DN135B LED20S/840 PSU II WH	07045199	
	13 W	50.000 uur	70%	1000 lm	3000 K	≥ 80	DN135C LED10S/830 PSU II WH	07046899	
	13 W	50.000 uur	70%	1000 lm	4000 K	≥ 80	DN135C LED10S/840 PSU II WH	07047599	
	28 W	50.000 uur	60%	2000 lm	3000 K	≥ 80	DN135C LED20S/830 PSU II WH	07048299	
	28 W	50.000 uur	60%	2000 lm	4000 K	≥ 80	DN135C LED20S/840 PSU II WH	07049999	
CoreLine Inbouw 	34 W	50.000 uur	51%	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34817500 update	
	27 W	50.000 uur	60%	2700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	34823600 update	
	34 W	50.000 uur	51%	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34818200 update	
	27 W	50.000 uur	60%	2700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	34824300 update	
	30,5 W	50.000 uur	54%	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	34829800 update	
	30,5 W	50.000 uur	54%	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	34830400 update	
	34,5 W	50.000 uur	51%	3700 lm	3000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34831100 update	
	34,5 W	50.000 uur	51%	3700 lm	3000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34832800 update	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	34804500 update	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	34811300 update	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	3000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	34813700 update	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	3000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	34815100 update	
	Accessoire - opbouwbak							RC134Z CFRM-PLC W60L60 WH	98722300
Accessoire - opbouwbak							RC134Z CFRM-PLC W30L120 WH	98724700	
CoreLine Panel 	36 W	50.000 uur	50%	3600 lm	4000 K	≥ 80	RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC	07031400	
	36 W	50.000 uur	50%	3400 lm	3000 K	≥ 80	RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	07032100	
	36 W	50.000 uur	50%	3600 lm	4000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC	07088800	
	36 W	50.000 uur	50%	3400 lm	3000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	07089500	
	36 W	50.000 uur	50%	3600 lm	4000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSU W30L120 OC	07090100	
	36 W	50.000 uur	50%	3400 lm	3000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	07091800	
	36 W	50.000 uur	50%	3600 lm	4000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC	07092500	
	36 W	50.000 uur	50%	3400 lm	3000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	07093200	
	36 W	50.000 uur	50%	3600 lm	4000 K	≥ 80	RC127V LED36S/840 PSD W30L120 OC	07094900	
	36 W	50.000 uur	50%	3400 lm	3000 K	≥ 80	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	07095600	
	Accessoire - pendelset							RC127Z SME-2 WH	07098700
	Accessoire - pendelset							RC127Z SME-4 WH	07099400
	Accessoire - stucplafond montage beugels							RC125Z SMB-PLC	07333999
	Accessoire - opbouwbak							RC125Z SMB W60L60	07330899
Accessoire - opbouwbak							RC125Z SMB W30L120	07332299	

Productspecificatie overzicht
















CoreLine	Lamp- vermogen	Levens- duur	Bespaar tot	Licht- stroom	Kleurtemp.	CRI	Productbeschrijving	EOC-code
CoreLine Inbouwspot 	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	2700 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	38277399
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	3000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	38278099
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	4000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	38279799
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	2700 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	38417399
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	3000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	38418099
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	2700 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	38280399
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	3000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	38281099
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	4000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	38282799
	11 W	50.000 uur	60%	900 lm	3000 K	≥ 80	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	38283499
	11 W	50.000 uur	60%	900 lm	4000 K	≥ 80	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	38284199
	11 W	50.000 uur	60%	900 lm	3000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	38285899
	11 W	50.000 uur	60%	900 lm	4000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	38286599
	15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	3000 K	≥ 80	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	38419799
	15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	4000 K	≥ 80	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	38420399
	15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	3000 K	≥ 80	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	38421099
	15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	4000 K	≥ 80	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	38422799
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	2700 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	38287299
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	3000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	38288999
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	4000 K	≥ 80	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	38289699
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	2700 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	38290299
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	3000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	38291999
	8 W	50.000 uur	80%	650 lm	4000 K	≥ 80	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	38292699
	11 W	50.000 uur	60%	900 lm	3000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	38293399
	11 W	50.000 uur	60%	900 lm	4000 K	≥ 80	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	38294099
	15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	3000 K	≥ 80	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	38423499
	15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	4000 K	≥ 80	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	38424199
Accessoires								
Losse LED-Modules								
8 W	50.000 uur	80%	650 lm	2700 K	≥ 80	RS140Z MODULE LED6-32-/827	38295799	
8 W	50.000 uur	80%	650 lm	3000 K	≥ 80	RS140Z MODULE LED6-32-/830	38296499	
8 W	50.000 uur	80%	650 lm	4000 K	≥ 80	RS140Z MODULE LED6-32-/840	38297199	
11 W	50.000 uur	60%	900 lm	3000 K	≥ 80	RS140Z MODULE LED9-32-/830	38298899	
11 W	50.000 uur	60%	900 lm	4000 K	≥ 80	RS140Z MODULE LED9-32-/840	38299599	
15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	3000 K	≥ 80	RS140Z MODULE LED12-32-/830	38444999	
15 W	50.000 uur	60%	1200 lm	4000 K	≥ 80	RS140Z MODULE LED12-32-/840	38446399	
Losse Rims								
Rond - Vast - Wit						RS140Z CFRM RND-FIX D78 WH	38300899	
Rond - Vast - Alu						RS140Z CFRM RND-FIX D78 ALU	38301599	
Rond - Richtbaar - Wit						RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 WH	38302299	
Rond - Richtbaar - Alu						RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU	38303999	
Rond - Richtbaar - Zwart						RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	38448799	
Vierkant - Richtbaar - Zwart						RS140Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH	38456299	
Vierkant - Richtbaar - Wit						RS140Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU	38458699	
Vierkant - Darklight - Wit						RS140Z CFRM SQR-DARK 90x90 WH	38508899	
CoreLine Projector 	11 W	30.000 uur	80%	800 lm	3000 K	≥ 80	ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	06942499
	11 W	30.000 uur	80%	800 lm	4000 K	≥ 80	ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	06943199
	11 W	30.000 uur	80%	800 lm	3000 K	≥ 80	ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	06944899
	11 W	30.000 uur	80%	800 lm	4000 K	≥ 80	ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	06945599
	33 W	30.000 uur	30%	2400 lm	3000 K	≥ 80	ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	06946299
	33 W	30.000 uur	30%	2400 lm	4000 K	≥ 80	ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	06947999
	33 W	30.000 uur	30%	2400 lm	3000 K	≥ 80	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	06948699
	33 W	30.000 uur	30%	2400 lm	4000 K	≥ 80	ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	06949399

CoreLine	Lamp- vermogen	Levens- duur	Bespaar- tot	Licht- stroom	Kleurtemp.	CRI	Productbeschrijving	EOC-code	
CoreLine Opbouw 	34 W	50.000 uur	51%	3700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34869400	
	27 W	50.000 uur	60%	2700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	34875500	
	34 W	50.000 uur	51%	3700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34870000	
	27 W	50.000 uur	60%	2700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	34876200	
	30,5 W	50.000 uur	54%	3700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	34881600	
	34,5 W	50.000 uur	51%	3700 lm	3000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34883000	
	30,5 W	50.000 uur	54%	3700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	34882300	
	34,5 W	50.000 uur	51%	3700 lm	3000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34884700	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	34861800	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	3000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	34865600	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	4000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	34863200	
	35,5 W	50.000 uur	50%	3700 lm	3000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	34867000	
	Accessoire - pendelset							SM134Z SMS	34896000
	Accessoire - pendelset							SM134Z SME-3	34897700
Accessoire - pendelset							SM134Z SME-5	34895300	
CoreLine Wand- en plafon- darmatuur 	24 W	50.000 uur	55%	1600 lm	4000 K	≥ 80	WL120V LED16S/840 PSU WH	06633199	
	18 W	50.000 uur	50%	1200 lm	4000 K	≥ 80	WL120V LED12S/840 PSU WH	06635599	
	8 W	50.000 uur	55%	500 lm	4000 K	≥ 80	WL121V LED5S/840 PSU WH	06637999	
	24 W	50.000 uur	55%	1600 lm	3000 K	≥ 80	WL120V LED16S/830 PSU WH	06639399	
	18 W	50.000 uur	50%	1200 lm	3000 K	≥ 80	WL120V LED12S/830 PSU WH	06641699	
	8 W	50.000 uur	55%	500 lm	3000 K	≥ 80	WL121V LED5S/830 PSU WH	06643099	
	24 W	50.000 uur	55%	1600 lm	4000 K	≥ 80	WL120V LED16S/840 PSU MDU WH	24117200	
	18 W	50.000 uur	50%	1200 lm	4000 K	≥ 80	WL120V LED12S/840 PSU MDU WH	24105900	
	8 W	50.000 uur	55%	500 lm	4000 K	≥ 80	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH	24290200	
	24 W	50.000 uur	55%	1600 lm	3000 K	≥ 80	WL120V LED16S/830 PSU MDU WH	24111000	
	18 W	50.000 uur	50%	1200 lm	3000 K	≥ 80	WL120V LED12S/830 PSU MDU WH	24099100	
	8 W	50.000 uur	55%	500 lm	3000 K	≥ 80	WL121V LED5S/830 PSU MDU WH	24288900	
CoreLine Batten 	19 W	50.000 uur	50%	2100 lm	4000 K	≥ 80	BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600	07472599	
	19 W	50.000 uur	50%	1900 lm	3000 K	≥ 80	BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600	07473299	
	38 W	50.000 uur	50%	4100 lm	4000 K	≥ 80	BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200	07474999	
	38 W	50.000 uur	50%	3800 lm	3000 K	≥ 80	BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200	38000799	
	60 W	50.000 uur	50%	6400 lm	4000 K	≥ 80	BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500	38001499	
	60 W	50.000 uur	50%	6000 lm	3000 K	≥ 80	BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500	38002199	
CoreLine Waterdicht 	17 W	50.000 uur	53%	1800 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED18S/840 PSU L600	84045900	
	20 W	50.000 uur	44%	2200 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED22S/840 PSU L1200	84046600	
	29 W	50.000 uur	50%	3400 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED34S/840 PSU L1500	84047300	
	33 W	50.000 uur	55%	4000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000	
	55 W	50.000 uur	54%	6000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSU L1500	84049700	
	17 W	50.000 uur	53%	1800 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED18S/840 PSD L600	88306800	
	20 W	50.000 uur	44%	2200 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED22S/840 PSD L1200	88307500	
	29 W	50.000 uur	50%	3400 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED34S/840 PSD L1500	88308200	
	33 W	50.000 uur	55%	4000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSD L1200	88309900	
	57 W	50.000 uur	50%	6000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSD L1500	88310500	
	32 W	50.000 uur	56%	4000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	16316700 Nieuw	
	32 W	50.000 uur	56%	4000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	16317400 Nieuw	
	45 W	50.000 uur	64%	6000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	16318100 Nieuw	
	45 W	50.000 uur	64%	6000 lm	4000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	16319800 Nieuw	

Productspecificatie overzicht

CoreLine	Lamp- vermogen	Levens- duur	Bespaar- tot	Licht- stroom	Kleurtemp.	CRI	Productbeschrijving	EOC-code	
CoreLine Highbay 	85 W	50.000 uur	69%	10.500 lm	6500 K	≥ 80	BY120P G3 LED105S/865 PSU WB GR	331712000	
	155 W	50.000 uur	64%	20.500 lm	6500 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/865 PSU WB GR	331713700	
	155 W	50.000 uur	64%	20.500 lm	4000 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR	331714400	
	155 W	50.000 uur	64%	20.500 lm	6500 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR	331715100	
	85 W	50.000 uur	69%	10.500 lm	4000 K	≥ 80	BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR	331716800	
	85 W	50.000 uur	69%	10.500 lm	6500 K	≥ 80	BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR	331717500	
	155 W	50.000 uur	64%	20.500 lm	4000 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	30145700	
	155 W	50.000 uur	64%	20.500 lm	4000 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	30145700	
	155 W	50.000 uur	64%	20.500 lm	4000 K	≥ 80	BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	30147100	
	85 W	50.000 uur	69%	10.500 lm	4000 K	≥ 80	BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	30144000	
	85 W	50.000 uur	69%	10.500 lm	4000 K	≥ 80	BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	30146400	
	Accessoire - beugel							BY121Z G3 MB	30149500
	Accessoire - beugel							BY120Z G3 MB	30148800
CoreLine Lichtlijn 	106 W (3,4 m)	70.000 uur	71%	16000 lm	4000 K	≥ 80	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 WH	96380871	
	64 W (3,4 m)	70.000 uur	58%	9000 lm	4000 K	≥ 80	LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	88184100	
	54 W (1,7 m)	70.000 uur	71%	8000 lm	4000 K	≥ 80	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	96380925	
	32 W (1,7 m)	70.000 uur	58%	4500 lm	4000 K	≥ 80	LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	88183400	
	Accessoire - Starterkit							LL120Z MB-SW 2X EP CU 7 WH	88146900
CoreLine Tempo groot tot 217 W 	217 W	70.000 uur	60%	26.000 lm	4000 K	> 70	BVP130 LED260/740 A	09639700	
	162 W	70.000 uur	60%	21.000 lm	4000 K	> 70	BVP130 LED210/740 A	09640300	
	120 W	70.000 uur	60%	16.000 lm	4000 K	> 70	BVP130 LED160/740 A	09641000	
	217 W	70.000 uur	60%	26.000 lm	4000 K	> 70	BVP130 LED260/740 S	09642700	
	162 W	70.000 uur	60%	21.000 lm	4000 K	> 70	BVP130 LED210/740 S	09643400	
	120 W	70.000 uur	60%	16.000 lm	4000 K	> 70	BVP130 LED160/740 S	09644100	
CoreLine Tempo medium tot 93 W 	93 W	70.000 uur	66%	12.000 lm	4000 K	> 70	BVP125 LED120/740 A	09723300	
	93 W	70.000 uur	66%	12.000 lm	4000 K	> 70	BVP125 LED120/740 S	09725700	
	60 W	70.000 uur	66%	8000 lm	4000 K	> 70	BVP125 LED80/740 A	09724000	
	60 W	70.000 uur	66%	8000 lm	4000 K	> 70	BVP125 LED80/740 S	09726400	
CoreLine Tempo klein 	38 W	70.000 uur	57%	4200 lm	4000 K	≥ 80	BVP110 LED42/NW A	30635300	
	38 W	70.000 uur	57%	4200 lm	4000 K	≥ 80	BVP110 LED42/NW S	30636000	
CoreLine Bollard 	13 W	50.000 uur	80%	1000 lm	3000 K	≥ 80	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	38375600	
	13 W	50.000 uur	80%	1000 lm	3000 K	≥ 80	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	38377000	
	12 W	50.000 uur	80%	1000 lm	4000 K	≥ 80	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	38376300	
	12 W	50.000 uur	80%	1000 lm	4000 K	≥ 80	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	38378700	
	Accessoire - grondstuk							ZCP150 ANB 500	38379400

Accessoires overzicht





CoreLine product		Naam accessoire	Productbeschrijving	EOC code
CoreLine inbouw (p 10) 		Frame voor installatie van gipsplafonds	RC134Z CFRM-PLC W60L60 WH	22557700
			RC134Z CFRM-PLC W62L62 WH	98723000
		Frame voor installatie van gipsplafonds (rechthoekig)	RC134Z CFRM-PLC W30L120 WH	98724700
CoreLine panel (p 11) 		Veiligheidskabel (alleen G2)	RC125Z SC	07335399
		Pendelset G2 NOC (PSU)	RC125Z SME-2 WH	07334699
		Pendelset G2 OC (PSU)	RC127Z SME-2 WH	07098700
		Pendelset G2 OC (PSD)	RC127Z SME-4 WH	07099400
		stucplafond montage beugels (G2/G3)	RC125Z SMB-PLC	07333999
		Opbouwbak (G2/G3)	RC125Z SMB W60L60	07330899
			RC125Z SMB W62L62	07331599
		Opbouwbak (rechthoekig)	RC125Z SMB W30L120	07332299
CoreLine opbouw (p 14) 		Pendelset zonder elektrische verbinding	SM134Z SMS	34896000
		Pendelset voor PSU	SM134Z SME-3	34897700
		Pendelset voor DALI	SM134Z SME-5	34895300

Legenda CoreLine

Legenda CoreLine brochure

Code/afkorting	Omschrijving
DN130B of RC134B	Productcode/naam
LED10S	Lumenoutput x100
830 of 840	8 > CRI (color rendering index) > 80 Kleurtemperatuur 3000 Kelvin of 4000 Kelvin
PSU of	PSU – undimmable / niet dimbaar
PSD	PSD – dimmable / wel dimbaar
WH	White – uitvoering in witte kleur
FR	Fire Resistant – brandbestendig
ALU	ALUminium – uitvoering in aluminium
PSR-E	PSR-E > dimbaar met een Externe dimmer
II	Klasse II > aanraakveiligheid
LED9-32 of LED12-36	Gradenbundel van de reflector in de spot
PI	Push in connector
W30L120	Wide & Long – Breedte en Lengte van de armatuur
NOC	Non-Office-Compliant > voldoet niet aan de norm voor kantoorverlichting
OC	Office-Compliant > voldoet aan de norm voor kantoorverlichting
BK	Black –uitvoering in zwart
MDU	Movement Detection Unit – Bewegingsmelder is ingebouwd in de armatuur
DARK	Darklight; de lichtbron is nauwelijks zichtbaar in de spot d.m.v. zwarte reflector.
TW1	Troughwiring 1 fase – Doorvoerbedrading met 1 fase
WEC	Waterproof External Connector
WB	WideBeam reflector
GR	Grey – uitvoering in grijze kleur
DA20	Dubbel Assymetrisch, gradenbundel 20 graden
NW	Neutral White – 4000 Kelvin kleurtemperatuur
A	Asymmetrische bundel
S	Symmetrische bundel
WW	WarmWhite – 3000 Kelvin kleurtemperatuur
220-240V	Voltage
7043	RaI-kleur 7043
Accessoires:	Productcode/naam
SMS	Single Mounted Suspension
SME-3 /	3 aderig, Pendelset voor niet dimbare armatuur
SME-5	5 aderig, Pendelset voor dimbare armatuur
SMB	Surface Mounting Bracket
MB	Mounting Bracket
ANB 500	Grondstuk 500 mm


Overzicht van bewegingsmelders

	Productnaam	Producttype	Productbeschrijving	EOC-code
	LRM1000	Bewegingsmelder	LRM1000/00 OccuSwitch bewegings detector.	22557700
	LRM1011	Bewegingsmelder	LRM1011/10 OccuSwitch bewegings detector, inclusief power-pack	44209800
	LRM1032	Bewegingsmelder	LRM1032/00 OccuSwitch bewegings detector, schakelaar 3 draads, Wide Range DIN montage mogelijk.	44225800
	LRM1040	Bewegingsmelder	LRM1040 /00 OccuSwitch bewegings detector, IP54, 240 graden detectie range	22573700

Tot wel 70 % extra energiebesparing
 door een combinatie van LED-
 armaturen en bewegingsmelders.

Sneller werken met online hulpmiddelen

Op onze website vind je een ruime keuze aan kosteloze verlichtingshulpmiddelen die je helpen het beste uit onze producten te halen. Van lichtplancalculator tot TCO-tool. Van gedetailleerde casestudy's tot handige installatievideo's. Deze diensten vullen de CoreLine producten aan en helpen je om jouw werk nog beter en sneller te doen.




Philips Lighting Catalogue app

Alle CoreLine producten staan in de Philips Lighting Catalogue app, inclusief prijzen.

- Vind snel en gemakkelijk wat je zoekt
- Altijd overal toegankelijk, zowel on- als offline te gebruiken
- Beschikbaar voor smartphone en tablet
- Handige hulpbuttons voor extra informatie

philips.nl/coreline




Lichtplan calculator

1. Kies je applicatiegebied
2. Voer het formaat in van de ruimte
3. Selecteer het CoreLine armatuur
4. Print je ontwerp




Bereken de Totale eigendomskosten

Het berekenen en begrijpen van de totale kosten van een verlichtingsinstallatie over de gehele levensduur wordt steeds belangrijker doordat budgetten krappere worden en planningen voor de langere termijn vereist worden. Maak eenvoudig een TCO-berekening op www.philips.nl/coreline



Installatievideo's

Het inzetten van CoreLine producten is een koud kunstje met onze speciaal ontwikkelde installatievideo's. Bekijk de stap-voor-stap handleiding per product..



Kies voor meer informatie de snelle weg naar onze website door deze QR-code te scannen.

Eindeloos gedoe of een simpel klusje?

Bereken de totale gebruikskosten in 5 stappen



1 Start de online TCO-calculator, ga naar: www.philips.nl/coreline



2 Selecteer welk traditioneel product (er momenteel) gebruikt wordt in de installatie



3 Voer je prijs in




4 Bepaal de belangrijkste verbruiksgegevens



5 De online tool berekent automatisch de totale eigendomskosten

Veel eigenaren vernieuwen hun verlichtingsinstallatie vanwege de energiebesparingen die LED's bieden. Maar er is meer: LED's hebben een veel langere levensduur en lagere onderhoudskosten. Al deze factoren samen bepalen de totale eigendomskosten (Total Cost of Ownership - TCO), een nuttig verkoop-argument dat laat zien welke besparingen LED's met zich meebrengen op de lange termijn. Via deze vijf eenvoudige stappen laat je jouw klanten onmiddellijk hun TCO-besparingen zien!



De online TCO-calculator vind je op:
www.philips.nl/coreline



Overwerken of Samenwerken?

Kies het juiste product, met tijdbesparende hulpmiddelen op de startpagina voor installateurs

Een partner die jouw uitdagingen begrijpt bespaart je tijd. Daarom bieden wij naast een compleet portfolio aan LED-oplossingen volledige ondersteuning voor, tijdens of na je aankoop. Op deze startpagina voor installateurs vind je een overzicht van de informatie en hulpmiddelen die je zoekt. Van LEDtube selectietool tot CoreLine lichtplan calculator, hier vind je het allemaal.

Startpagina voor installateurs
www.philips.nl/installateur

PHILIPS

