



Philips Lighting Catalogue

Buitenverlichting

Tunnel- en onderdoorgangverlichting

PHILIPS

Flow LED BGP490/491



- Efficient LED alternative to fluorescent lights
- Elegant, tamper-proof design




Flow LED, een armatuur die speciaal werd ontworpen voor de verlichting van onderdoorgangen met langzaam verkeer, koppelt een elegant en stijlvol design aan hoogwaardige LED-verlichting. Ze is voorzien van de laatste nieuwe Fortimo Line-modules, waardoor ze performanter is dan klassieke fluorescente armaturen.


- Kenmerken:
 - Armatuur met beperkte diepte
 - Meest recente led-technologie
 - Geschikt voor lichtlijnmontage
 - Kan aan het plafond, aan de wand of in een hoek worden bevestigd
 - Eenvoudig te installeren en aan te sluiten
 - Ingebouwde kabelgoot voor een verborgen kabelinvoer achteraan
- Versies:
 - BGP490 (short version)
 - BGP491 (long version)
- Optieken: Distribution tunnel symmetrical (DTS)
- Aantal lampen/lichtbron: Integral LED-module
- Lichtstroom: BGP490: 3200 up to 5600 lm (NW) BGP491: 6400 up to 11,200 lm (NW)
- Systeemvermogen: BGP490: 30-60 W, BGP491: 60-120 W
- Levensduur: 50.000 hours at 25 °C L80B10
- Kleurtemperatuur: 4000 K (Neutral white), 3000 K (Warm white)
- Kleurweergave: 80
- Driver: Standard Xitanium Prog+
- Lichtregeling: DALI or SDU dimmable
- Elektrische aansluiting: Cable gland: 1 x or 2 x M20
- Materiaal: Housing: aluminum, Reflector: steel plate, white lacquered, Cover: polycarbonate
- Afwerking: Polyester epoxy powder coated grey aluminum (RAL9007)
- Montage: Surface/ceiling mounted or cornice mounted Closed or open brackets (optional) Recommended mounting height: 2.5 up to 5 m
- Accessoires:
 - Open-line bracket (MBL)
 - Closed bracket (MBEP)



Flow LED BGP490



BGP490 LLM3200/840 I DTS 9007.
Afmetingen in mm.



BGP491 LLM6400/840 I DTS 9007.
Afmetingen in mm.



Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG	Richtprijs	code
	BGP489 LLM1100/NW DTS 9007			71	474,00	
	BGP489 LLM1800/NW DTS 9007			71	538,00	
	BGP490 LLM3200/840 I DTS 9007			71	599,00	
	BGP490 LLM5600/840 I DTS 9007			71	699,00	
	BGP491 LLM6400/840 I DTS 9007			71	899,00	
	BGP491 LLM11200/840 I DTS 9007			71	1100,00	
	ZGP490 MBEP 9007			71	159,00	
38524800	BGP490 LED21 I	BGP490_LED21_I	1	71	643,00	
38532300	BGP491 LED40 I	BGP491_LED40_I	1	71	643,00	