

CoreLine Batten BN124

CoreLine Batten – kwaliteit met een scherpe prijs



- ✓ Tot 40% energiebesparing in vergelijking met TL-D;
- ✓ Betrouwbare LED-technologie – onderhoudsvrij;
- ✓ Directe vervanger voor conventionele balken in termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte.

Productinformatie

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine

Batten LED-producten kan gebruikt worden om traditionele balken met TL-D fluorescentielampen te vervangen. Het aantal typenummers is overzichtelijk, dus de keuze is eenvoudig te maken.

Kenmerken

- ✓ Levensduur 30.000 uur;
- ✓ Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele 18 W, 36 W en 58 W TL-D-balken;
- ✓ Lichtverdeling met brede bundel;
- ✓ Matte diffuser verzekert visueel comfort.

Toepassingen

- ✓ Algemene terreinverlichting;
- ✓ Koofverlichting;
- ✓ Assemblagelijnen.

Coreline Downlight

Philips CoreLine Downlight – De duidelijke keuze voor LED



- ✓ Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en een langere levensduur;
- ✓ Individuele vervanging vereenvoudigt de omschakeling van conventionele verlichting naar LED-armaturen;
- ✓ Geschikt voor professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen en aluminium reflector;
- ✓ En ook beschikbaar in Interact Ready voor eindeloze lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de Interact Pro app en - portal, eenvoudig in te stellen via uw smartphone.

Productinformatie

De Philips CoreLine Downlight is een serie inbouwarmaturen die zijn ontworpen om downlight-armaturen te vervangen die zijn gebaseerd op de CFL-ni-/CFL-I-lamptechnologie. De aantrekkelijke totale gebruikskosten van het armatuur maken het voor klanten gemakkelijk over te stappen naar LED. Deze armaturen creëren een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen. Verder leveren ze onmiddellijke energiebesparing op en hebben ze een veel langere levensduur waardoor

dit een milieuvriendelijke oplossing is die het geld waard is. Installatie is eenvoudig doordat het armatuur in dezelfde inbouwopening past en voorzien is van insteekconnectoren.

De Philips CoreLine Downlight is ook beschikbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur. In combinatie met de Interact Pro gateway, Interact sensoren en Interact software biedt dit oneindig veel lichtmanagement toepassingen voor kleine en middelgrote gebouwen.

Kenmerken

- ✓ Verkrijgbaar in uitvoeringen van 1100 en 2100 lm;
- ✓ Energiezuinig – tot 100 lm/W;
- ✓ Verkrijgbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur;
- ✓ Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K;
- ✓ Beschermingsglas verkrijgbaar als optie (maakt ook IP44-bescherming mogelijk).

Toepassingen

- ✓ Algemene verlichting in winkels;
- ✓ Receptieruimten;
- ✓ Algemene verlichting in gangen en hallen.

CoreLine Highbay Narrow Beam

Superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten



- ✓ Eenvoudige vervanging van 250 en 400 W HPL/HPI-armaturen;
- ✓ Energiebesparing tot 70% t.o.v. HPL/HPI armaturen;
- ✓ Significante besparingen op onderhoudskosten;
- ✓ Nu ook leverbaar in kleurtemperatuur 865;
- ✓ Nu ook leverbaar met bewegingsmelder;
- ✓ Dimmen mogelijk (DALI).

Productinformatie

Een uitbreiding van het succesvolle Philips CoreLine Highbay portfolio met Narrow Beam optieken. Door dit optiek kunt u uw lichtplan nog verder optimaliseren, zijn er minder armaturen nodig om uw ruimte te verlichten en vallen de hogere ruimtes nu ook binnen het bereik van de Highbay. Tegelijkertijd blijven de overige voordelen van de CoreLine Highbay behouden –frisse lichtkwaliteit, lange levensduur en minder

energieverbruik en onderhoud. Tegelijkertijd biedt Philips CoreLine Highbay G3 ook de installateur duidelijke voordelen; het armatuur kan 1 op 1 worden vervangen, de elektrische aansluiting is eenvoudig en het is onnodig het armatuur te openen voor installatie of onderhoud. Doordat het armatuur klein en licht is, is het gemakkelijk te hanteren.

Kenmerken

- ✓ Hoog rendement: 125 lm/W;
- ✓ Consistente kleurgave (CRI = 80) voldoet aan EN-12464-1;
- ✓ Levensduur van 50.000 uur.

Toepassingen

- ✓ Industrie;
- ✓ Magazijnen;
- ✓ Expositiehallen.

CoreLine Panel

Philips CoreLine LED Panel - een duidelijke keuze voor LED



- ✓ Nu ook beschikbaar in Interact Ready, voor eindeloze lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de Interact Pro app en portal;
- ✓ Maakt het wisselen van conventionele verlichting naar LED armaturen eenvoudig;
- ✓ Energiebesparing tot 40% in vergelijking met functionele TL-D-armaturen;
- ✓ Uniform lichtoppervlak.

Productinformatie

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, consumenten willen LED verlichtingsoplossingen die kwaliteit van licht leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. De nieuwe Philips CoreLine LED Panelen reeks kan worden gebruikt om functionele armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden

is eenvoudig, het is een kwestie van omwisselen. Het CoreLine Led paneel is ook beschikbaar als Interact Ready (IA) LEDarmatuur. In combinatie met de Interactgateway, Interactsensoren en Interactsoftware biedt dit oneindig veel lichtmanagementtoepassingen voor kleine en middelgrote gebouwen. Eenvoudig in te stellen via uw smartphone.

Kenmerken

- ✓ Geïntegreerde LED-technologie in een slanke vierkante behuizing;
- ✓ Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K;
- ✓ Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) en niet (NOC) aan kantoornormen voldoen;
- ✓ Verkrijgbaar als Interact Ready (IA) LEDarmatuur.

Toepassingen

- ✓ Algemene verlichting voor o.a. kantoren, winkels, scholen of gezondheidszorg.

CoreLine Projector

CoreLine Projector – de duidelijke keuze voor LED's



- ✓ Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur;
- ✓ Individuele vervanging, vereenvoudigt de omschakeling van conventionele naar LED-armaturen;
- ✓ Zuivere, eenvoudige afwerking verzekert dat ze discreet in het winkelinterieur passen.

Productinformatie

De CoreLine Projector armaturenreeks is ontworpen ter vervanging van op halogeen en CDM gebaseerde spots. Hun strakke lijnen en aantrekkelijke totale eigendomskosten helpen klanten over te stappen naar LED's. Deze armaturen produceren een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in accentverlichtingstoepassingen. Ze leveren daarnaast

onmiddellijke energiebesparingen en hebben een veel langere levensduur; dat maakt dat ze hun geld waard zijn en een milieuvriendelijke oplossing bieden. Ze zijn eenvoudig te installeren op een standaard spanningsrail of met behulp van een connector voor opbouwmontage.

Kenmerken

- ✓ Gladde zwarte afwerking met balhoofd van mat aluminium;
- ✓ Verkrijgbaar in uitvoeringen van 800 en 2400 lm;
- ✓ Energiezuinig: 70 lm/W;
- ✓ Geïntegreerde driver en passieve koeling;
- ✓ Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K

Toepassingen

- ✓ Bakkerijen;
- ✓ Slagerijen;
- ✓ Kruidenierswinkels;
- ✓ Modewinkels.

CoreLine Wall-mounted

Philips CoreLine Wandarmatuur – een duidelijke keuze voor LED



- ✓ Tot 70% energiebesparing in vergelijking met armaturen met PL-C-lampen;
- ✓ Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen;
- ✓ Complete reeks omvat alle toepassingseisen in één product (lichtniveaus, IP 65, IK08, gecertificeerde noodverlichting, ingebouwde regelaars)

Productinformatie

Of u nu op zoek bent naar een armatuur voor nieuwbouw- of renovatieomgevingen, klanten willen LED-verlichtingsoplossingen die kwaliteitsvol licht leveren, gecombineerd met een substantiële besparingen op energie en onderhoud. De Philips CoreLine wand-armatuur is bijzonder geschikt voor het vervangen van traditionele wandarmaturen met compacte fluorescentielampen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden maakt het overstappen naar LED-verlichting alsmaar eenvoudiger. De betrouwbare Philips CoreLine LED-technologie in dit armatuur maakt een energiebesparing mogelijk tot wel 70%.

Daarnaast beschikt de Philips CoreLine Wall mounted armaturen over een lange levensduur en is deze in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, variërend in licht-stroom, -kleur en formaat. Het neutrale design is bestand tegen water (IP65) en vandalisme (IK08). Het armatuur is optioneel dimbaar en optioneel beschikbaar met ingebouwde noodverlichting en/of beweging- en daglichtsensor. Het Philips CoreLine Wall mounted armatuur is veelzijdig en daardoor toepasbaar in bijvoorbeeld: hallen, trappenhuisen, badkamers, nooduitgangen, parkeergarages en als veiligheidsverlichting voor buiten.

Kenmerken

- ✓ Drie lumenpakketten voor vervanging van aan de wand gemonteerde armaturen met 1x 18 W / 2x 18 W / 2x 26 W PL-C;
- ✓ Standaard water- en vandalismebestendig;
- ✓ Dimming via selectie van LED, Dali-dimmers;
- ✓ Matte diffuser verzekert homogeen lichteffect en visueel comfort;
- ✓ Optionele noodverlichting.

Toepassingen

- ✓ Gangen;
- ✓ Trappenhallen;
- ✓ Openbare ingangsruidten;
- ✓ Badkamers;
- ✓ Nooduitgangen;
- ✓ Parkeergarages;
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten.

CoreLine Waterproof WT120C

CoreLine Waterproof – een duidelijke keuze voor LED



- ✓ Directe vervanger voor conventionele waterdichte armaturen in termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte;
- ✓ Nu ook beschikbaar als Interact Ready armatuur, voor eindeloze lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de Interact Pro-app en -portal;
- ✓ Betrouwbare LED technologie – onderhouds arm.

Productinformatie

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De CoreLine Waterproof LED armaturen zijn bij uitstek geschikt om traditionele waterdicht armaturen met TL-buizen te vervangen door LED. Het is slechts een kwestie

van omwisselen. De CoreLine Waterproof is ook beschikbaar als Interact Ready (IA) LEDarmatuur. In combinatie met de Interact Pro gateway, Interact Pro sensoren en Interact Pro software biedt dit oneindig veel lichtmanagementtoepassingen voor kleine en middelgrote gebouwen.

Kenmerken

- ✓ Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele waterdichte TL-D-armaturen uiteenlopend van 18 tot 58 W;
- ✓ Betrouwbare, geïntegreerde LED-technologie die een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur verzekert;
- ✓ Diffuser met optisch element biedt visueel comfort.
- ✓ Verkrijgbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur.
- ✓ Lichtverdeling met brede bundel.
- ✓ Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken; installatie kan vandalismebestendig uitgevoerd worden door middel van extra schroefbevestiging van montagebeugels.

Toepassingen

- ✓ Parkeergarages;
- ✓ Magazijnen;
- ✓ Algemene verlichting.

Kenmerken

- ✓ Hoog rendement van maximaal 160 lm/W;
- ✓ Lange levensduur: van L80 bij 100.000 uur;
- ✓ Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie;
- ✓ Voldoet volledig aan EN-12464-1; geringe verblinding en kleurweergave-index van ≥ 80 ;
- ✓ Optionele stofkap om te voldoen aan de eisen van de levensmiddelenindustrie;
- ✓ Geschikt voor nieuwe gebouwen of individuele vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 400 W, wat het energieverbruik verlaagt met tot 65%;
- ✓ Ruime diversiteit van optieken om te voldoen aan de toepassingseisen, ook met de optionele variant met verstelbare optiek met de flexibiliteit om met een gemakkelijk instelmechanisme te wisselen tussen smalle en brede bundel;
- ✓ Gereed voor InterAct Industry en Philips GreenWarehouse.

Toepassingen

- ✓ Levensmiddelenproductie;
- ✓ Magazijnen en logistieke centra;
- ✓ Sporthallen, zwembaden en expositiehallen.

© 2018 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden.



Maxos fusion, 16k lumen

Efficiënte oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.



- ✓ De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn;
- ✓ Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties);
- ✓ Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.

Productinformatie

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat uw koopwaar optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking

en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Kenmerken

- ✓ Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders;
- ✓ Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect;
- ✓ Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst;
- ✓ Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect;
- ✓ IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling;
- ✓ StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse.

Toepassingen

- ✓ Detailhandel, supermarkten, modewinkels;
- ✓ Fabriekshallen/ruimten;
- ✓ Magazijnen/distributiecentra.

MileWide² Large

MileWide² – vormgeving ontmoet efficiency



- ✓ Consistentie van en continuïteit in familievormgeving;
- ✓ Complete oplossing met speciale masten en beugels;
- ✓ Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken met HPL) zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Productinformatie

Tal van gemeentelijke overheden omarmen de voordelen van de hedendaagse buitenverlichting. Daartoe behoren een aantrekkelijkere stedelijke omgeving en een hogere mate van comfort, veiligheid en zekerheid voor het publiek. Om nog maar niet te spreken over de positieve invloed op milieubescherming en stadsimago. Samen met Holscher Design heeft Philips de MileWide² ontwikkeld, de opvolger van de uiterst populaire MileWide-familie. Met zijn reeks speciale masten en beugels kan het pure, heldere ontwerp van

de MileWide² perfect worden geïntegreerd in het stadsbeeld van vandaag en morgen. Doordat hij een afwerking van hoge kwaliteit heeft en een hoog niveau van lichtprestaties is de MileWide² geschikt voor een brede reeks toepassingen, van hoofdverkeerswegen tot stadscentra. Meerlaags optieken leveren een uniforme lichtverdeling en beperkte verblinding, wat het mogelijk maakt bestaande HID-oplossingen rechtstreeks te vervangen zonder afbreuk te doen aan onderlinge afstand, montagehoogte of lichtkwaliteit.

Kenmerken

- ✓ Speciale totaaloplossing gebaseerd op de strak vormgegeven en fraai afgewerkte MileWide-familie;
- ✓ Uitzonderlijk hoge prestaties en goede verblindingsbeperking;
- ✓ Ontworpen voor LED's – geen compromissen;
- ✓ Verschillende optieken verkrijgbaar – geschikt voor een brede reeks toepassingen;
- ✓ Plug-and-play.

Toepassingen

- ✓ Straten in woonwijken;
- ✓ Wandel-, fiets- en joggingpaden;
- ✓ Hoofdwegen;
- ✓ Snelwegen;
- ✓ Parkeerplaatsen.

MileWide²

MileWide² – vormgeving ontmoet performance



- ✓ Continuïteit in vormgeving van de MileWide familie;
- ✓ Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken met HPL) zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit

Productinformatie

Tal van gemeentelijke overheden omarmen de voordelen van de hedendaagse buitenverlichting. Daartoe behoren een aantrekkelijkere stedelijke omgeving en een hogere mate van comfort, veiligheid en zekerheid voor het publiek. Daarbij komt de positieve invloed op milieubescherming en stadsimago. Samen met Holscher Design heeft Philips de MileWide² ontwikkeld, de opvolger van deze uiterst populaire MileWide-familie. Met zijn reeks speciale masten en uithouders integreert het pure, heldere

ontwerp van de MileWide² perfect in het stadsbeeld van vandaag en morgen. Doordat hij een afwerking van hoge kwaliteit heeft en een hoog niveau van lichtprestaties is de MileWide² geschikt voor een brede reeks toepassingen, van hoofdverkeerswegen tot stadscentra. Meerlaags optieken leveren een uniforme lichtverdeling en beperkte verblinding, wat het mogelijk maakt bestaande HID-oplossingen rechtstreeks te vervangen zonder afbreuk te doen aan onderlinge afstand, montagehoogte of lichtkwaliteit.

Kenmerken

- ✓ Zuivere vormgeving, afwerking van hoge kwaliteit;
- ✓ Ontworpen voor LED's – geen compromissen;
- ✓ Hoge prestaties en goede verblindingsregeling;
- ✓ Verschillende optieken verkrijgbaar – geschikt voor een brede reeks toepassingen;
- ✓ Plug & play'

Toepassingen

- ✓ Straten in woonwijken;
- ✓ Wandel-, fiets- en joggingpaden;
- ✓ Hoofdwegen;
- ✓ Snelwegen;
- ✓ Parkeerplaatsen

Noodverlichtingsdownlight EM120B

Voldoet aan eisen van 3-uurs noodverlichting



- ✓ Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen;
- ✓ Op lithium gebaseerde accutype zorgt voor langere levensduur, geringe zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie;
- ✓ Milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met op nikkel gebaseerde producten doordat de accu gerecycled kan worden.

Productinformatie

Veiligheid is van het allergrootste belang voor eigenaren van gebouwen en daarom is het voor hen een belangrijke zorg te kunnen beschikken over de juiste noodverlichting. De noodverlichtingsdownlight EM120B biedt een gemakkelijke oplossing voor opzichzelfstaande noodverlichting die volledig voldoet aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu

(LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. Hij heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Twee uitwisselbare lenzen worden met het product meegeleverd om de bundelhoek aan te passen aan de toepassing.

Kenmerken

- ✓ Twee uitwisselbare lensoptieken: gang en open ruimte;
- ✓ 3-uurs noodverlichting met optionele zelftest;
- ✓ 180 lm lichtopbrengst zorgt voor typische toepassingsgebieden.

Toepassingen

- ✓ Kantooromgevingen;
- ✓ Gangen en transportruimtes;
- ✓ Hospitality||Retail.

TownTune

Het thuisgevoel uitgebreid naar de straat



- ✓ De Philips TownTune levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij zijn speciaal ontworpen schaal;
- ✓ Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in diverse stedelijke omgevingen. De grote keuze aan accessoires stellen stadsbeheer in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag deel uitmaakt van het stadsmeubilair;
- ✓ Hij heeft een breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat hij gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen;
- ✓ Gemakkelijk te onderhouden dankzij de Philips Servicetag en klaar om gecombineerd te worden met lichtregelsystemen en softwaretoepassingen doordat ze voorzien zijn van de Philips SR (System Ready) aansluitbus.

Productinformatie

Als armaturenfamilie die is voorbereid op de toekomst, voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten, biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren

en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te worden met zowel op zichzelf staande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

Kenmerken

- ✓ Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst);
- ✓ Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform, en verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk;
- ✓ Keuze uit verschillende behuizingsvormen (conus, koepel), optionele decoratieve ring en keur (transparant en goudkleurig);
- ✓ Klaar om gecombineerd te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City;
- ✓ Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 1200 tot 10.000 lumen||Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit);
- ✓ Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L85;
- ✓ Toegang tot de voorschakelapparatuur via de elektronicakap bovenop de armatuur;
- ✓ Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties;
- ✓ Vandalismebestendig (IK10) en hoge bescherming tegen binnendringing (IP 66).

Toepassingen

- ✓ Stads- en woonwijken;
- ✓ Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen;
- ✓ Stadscentra en pleinen;
- ✓ Parkeerplaatsen.



TrueFashion

De beste lichtkwaliteit in miniatuurspots voor modewinkels en boetieks



- ✓ Beste kwaliteit van licht met microlens fresneloptieken. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een optimale bundel te creëren met duidelijk gedefinieerde contrasten. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt;
- ✓ Philips TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De gesloten oppervlakken en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling en verminderen de ophoping van stof, terwijl de inbouwoptiek verblinding minimaliseert zodat geen aandacht wordt afgeleid van de collectie;
- ✓ Volledig voorbereid op internationale certificering teneinde uw uitbreidingsplannen te ondersteunen, Philips Lighting kan u helpen met specifieke logistiek en een wereldwijde lokale aanwezigheid;
- ✓ Klaar voor de 'connected' toepassingen; Philips EasyAim en Philips Dynamic window.

Productinformatie

Philips TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots, die voldoen aan de specifieke behoeften van kledingzaken en boetieks. Deze spots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment spotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve lenzen om de contrasten binnen de winkel te optimaliseren. Dankzij de Philips lichtvarianten voor mode, die speciaal ontworpen zijn om kleuren en kwaliteit te benadrukken, garandeert

Philips TrueFashion een superieure lichtervaring. Philips TrueFashion is voorbereid op internationale certificeringen. Mode ontwikkelt zich snel richting een nieuw evenwicht tussen online en offline winkelen. Philips TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en tegelijkertijd wordt de connected toekomst van verlichting de winkel binnengehaald, dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met modeconcepten van Philips zoals Dynamic window en EasyAim.

Kenmerken

- ✓ Geminimaliseerd ontwerp met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact;
- ✓ Philips Fashion-lichtvarianten: Premium White CRI 90, 3000 K / 3500 K / 4000 K, CrispWhite en ook nieuwe varianten zoals PremiumColor en Denim, die in 2018 leverbaar zullen zijn;
- ✓ Reflectors en specifieke fresneloptieken met microlenzen voor nauwkeurige configuratie van de bundelvorm;
- ✓ Extra smalle bundel van 6° met middenbundelintensiteit van 62 Kcd, voor toepassingen in hoge etalages;
- ✓ Philips TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van Philips EasyAim spots en Philips Dynamic window etalageverlichting om het winkelende publiek op straat te verleiden.

Toepassingen

- ✓ Winkels;
- ✓ Etalages.

TubePoint gen2

Verlichting voor verkeerstunnels



- ✓ Flexibele montageoplossing, snel los te maken voor gemakkelijk onderhoud;
- ✓ Eenvoudig aan te sluiten, vele mogelijkheden voor overige connectiviteit;
- ✓ Uitstekende kwaliteit optieken; biedt mogelijkheid tot grotere afstanden tussen armaturen;
- ✓ Snel terug te verdienen.

Productinformatie

Veel tunnelbeheerders werken met verouderde tunnelverlichtingsinstallaties die nodig vervangen moet worden, maar beschikken daarvoor slechts over een beperkt budget. Wij kunnen echter aan hun eisen voldoen. Philips TubePoint gen2 is het resultaat van jarenlange ervaring in tunnelverlichting gecombineerd met de nieuwste technologieën. Met zijn modulaire ontwerp en moderne LED-architectuur is de Philips TubePoint gen2 een veelzijdige, kosteneffectieve armatuur die voldoet aan de strengste tunnelverlichtingseisen. Het is

vervaardigd met onderdelen van de hoogste kwaliteit die speciaal voor tunnels worden ontwikkeld, dat verzekert een lange levensduur, goede prestaties en lage onderhoudskosten. Dankzij de efficiëntie en ruime keuze aan optieken kan het aantal armaturen aanzienlijk verminderd worden in vergelijking met een conventionele oplossing. Bovendien verbetert de hoge lumen/watt-verhouding op systeemniveau de totale eigendomskosten. Philips TubePoint gen2 maakt deel uit van de Philips TotalTunnel-oplossing voor een complete tunnelverlichting.

Kenmerken

- ✓ Directe vervanger voor bestaande conventionele armaturen (lichtopbrengst hoger dan SON-T 400 W);
- ✓ Flexibiliteit in toepassingen dankzij diverse lichtopbrengsten en tunneloptieken;
- ✓ Optie voor externe driver, voor snel en gemakkelijk onderhoud;
- ✓ Compatibel met tunnelregelsystemen van Philips en mogelijkheid om regelsystemen van derden te gebruiken;
- ✓ Grote keuze uit montagesystemen.

Toepassingen

- ✓ Verkeerstunnels en viaducten.