



PHILIPS

LED-verlichting

Boost!

Jouw gids
naar **succes**

Vinden
van **de juiste
oplossing** voor
elke behoefte

Tips voor
verkoop en
onderhandelen

Connected
lighting; de
toekomst is nu



Schuurman

GROOTHANDEL IN ELEKTROTECHNIEK

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

Top deals. Drie halen, twee betalen!

MASTER LEDspot VALUE GU10 50W 927

- Betere kleurweergave CRI90
- Levensduur 25.000 uur
- Dimbaar
- Prachtig glazen ontwerp



Schuurman
GROOTHANDEL IN ELEKTROTECHNIEK

www.philips.nl/schuurman



Inhoudsopgave

4

Welkom bij Boost!

7

Altijd de juiste oplossing

10

**Connected lighting:
De toekomst is nu!**

14

Vijf uitstekende redenen om over te stappen op LED

16

10 songs om je energie een boost te geven

18

TrueForce LED lampen

20

ExpertColor en Deco LED

22

Altijd de juiste LEDtube

24

Tips voor verkopen en onderhandelen

26

Upgraden is verstandig

28

CoreLine

30

Ledinaire

32

10 films die je commerciële vaardigheden inspireren

34

CoreLine versus Ledinaire

36

Waarom Philips?

38

Het ultieme vervoer voor de installateur

Productspecificaties

Welkom bij Boost!

Jouw gids naar succes

Succesvol verkopen gaat niet over prijs maar over waarde. De komende weken kom je alles te weten over de echte waarde van LED-verlichting. En door de juiste lampen te verkopen, boost je ook nog eens je eigen business.

Luister naar je klant en bied hem de beste oplossing aan op basis van zijn behoefte. Overstappen van conventionele lampen naar LED lampen om energie te besparen. Investeren in retrofit LED-armaturen om de lichtkwaliteit te verbeteren en nog meer te besparen. De stap zetten naar connected verlichtingssystemen die jouw klanten helpen de perfecte omgeving te realiseren voor hun medewerkers.

Philips heeft een LED-verlichtingsoplossing voor elke behoefte. In deze Boost! gids vind je volop onderwerpen om over te praten, zoals: ons assortiment aan oplossingen; tips voor het laten groeien van je bedrijf; en speciale acties zoals 'Top deals'.

Lees Boost! jouw gids voor het succesvol verkopen van LED-verlichting. We wensen je veel inspiratie en leesplezier,

Namens de teams van Schuurman en Philips





Industrie



Kantoor

Altijd de juiste oplossing

Echte professionals richten zich erop te doen wat goed is voor hun klanten, in welke toepassing, situatie of functie dan ook. Ongeacht of jouw klant moet werken binnen een beperkt budget of gericht is op maximale energiebesparingen. Ongeacht of de beste oplossing gewoon eenvoudige energie- en kostenbesparing betreft of juist state-of-the-art is. Om wat voor behoefte het ook gaat, Philips heeft de juiste LED-verlichtingsoplossing. En Schuurman is de plaats waar jij die kunt vinden. Loop maar eens door de LED-mogelijkheden in deze gids.

In oktober en november maken we jouw aankopen zelfs nog aantrekkelijker met onze 'Top deals'.



Parkeergarage

Vinden van de **juiste oplossing** voor elke behoefte



interact
ready.

1 LED-lampen en -buizen

2 Ledinaire

3 CoreLine

4 Slimme verlichting



Kantoor



Industrie



Kleine opslagruimte



Parkeergarage

Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5



CorePro LED PLC



Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5



TrueForce LED HPI



CorePro LEDtube



Master LEDtube T8 sensor



CorePro LEDtube



Master LEDtube T8 sensor



Ledinaire Downlight



Ledinaire paneel NOC



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire Wall-mounted



Ledinaire Schijnwerper (mini / maxi)



Ledinaire Waterdicht



Ledinaire Schijnwerper (mini / maxi)



Ledinaire Waterdicht



Ledinaire Schijnwerper (mini / maxi)



Ledinaire Waterdicht



CoreLine Downlight



CoreLine Opbouw



CoreLine Wand & plafondarmatuur



CoreLine Inbouw



CoreLine Panel OC



CoreLine SlimDownlight



CoreLine Highbay



CoreLine Waterdicht



CoreLine Tempo



CoreLine Batten



CoreLine Waterdicht



CoreLine FWC LED



CoreLine Tempo



CoreLine Batten



CoreLine Waterdicht



CoreLine FWC LED



CoreLine Downlight



CoreLine Panel OC




Interact Pro Gateway



CoreLine Inbouw



CoreLine SlimDownlight



Slimme aanwezigheids-sensor



Slimme wand schakelaar



CoreLine Waterdicht



Master Connect Ledtube



CoreLine Waterdicht



Master Connect Ledtube



CoreLine Waterdicht



Master Connect Ledtube



Kantoor

Industrie

Kleine opslagruimte

Parkeergarage

Connected lighting: De toekomst is nu!

Interact Pro:
slimme verlichting voor MKB

Interact Pro:
slimme verlichting voor KMO's

“Verbeter het comfort, bespaar energie
en lever inzicht in gegevens”

De toekomst van verlichting is connected. Connected LED-systemen optimaliseren lichtniveau overal in gebouwen om de perfecte sfeer te scheppen voor zowel medewerkers als bezoekers. Medewerkers krijgen zeggenschap over hun eigen verlichting, die ze gemakkelijk kunnen aanpassen aan het werk waarmee ze bezig zijn.

Dat leidt tot een betere, veiligere en comfortabelere werkomgeving die de productiviteit stimuleert en mensen helpt gemotiveerd te blijven. Connected verlichtingssystemen hebben hun waarde al bewezen bij grote ondernemingen en Philips brengt nu slimme lampen, armaturen, sensors en wandschakelaars binnen het bereik van het midden- en kleinbedrijf. Lampen in ruimten en zones kunnen gedimd of uitgeschakeld worden als die niet gebruikt worden, en worden afgestemd op het niveau van het binnenvallende daglicht. Het is een geweldige manier om verlichting te beheren in kantoren, fabrieken en parkeergarages. Interact Ready MasterConnect LEDtubes en CoreLine armaturen beschikken al over de kracht van toekomstbestendig Internet of Things. Ze helpen uw klanten te voldoen aan wettelijke doelstellingen, in aanmerking te komen voor subsidies voor 'groene' ondernemingen en in het algemeen hun ondernemingsimago te verbeteren.

Jouw voordelen:


- Slimme verlichting van wereldklasse voor midden en -kleinbedrijf
- Eenvoudig te installeren, geen aparte antennes, radioapparatuur of signaalkabels nodig
- Vlot in te stellen met de intuïtieve Interact Pro app
- Verzamel waardevolle gegevens via het Interact Pro bedieningspaneel en word een vertrouwde adviseur
- De InterAct Pro app en bedieningspaneel werken naadloos samen met onze Interact Ready-armaturen en -lampen.

De voordelen voor je klant:

- Optimale en gepersonaliseerde lichtniveaus voor dagelijkse activiteiten, ter ondersteuning van medewerkers, taken, veiligheid en beveiliging
- Maximale energie- en kostenbesparingen via lichtschema's bewegingsdetectie en daglichtbenutting
- Tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
- Bewaken van verlichting en energie met het Interact Pro bedieningspaneel voor verdere optimalisatie

Interact Pro: in 5 stappen klaar voor gebruik

Philips Interact Ready is een cloud-connected verlichtingssysteem dat is ontworpen om eenvoudig te werken en kan geactiveerd worden via een intuïtieve mobiele app.



Philips Interact Ready verlichting werkt met het Interact Pro bedieningspaneel en app.

Hoe het connected **verlichtings-systeem** in elkaar zit



Vijf uitstekende redenen om over te stappen op LED



Blader verder en bekijk de **LED Essentials trainingvideo's** die u worden aangeboden door de Signify University!



Philips LED lampen zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en uitzonderlijk rendement, wat de opwaardering naar LED snel en gemakkelijk maakt. Maar waarom zou je overschakelen van conventionele lampen en tubes naar LED's? Nou... hierom:

Belangrijke energiebesparingen

LED's verlagen de energierekening. Ze verbruiken slechts 50% van de energie van fluorescentie-alternatieven, 20% van die van halogeenlampen en 10% van die van gloeilampen.

Onmiddellijk terugverdienen

De energiebesparingen beginnen onmiddellijk na de installatie.

Individuele lampvervanging

Geen gedoe of extra kosten voor het vervangen van de oude armaturen. Alle lampen zijn ontworpen om volledig compatibel te zijn met bestaande armaturen. Gewoon een kwestie van vervangen en profiteren van de voordelen.

Lange levensduur

LED tubes gaan tweemaal langer mee dan fluorescentiebuisen en onze LED-vervangers voor halogeen- en gloeilampen zelfs 10 maal langer. Dat halveert ruimschoots de onderhoudskosten!

Snel terug te verdienen

Retrofit LED lampen betalen zichzelf gewoonlijk binnen een jaar terug op permanent verlichte plaatsen.

10 songs

om je energie
een boost
te geven

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Daft Punk
Harder, Better,
Faster, Stronger | 4. U2
Beautiful Day | 8. The Supermen
Lovers
Starlight |
| 2. The White
Stripes
Seven Nation
Army | 5. Linkin Park &
Jay-Z
Numb/Encore | 9. André Hazes Jr.
Leef |
| 3. André Hazes
Bloed, zweet
en tranen | 6. Guus Meeuwis
Proosten | 10. Avicii
Levels |
| | 7. Moby
Bring Sally up | |



TrueForce LED lampen

Bespaar energie en bied het perfecte licht voor elke ruimte.

Toonaangevende LED lampen voor HID-vervanging:

- Krachtige lichtopbrengst, optisch efficiënt
- Onmiddellijke opwaardering - vervangen of aanpassen van armatuur is niet nodig
- 50.000 uur levensduur, 5 jaar garantie

TrueForce LED Road



TrueForce LED Industrie en winkels

- Plug-and-play: compatibel met EM-systeem
- Tot 65% energiebesparing*
- Aangenaam wit licht (CRI 80)
- IP 40-classificatie



TrueForce LED Urban

- Past perfect - compact formaat
- Energiebesparing tot 75%*
- Optisch efficiënt
- Laag gewicht - slechts 350 g
- Bescherming tegen hoge temperatuur
- IP 65-classificatie



* Vergeleken met conventionele systemen

Creëer de perfecte sfeer voor elke ruimte

De MASTER LEDspot ExpertColor beschikt over een lichtspectrum dat vergelijkbaar is met halogeen, voor een echte kleurbeleving.

MASTER LEDspot ExpertColor



CRI 97

Kleurweergave die de beste in zijn klasse is, CRI97



Energiebesparing tot 85%*



40.000 uur Levensduur



Aangepast lichtspectrum vergelijkbaar met dat van halogeen




Diep en soepel dimmen tot onder 5%



* Vergeleken met halogeenlampen

Ontworpen om gezien te worden

Vandaag de dag moeten onze werkruimtes meerdere functies kunnen vervullen. We produceren, vergaderen, presenteren en verkopen, en eisen dat onze verlichting kan worden aangepast aan elke behoefte en stemming. Er is een groeiende vraag naar verlichting die decoratief en stijlvol is; die moet ontworpen zijn om gezien te worden. De Philips Deco collecties zijn zeer stijlvolle LED lampen met indrukwekkende gloeidraden; ze zijn ontworpen om een statement te maken en het kantoor- of winkelinterieur van jouw klant te accentueren, of als aanvulling op de stijl van een hotel, bar of restaurant. Ontdek hier de unieke gloeidraadontwerpen van Philips.



Deco LED Vintage Giant

Benadrukt een traditioneel warme en gezellige ouderwetse sfeer.

Deco LED Modern Giant

Voor een trendy en stijlvolle sfeer.

Gemakkelijk op te waarderen, eenvoudig te installeren

Beide collecties halen het beste naar boven uit klassieke ontwerpen, dus je kunt altijd de perfecte lampvorm kiezen uit de modellen 'Globe', 'Teardrop' of 'Tubular'. Dimbaar en niet-dimbaar.

Altijd de juiste **LEDtube**

LED TL verlichting voor een brede reeks toepassingen

- De beste lichtopbrengsten
- Beste compatibiliteit
- Gemakkelijke installatie

Voor algemene toepassingen is Universal de tube van uw keuze.
Voor veeleisender toepassingen: gebruik ons LEDtube Selector tool.



Vind de **juiste** oplossing in ons assortiment met de **Selector tool**
www.philips.com/ledtubeselectortool

CorePro **LEDtube T8 Universal**

- Werkt op elke drivertechnologie (EM/HF/netspanning)
- Lichtopbrengst tot 2700 lumen
- Gebruikelijke terugverdientijd 1 jaar bij continu gebruik*
- Tot 3x langere levensduur*

MASTER **LEDtube T5**

- Levensduur van 50.000 uur
- Tot 155 lm/W
- Werkt op HF-drivers**
- Lichtopbrengst tot 5600 lumen



MASTER LEDtube **T8 sensor**

- Geïntegreerde bewegingssensor
- Automatisch dimmen op basis van beweging
- Geen externe sensoren of bedrading nodig
- Tot 70% energiebesparing*

* In vergelijking met fluorescentielampen

** Raadpleeg de website www.philips.nl/ledtube voor de nieuwste informatie over de compatibiliteit met drivers.



CorePro **LED PLC, PLL en PLS**

- Eenvoudige renovatie oplossing voor PLC- en PLL-fluorescentielampen
- Levensduur van 30.000 uur
- Tot 60% energiebesparing*

9 tips om beter aan jouw klant te verkopen

Verkopen is meer dan onderhandelen over prijzen en de koop sluiten. Je houding doet ertoe, net zoals je deskundigheid. Bouw een relatie op met je toekomstige klanten. Dat maakt jouw werkdag – en die van hen – veel prettiger. En winstgevender.

1. Wees eerlijk

Als klanten je vertrouwen, zijn ze eerder bereid iets te kopen.

2. Daag hun inzichten uit

Jij bent de expert. Daag verouderde inzichten uit, en vraag “Waarom?”

3. Verkoop je hele portfolio

Breng je hele portfolio onder de aandacht en verbeter je omzet

4. Vier successen

En leer van vergissingen. Begrijp waarom een klant wel of niet iets kocht.

5. Maak vrienden

Wees oprecht geïnteresseerd in je klant. Bouw aan een persoonlijke band.

6. Blijf beheerst

Belangrijke verkoop? Benader een klant nooit met alleen maar dollartekens in je ogen.

7. Toon belangstelling

Wees benieuwd naar hun frustraties. Vraag welke problemen ze zouden willen oplossen.

8. Wees overtuigend

Bereid je goed voor. Ken de feiten. Wees zelfverzekerd. Dat houdt ze geïnteresseerd.

9. Neem de tijd

Klanten willen zich niet naar een verkoop opgejaagd voelen als ze nog niet klaar zijn om te kopen.

10 tips om beter te onderhandelen

Onderhandelen is een kunst. Het gaat er niet om de klant in een hoekje te duwen maar om het overbrengen van je standpunt. De moed hebben voor je overtuiging te staan. Gaan voor wat je wil. Maar het is ook geven en nemen, en respect hebben voor het standpunt van de ander. En vanzelfsprekend helpt het als je plezier hebt in het proces!

1. Weet wat je wil en wees niet bang daarnaar te vragen. En wees bereid een beetje toe te geven.
2. Vind iets waar je het over eens bent. Ga voor win-win-oplossingen.
3. Onderhandelen moet van beide kanten komen. Neem tijd om te luisteren en om te praten.
4. Zet een beetje hoger in dan waar je uit zou willen komen.
5. Neem zaken niet te persoonlijk op.
6. Wees niet bang om het even wat rustiger aan te doen.
7. Zie het als een leuk spel.
8. Onderhandel dingen uit.
9. Wees niet te snel met toegeven.
10. Luister naar wat de andere partij wil.

LED-armaturen: upgraden is verstandig

Onze LED tubes, LED lampen en LED-spots zijn eenvoudige geldbesparende vervangers voor conventionele verlichting. Maar hoe zit het met de armaturen zelf?

Als je van plan bent de verlichtingsinstallatie van een klant te renoveren, overweeg dan een volledige upgrade met onze CoreLine (innovatieve) en Ledinaire (essentiële) LED-armaturen. Dit zijn gelijkwaardige vervangers voor traditionele armatuurtypes zoals in- en opbouwpanelen, spotlights, battens en meer.

Er zijn diverse redenen waarom het verstandig is de armaturen te upgraden. Om te beginnen: vervangen van de installatie biedt je gewoonweg betere verlichting. Maar gebruikmaken van de nieuwste LED-armaturen biedt nog andere voordelen ten opzichte van het gewoon renoveren van conventionele uitvoeringen:

- beter energierendement
- beter lichtrendement
- betere lichtkwaliteit


Dit kan betekenen dat de medewerkers van je klant beter zien en comfortabeler, productiever en veiliger werken.

Zoals je kunt zien op bladzijde 34, zijn onze CoreLine armaturen een automatische keuze voor vervangingsprojecten terwijl de Ledinaire armaturen de beste keuze zijn voor dagelijkse verlichtingstaken.



CoreLine

Nu met
5
jaar
garantie!



CoreLine armatuur voor wandmontage

- Is geschikt voor handelsprojecten waarbij bestendigheid tegen vandalisme en water standaard zijn
- Gemakkelijk te installeren en te verwerken: maken gemakkelijke lusbedrading mogelijk
- Verkrijgbaar in uitvoeringen van 1200, 2000 en 3400 lm

De referentie voor innovatieve goede kwaliteit; gemakkelijk te gebruiken verlichtingsoplossingen voor elk project waarbij het werkelijk om licht gaat.

Ontdek **meer** over **alle 17** verschillende CoreLine armaturen op **www.philips.nl/coreline**

CoreLine **Downlight**



interact
ready.

- Omvat meer professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen, verschillende optieken en IP-uitvoeringen
- Hoog rendement tot 100 lm/W

CoreLine **Panel OC**



interact
ready.

- Metalen frame voor betere robuustheid
- Gemakkelijk te installeren en te verwerken: driver in de montagerand
- Vloeiend lichtoppervlak dat voldoet aan kantooreisen

Ledinaire

Ledinaire Waterproof

- Eenvoudig te gebruiken: lichtniveau afgestemd op conventioneel
- Betrouwbare driver, minder vroegtijdige uitval
- Hoog rendement tot 100 lm/W



Ledinaire **Panel**



- Metalen frame voor betere robuustheid
- Hoogwaardige lichtgeleiding, geen vergeling
- Betrouwbare driver, minder vroegtijdige uitval
- Uitvoeringen verkrijgbaar die voldoen aan kantoreisen

Ledinaire **Schijnwerper maxi**



- Afwerking en vormgeving van hoge kwaliteit
- Betrouwbare driver, minder vroegtijdige uitval
- Lichtopbrengst voldoet voor standaard toepassingen
- Optioneel met bewegingsmelder

De essentiële reeks vertrouwde producten voor dagelijkse verlichtingstaken die goede prestaties vereisen.

Ontdek **meer** over **alle 9** verschillende Ledinaire armaturen op **www.philips.nl/ledinaire**

10 films die je commerciële vaardigheden inspireren




Moneyball

Door gebruik te maken van statistische gegevens staat Billy Beane op het punt de baseballwereld te veranderen.



Joy

Helder, energiek en een gecompliceerd persoonlijk leven. Dat is Joy, de oprichter en matriarch van een machtige ondernemersdynastie.



Pursuit of Happyness

Een tegen armoede vechtende handelsreiziger moet zich redden met een vrouw die hem verlaat, de voogdij over zijn zoon en het dakloos zijn.



Entourage

Filmster Vince Chase verkent wederom het smakeloze gebied van Los Angeles met een groep goede vrienden en zijn vertrouwde agent.



The Big Kahuna

Twee voormalige handelsreizigers en hun jonge beschermeling krijgen ruzie als ze het gemunt hebben op een grote vis.



Jobs

Een onthullende film over de beproevingen en overwinningen van wijlen CEO Steve Jobs.



Jerry Maguire

Een succesvolle sportagent begint aan de onmogelijke taak weer op te bouwen wat hij eens had.



The Social Network

Zijn creatie maakt hem tot de jongste miljardair in de geschiedenis, maar niet zonder persoonlijke en wettelijke complicaties.



The Founder

Een combinatie van ambitie, doorzettingsvermogen en meedogenloosheid leidt tot één van de grootste restaurantbedrijven ter wereld.



Secret of My Success

Getalenteerde jongeman vindt een kortere weg, via de rangen, naar een directiefunctie.

CoreLine versus Ledinaire

Nieuwe LED-armaturen zijn de automatische keuze voor zowel renovaties als nieuwbouw.

Naast aantrekkelijk licht krijgen klanten de pure design-lijnen van Philips CoreLine (innovatieve) en de waarde van Ledinaire (essentiële) LED-armaturen.

Dus, hoe kies je de juiste armatuur voor elke klant?

CoreLine

Innovatieve LED-armaturen voor elk project waarbij het werkelijk om licht gaat

Onze innovatieve CoreLine reeks is de benchmark voor de branche bij projecten waar het werkelijk om aantrekkelijk licht gaat. Deze hoogwaardige armaturen van hoge kwaliteit zijn robuust en duurzaam en hebben een laag percentage vroegtijdige uitval en uitgebreide functies – ze hebben werkelijk alles.

Er is een brede reeks van 12 armatuurtypes met hoge prestaties. Dit betekent dat je voor elke ruimte een oplossing kunt vinden: voor elke ruimte in het gebouw en voor elke toepassing. En je beschikt vandaag al over het systeem van morgen, met beproefde connected verlichtingstypes, Interact Ready.



Ledinaire

De essentiële reeks vertrouwde producten voor dagelijkse verlichtingstaken

Klanten die op instapniveau willen overstappen naar efficiënte LED-armaturen hebben Philips Ledinaire nodig. Deze reeks is bestemd voor dagelijkse verlichtingstaken die goede prestaties en een hoge waarde vereisen. Je raakt vertrouwd met de kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips LED's tegen een prijs die voor iedereen betaalbaar is.

Philips drivers zijn van hoge kwaliteit en verzekeren lage uitvalpercentages. Betrouwbare hoofdcomponenten leveren de prestaties die op de doos beloofd worden. Negen types vervangen traditionele armaturen door panels, downlights, spots en batten, ook in waterdichte uitvoeringen. Dat is een compacte portfolio zonder franjes die gemakkelijk, uit voorraad verkrijgbaar is over de toonbank.



	Ledinaire	CoreLine
Levensduur, ten minste	L65 bij 50.000 uur*	L70 bij 50.000 uur*
Betrouwbaarheid: uitvalpercentage driver	<7,5% bij 50.000 uur	<5% bij 50.000 uur
Garantie	3 jaar	5 jaar

*De L-waarde beschrijft het percentage van de initiële lichtstroom geproduceerd na een geschatte tijdsperiode.

Waarom Philips?

Beste producten:

Onverslaanbare kwaliteit

De kwaliteit en betrouwbaarheid die toonaangevend zijn in de branche verzekeren dat Philips lampen hun lichtopbrengst en -kwaliteit behouden gedurende de volledige gegarandeerde levensduur. Er zijn geen opvolgbezoeken nodig voor het vervangen van defecte lampen.

Best-in-class dimmen

Waar je ook wilt dat mensen zich ontspannen en zich op hun gemak voelen, wij hebben lampen en tubes die een warmer, gastvrijer licht verspreiden. Het innovatieve ontwerp van de driver verzekert compatibiliteit met een brede reeks dimmertypes.

Gemakkelijke installatie

Voor een gemakkelijke installatie zijn ze compatibel met nagenoeg alle dimmers en transformatoren, dus ze behouden hun volledige specificaties en levensduur voor de laagste TCO (Total Cost of Ownership).

Beste partner:

Technisch advies en intensieve klantenondersteuning:

“Snel en deskundig antwoord op vragen”

Nauwe samenwerking met lokale groothandels verzekert tijdige beschikbaarheid van producten:

“Philips is flexibel genoeg om verschillende leveringsmogelijkheden aan te bieden”

Nauwe samenwerking met Philips voor, tijdens en na projecten:

“Ze hebben alles in de hand om goed aan onze behoeften te voldoen. Ze namen veel van onze zorgen weg en toonden veel toewijding ...”

Beste assortiment:

- Een complete reeks best-in-class LEDtubes, spots, bulbs, candles en lusters, samen met de bijbehorende armaturen.
- Van gewoon eenvoudige energie- en kostenbesparing tot state-of-the-art connected systemen: het juiste LED-licht voor elke behoefte.

De toekomst van morgen: **Het ultieme** vervoer voor de installateur

Aangezien de meeste installateurs de hele dag onderweg zijn, zijn hun bestelwagens onmisbaar. Als mobiele werkruimte zijn ze het ultieme gereedschap. Geen wonder dat velen van jullie tijd en geld besteden aan het inrichten en uitrusten ervan. Uiteraard zijn het hoofdzakelijk praktische spullen die zijn ingebouwd.

Aangezien je zoveel tijd op de weg doorbrengt, is comfort belangrijk. En het voertuig mag er best ook leuk uitzien. Gelukkig maakt de technologie snelle sprongen voorwaarts.



Elektrisch voertuig

Wat de deskundigen er ook van zeggen, je toekomstige bestelbus zal hoogstwaarschijnlijk een volledig elektrisch voertuig zijn. En natuurlijk juichen wij die ontwikkeling toe. Laat elektriciteit winnen! Dat maakt onze planeet tot een betere plek, en minder lawaaiërig.



Kantoorwerkplek

Waarom zou je het bureauwerk voor de avond of het weekend bewaren als je het ook gewoon ter plekke kan doen? De ultieme installateursbus heeft een voorstoel die in een oogwenk veranderd kan worden in een werkplek. Met een scherm en toetsenbord binnen handbereik. Dit is de beste plek om via het InterAct bedieningspaneel de InterAct Ready verlichting te controleren die je bij jouw klanten hebt geïnstalleerd.



Altijd verbonden

Het Internet of Things stopt niet bij mobiele objecten. Net zoals de Tesla zal in de nabije toekomst elk voertuig permanent on-line zijn. Meer nog: het worden rijdende computers. Zeer snel internet gaat je rit, je werk en je leven op wielen veranderen.



Warm en vers

Vergeet die oude thermosfles met koffie die weliswaar warm is, maar smaakt alsof hij 8 uur geleden is gezet. Want dat was ook het geval...

De bestelbus van de toekomst heeft zowel een koffiezetapparaat als een magnetron-oven aan boord. Dus je kunt zelfs van een warme lunch genieten als je onderweg bent. Bon Appétit!

