
































Overstapkaart

Gemakkelijk overstappen van conventionele verlichting naar CoreLine of Ledinaire LED armaturen

| Type | Conventionele armaturen <i>Uitgefaseerd</i> | | Alternatief 1: CoreLine <i>Voor elke ruimte een oplossing</i> | | Alternatief 2: Ledinaire <i>Eenvoud voor een scherpe prijs</i> | |
|-----------------------|---|-------------------|---|---|---|--|
| | Foto | Productnaam | Foto | Productnaam | Foto | Productnaam |
| Inbouw armaturen |  | Impala - TBS160 |  | CoreLine Inbouw RC134B |  | Ledinaire Panel RC065B |
| | | |  | CoreLine Panel RC132V | | |
| Opbouw armaturen |  | Efix - TCS260 |  | CoreLine Opbouw SM134V/W20L120 | | |
| | | |  | CoreLine Opbouw SM134V/W60L60 | | |
| Downlight |  | Europa 2 - FBS120 |  | CoreLine SlimDownlight DN135B/135C |  | Ledinaire SlimDownlight DN065B |
| | | |  | CoreLine Downlight DN140B |  | Ledinaire Downlight DN060B |
| Waterdicht |  | Pacific - TCW216 |  | CoreLine Waterdicht WT120C |  | Ledinaire Waterdicht WT060C |
| Batten/balk |  | TMX204 |  | CoreLine Batten BN124C |  | Ledinaire Batten BN012C |
| Inbouwspot |  | Zadora - BBG463 |  | CoreLine Inbouwspot RS140B/141B/142B |  | Ledinaire ClearAccent Spot RS060B/061B |
| Beveiligings-armatuur |  | FWC 120/121 |  | CoreLine FWC LED BWC110/120 | | |
| Wand-Plafond opbouw |  | Gondola FWG201 |  | CoreLine Wand & plafond-armatuur WL130/131V |  | Ledinaire Wand & Plafond-armatuur WLO60V |
| Schijnwerper |  | Tempo 2/3 |  | CoreLine Tempo BVP110/125/130 |  | Ledinaire Schijnwerper BVP105/106 |
| Highbay |  | Cabana BY150P |  | CoreLine Highbay BY120P/121P | | |

Kies de juiste oplossing voor jouw project



CoreLine



Ledinaire

Alternatief 1

Voor elke ruimte een oplossing

Alternatief 2

Eenvoud voor een scherpe prijs

| | | |
|---|---|--|
| Reeks | Complete reeks met 14 standaard types | Selectief aanbod van 9 standaard types |
| Lumen behoud (L70) | 50.000 uur | 30.000 uur |
| Garantie | 5 jaar | 3 jaar |
| Specificaties | <p>Ruime keus aan projectspecificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Office compliant UGR <19 • Interact Ready (slimme verlichting) • DALI sturing • Incl. Noodverlichting | <ul style="list-style-type: none"> • Basisspecificaties (lumen en kleurtemperatuur) • Vaste lumenpakketten |
| Online hulpmiddelen | <ul style="list-style-type: none"> • Lichtplan calculator • Installatievideo's • Applicatiebundels | |
| Prijsniveau | ● ● ● ○ ○ | ● ● ○ ○ ○ |
| Kijk voor een volledig overzicht inclusief bestelcodes op: | www.philips.nl/coreline | www.philips.nl/ledinaire |

