


Celkantoor met aanwezigheidsdetectie - energiebesparing tot 30%

Standaard kantoor met OccuSwitch LRM1070



Technische gegevens

- Max. schakelstroom 6A 1380 VA (alle belastingen)
- Detectiebereik 6x8 m voor grove bewegingen en 4x5 m voor fijne bewegingen
- Montagehoogte 2.5 - 3.5 m
- Schroefaansluiting of Wieland GST18 aansluiting (met los te bestellen LCC1070 kabel)



OccuSwitch LRM1070



Wieland aansluitkabel LCC1070

OccuSwitch LRM1070

A Armatuur met HFR en Luxsense(optioneel) tbv daglichtregeling

B Armatuur met HFP VSA

Functies OccuSwitch

	LRM1070
aanwezigheid	•
afwezigheidsschakeling	X
instelbare uitschakelvertraging	•
daglichtafhankelijk schakelen	■
daglichtvoorrang	•
IR afstandsbediening	X
Kantoortuin	parallelschakelen X

■ optie instelbaar


• optie beschikbaar

X optie niet beschikbaar

Daglichtschakelen: de verlichting wordt geschakeld o.b.v. de beschikbare hoeveelheid daglicht.

Daglichtvoorrang: de verlichting blijft bij binnenkomst in de ruimte uit als er voldoende daglicht aanwezig is.

Detectiebereik



Het detectiegebied is rechthoekig met afmetingen van 6x8 m voor grove beweging en 4x5 m voor fijne beweging bij een montagehoogte van 2,5 - 3,5 m.

Standaard Plan Lichtregelsystemen

Celkantoor met aanwezigheidsdetectie - energiebesparing tot 30%

Productkenmerken

OccuSwitch LRM1070

- Energiebesparing tot 30% door de verlichting uit te schakelen als er niemand aanwezig is
- Werkt met praktisch alle lamp- en armatuurtypes
- Eenvoudige installatie met Wieland aansluitkabel
- Schakelen via voedingskabel (230 V)


Voor meer informatie over de producten, zoals datasheets, montage- en installatiehandleidingen en detailinformatie over het instellen van de verschillende componenten, ga naar: <http://www.philips.com/controls> of neem contact op met uw Philips accountmanager.

Bestelgegevens


Type nummer	EOC	Uitvoering
LRM1070	73138499	OccuSwitch basic
LCC1070	73177399	Wieland aansluitkabel

Optioneel


Type nummer	EOC	Uitvoering
LRH1070/00	73143899	Opbouw montagedoos



OccuSwitch LRM1070 afmetingen in mm



OccuSwitch LRM1070 opbouwdoos afmetingen in mm



Wieland aansluitkabel LCC1070

Lichtplan op maat?

Het snelste lichtplan is een standaard lichtplan, het beste lichtplan is een lichtplan op maat.

Neem contact op met onze lichtspecialisten.

[Klik hier](#)



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden.

