


# Parallel schakelen op basis van daglicht en aanwezigheid – energiebesparing tot 30%

## Voorbeeld: kantoortuin met OccuSwitch LRM1080



- OccuSwitch LRM1080
- Armatuur met HFP VSA
- Armatuur met HFR en Luxsense (optioneel) t.b.v. daglichtregeling
- Parallel interfacekabel (max. 10 units)
- Voedingskabel

### Technische gegevens

- Max. schakelstroom 1380 VA (alle belastingen)
- Detectiebereik 6x8 m voor grove bewegingen en 4x5 m voor fijne bewegingen
- Montagehoogte 2,5 - 4 m
- Schroefaansluiting of Wieland GST18i3 aansluiting (met los te bestellen LCC1070 kabel)



OccuSwitch LRM1080



Wieland aansluitkabel LCC1070

### Functies OccuSwitch


	LRM1080	
Standaard kantoor	aanwezigheid	•
	afwezigheidsschakeling	•
	instelbare uitschakelvertraging	•
	daglichtafhankelijk schakelen	■
	daglichtvoorrang	•
Kantoortuin	IR afstandsbediening	•
	parallelschakelen	•

■ optie instelbaar

Daglichtschakelen: de verlichting wordt geschakeld o.b.v. de beschikbare hoeveelheid daglicht.

Daglichtvoorrang: de verlichting blijft bij binnenkomst in de ruimte uit als er voldoende daglicht aanwezig is.

### Detectiebereik



Het detectiegebied is rechthoekig met afmetingen van 6x8 m voor grove beweging en 4x5 m voor fijne beweging bij een montagehoogte van 2,5 - 3,5 m.

# Standaard Plan Lichtregelsystemen

## Parallel schakelen op basis van daglicht en aanwezigheid - energiebesparing tot 30%

### Productkenmerken

#### OccuSwitch LRM1080

- Energiebesparing tot 30% door de verlichting uit te schakelen als er niemand aanwezig is
- Werkt met praktisch alle lamp- en armatuurtypes
- Eenvoudige installatie met Wieland aansluitkabel
- Schakelen via voedingskabel (230 V)
- Parallel interfacekabel (max. 10 units) niet meegeleverd


Voor meer informatie over de producten, zoals datasheets, montage- en installatiehandleidingen en detailinformatie over het instellen van de verschillende componenten, ga naar: <http://www.philips.com/controls> of neem contact op met uw Philips accountmanager.

### Bestelgegevens


Type nummer	EOC	Uitvoering
LRM1080	73140799	OccuSwitch advanced
LCC1070	73177399	Wieland aansluitkabel

### Optioneel

Type nummer	EOC	Uitvoering
LRH1070/00	73143899	Opbouw montagedoos



OccuSwitch LRM1080  
afmetingen in mm



OccuSwitch LRH1070 opbouwdoos  
afmetingen in mm

### Lichtplan op maat?

Het snelste lichtplan is een standaard lichtplan, het beste lichtplan is een lichtplan op maat.

Neem contact op met onze lichtspecialisten.

[Klik hier](#)



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden.

