

PHILIPS

CoreLine
Interact Ready

CoreLine Batten

Kwaliteit met een scherpe prijs



interact
ready.

Nu ook beschikbaar als Interact Ready voor toepassing met Interact Pro, hét slimme verlichtingssysteem voor het MKB

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine Batten LED-producten kan gebruikt worden om traditionele balken met TL-D fluorescentielampen te vervangen. Het aantal typenummers is overzichtelijk, dus de keuze is eenvoudig te maken.

Voordelen

- Tot 40% energiebesparing in vergelijking met TL-D
- Betrouwbare LED-technologie - onderhoudsvrij
- Directe vervanger voor conventionele balken in termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte

Kenmerken

- Levensduur 30.000 uur
- Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele 18 W, 36 W en 58 W TL-D-balken
- Lichtverdeling met brede bundel
- Matte diffuser verzekert visueel comfort

Applicaties

- Algemene terreinverlichting
- Koofverlichting
- Assemblagelijnen



PHILIPS

CoreLine



CoreLine Highbay Gen4

Superieure lichtkwaliteit, lagere energie- en onderhoudskosten

Reik tot hogere hoogten met behoud van lichtkwaliteit met de vernieuwde CoreLine Highbay. Nu ook in 25.000 lumen versie!

Na het succes van de vorige generatie CoreLine Highbay, verbetert de upgrade naar een nieuwe generatie de prestaties verder met een nieuw innovatief ontwerp en biedt deze een hogere efficiëntie, langere levensduur (wat de totale eigendomskosten verder verbetert) en zorgt een optionele DALI-dimmogelijkheid voor nog meer besparingen. De Philips CoreLine Highbay G4, die is ontworpen als vervanger voor HPI 250/400 W-armaturen, biedt klanten alle voordelen van ledverlichting – frisse lichtkwaliteit, langere levensduur en minder energieverbruik en onderhoud – afkomstig van een betrouwbare fabrikant. Tegelijkertijd biedt Philips CoreLine Highbay G4 ook de installateur duidelijke voordelen, De armatuur kan 1 op 1 worden vervangen en geïnstalleerd worden op het bestaande elektriciteitsnet. De elektrische aansluiting is eenvoudig: het is onnodig de armatuur te openen voor installatie of service. Bovendien is de armatuur gemakkelijk te hanteren doordat deze kleiner en lichter is dan conventionele armaturen.

Voordelen

- Uiterst efficiënt, robuust en betrouwbaar met een lange levensduur
- Optionele bundelhoeken (NB/WB) om aan alle toepassingseisen te voldoen
- Licht van hoge kwaliteit en lichtuniformiteit met geringe lichthinder
- Significante besparingen op installatie- en onderhoudskosten
- Dimmen mogelijk (DALI)
- Eenvoudige vervanging van 250 en 400 W HPL/HPI armaturen

Kenmerken

- Hoog rendement van maximaal 145 lm/W
- Lange levensduur van 50.000 u bij L80
- Enkelpuntsmontagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥ 80
- Geschikt voor vervanging van conventionele lampen van 250 W/400 W

Applicaties

- Algemene productie faciliteiten
- Magazijnen en logistieke centra
- Beursgebouwen en grote ruimten met hoog plafond

PHILIPS

CoreLine



CoreLine Panel

De duidelijke keuze voor LED

Nu ook beschikbaar in 4300 lumen met verbeterde efficiëntie tot 123 lm/W

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, consumenten willen LED verlichtingsoplossingen die kwaliteit van licht leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. De nieuwe Philips CoreLine LED Panelen reeks kan worden gebruikt om functionele armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is eenvoudig, het is een kwestie van omwisselen.

Voordelen

- Maakt het wisselen van conventionele verlichting naar LED armaturen eenvoudig.
- Energiebesparing tot 40% in vergelijking met functionele TL-D-armaturen.
- Uniform lichtoppervlak.

Kenmerken

- Geïntegreerde LED-technologie in een slanke vierkante behuizing
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (Office Compliant (OC)) en niet (Non Office Compliant (NOC)) aan kantoonormen voldoen

Applicaties

- Algemene verlichting voor o.a. kantoren, winkels, scholen of gezondheidszorg



PHILIPS

CoreLine



CoreLine Waterdicht WT120C

De duidelijke keuze voor LED

**Nu ook beschikbaar in een 8000 lumen variant:
zelfde lichtopbrengst met minder armaturen**

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De CoreLine Waterproof LED armaturen zijn bij uitstek geschikt om traditionele waterdicht armaturen met TL-buizen te vervangen door LED. Het is slechts een kwestie van omwisselen.

Voordelen

- Directe vervanger voor conventionele waterdichte armaturen in termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte
- Betrouwbare LED technologie - onderhoudsarm

Kenmerken

- Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele waterdichte TL-D-armaturen uiteenlopend van 18 tot 58 W.
- Betrouwbare, geïntegreerde LED-technologie die een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur verzekerd.
- Diffuser met optisch element biedt visueel comfort.
- Lichtverdeling met brede bundel.
- Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken; installatie kan vandalismebestendig uitgevoerd worden door middel van extra schroefbevestiging van montagebeugels

Applicaties

- Parkeergarages
- Magazijnen
- Algemene verlichting



PHILIPS

Philips
LED armaturen



GentleSpace Gen3

Flexibele hooghangende verlichting die een hoog rendement biedt met een lange levensduur en connectiviteitsmogelijkheden met verlichtingsystemen en softwaretoepassingen

Het eerste high-bay armatuur met drie optieken in één, keuzevrijheid in lichtbundels voortaan mogelijk zelfs na levering en installatie! Eenvoudig door één persoon te installeren dankzij de afneembare montagebeugel

GentleSpace Gen3 biedt een brede diversiteit aan mogelijkheden in termen van vaste optieken en bundelhoeken (van zeer smal tot breed), een optie met verstelbaar optiek (van smal naar breed), een keur aan montage mogelijkheden (inclusief afneembare montagebeugels voor extra montagegemak), stofkappen voor de voedselindustrie en allerlei lumenpakketten tot 35K lumen. Dit betekent dat GentleSpace Gen3 u gemakkelijk kan helpen een ideale maatwerkoplossing te bieden voor nagenoeg elke plafondhoogte en/of industriële toepassing. Het systeem kan ook veranderingen in toepassings-eisen ondersteunen (zoals aanpassingen van de indeling) dankzij zijn flexibele optieksysteem dat na de installatie gemakkelijk manueel kan worden aangepast. Daarnaast biedt GentleSpace Gen3 ook de mogelijkheid van geavanceerde connectiviteit aldaar het verbonden kan worden met systemen en softwaretoepassingen die op het IoT zijn gebaseerd, zoals Interact Industry. In het algemeen geldt: of u nu op zoek bent naar een betrouwbare 'fit & forget'-oplossing of een oplossing die na installatie aangepast en geregeld kan worden, GentleSpace Gen3 is de ideale oplossing voor uw toepassing.



Voordelen

- Hoogwaardig zicht in combinatie met geweldige uniformiteit en verblindingsbeperking
- Robuuste en betrouwbare oplossing voor een lange nuttige levensduur
- Zeer efficiënte oplossing die aantrekkelijke totale eigendomskosten biedt
- Flexibiliteit mogelijk gemaakt door een hoge mate van aanpasbaarheid aan veranderende toepassingsbehoeften door middel van het verstelbare optiek
- Gereed om verbonden te worden met bestaande en toekomstige systeem- en softwaretoepassingen
- Uitgebreide dekking van toepassingsgebieden, met inbegrip van levensmiddelenproductie, fabrieken met verschillende plafondhoogtes, haltoepassingen

PHILIPS

Philips
LED armaturen

Kenmerken

- Hoog rendement van maximaal 155 lm/W
- Lange levensduur van L80 bij 100.000 uur
- Unieke afneembare montagebeugel voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1; geringe verblinding en kleurweergave-index van ≥ 80
- Optionele stofkap om te voldoen aan de eisen van de levensmiddelenindustrie
- Geschikt voor nieuwe gebouwen of individuele vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 400 W, wat het energieverbruik verlaagt tot 65%
- Ruime diversiteit van standaard optieken om te voldoen aan de toepassingseisen. Ook beschikbaar met unieke verstelbare optiek die de flexibiliteit biedt om on-site gemakkelijk het optiek van het armatuur aan te passen van een smalle naar een brede bundel
- Gereed voor Interact Industry en Philips GreenWarehouse

Applicaties

- Levensmiddelenindustrie
- Magazijnen en logistieke centra
- Sporthallen, zwembaden en expositiehallen
- Industriebouwen

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden.



PHILIPS

Philips
LED armaturen



GreenSpace Accent Cardanic

Een flexibel en betaalbaar aanbod voor de detailhandel

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De inbouwopening van de GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst maken het ideaal voor retrofit.

Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Voordelen

- Hoge lumenopbrengst van uiterst compacte en lage armatuur
- Cardanische pendelmontage (twee afzonderlijke kantelringen)
- Breed toepassingsbereik

Kenmerken

- Uitstekende lichtkwaliteit door Philips PerfectAccent-optieken
- Hoog energierendement
- Pure en robuuste vormgeving
- Eén-op-één vervanging van CDM

Applicaties

- Levensmiddelen- en modewinkels

PHILIPS

Philips
LED armaturen



GreenSpace Accent Elbow

De beste retrofitoplossing voor inbouw-accentverlichting

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Verlichting is een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen die winkeliers en gebouwbeheerders kunnen helpen hun kostendoelstellingen te realiseren. Nu kunnen winkeliers en gebouwbeheerders overstappen en profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van Philips PerfectAccent reflector technologie en tegelijk van aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met hun bestaande CDM-installatie, en dat alles voor een redelijke initiële investering.

Voordelen

- Vervanging zonder gedoe van CDM-inbouwarmaturen
- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement
- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector

Kenmerken

- Hoog rendement 80 lm/W; Philips PerfectAccent-reflector technologie
- CDM renovatie-inbouwarmatuur: 175 mm inbouwdiameter, gemakkelijk te installeren
- Pure, robuuste vormgeving

Applicaties

- Winkels, met name levensmiddelen- en modezaken
- Openbare ruimten zoals winkelcentra, spoorwegstations, luchthavens enz.

PHILIPS

Philips
LED armaturen



GreenSpace Accent Pendant

Een flexibele en betaalbare oplossing voor de detailhandel

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Dankzij de Philips GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu eenvoudig overstappen van CDM naar LED en profiteren van de Philips PerfectAccent lichtkwaliteit met aanzienlijke energiebesparingen en dat alles voor een redelijke initiële investering. De Philips GreenSpace Accent Pendant kan met een railinterface eenvoudig en snel op een reguliere 3C-adaptor of aan een plafond worden geïnstalleerd. De kabel kan op maat worden gemaakt om perfect te passen bij de installatiehoogte van het armatuur. Voor de detailhandel in fashion & food is de Philips GreenSpace Accent Pendant ook verkrijgbaar met speciale LED-lichtvarianties om het aangeboden voedsel- of kledingassortiment in het allerbeste licht te presenteren. Neem eens een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over Philips CrispWhite, Philips PremiumWhite, Philips PremiumColor en Philips GreenSpace Accent FreshFood verlichting.

Voordelen

- Pure en robuuste vormgeving
- Voor alle detailhandelstoepassingen
- Flexibiliteit in licht, CDM voorbij

Kenmerken

- Geïntegreerde driver in een compacte behuizing
- Hoge lichtkwaliteit dankzij de Philips PerfectAccent-reflectors
- Inclusief lichtvarianten voor Fashion & Food
- Op maat te maken kabel en installeerbaar op rail of plafond

Applicaties

- Supermarkten, kruidenierswinkels en delicatessenzaken
- Modewinkels en kledingzaken
- Horeca, hotels, cafe's, restaurants

PHILIPS

Philips
LED armaturen



GreenSpace Accent Projector

Een flexibel en betaalbaar aanbod voor de detailhandel

Nu beschikbaar tot 4900 lm en introductie van PC930 – PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Profiteer van de voordelen van de lichtkwaliteit met de PerfectAccent van Philips en realiseer een aanzienlijke energiebesparing. Dat alles voor een schappelijke investering. De reguliere 3C-adapter van de GreenSpace Accent Projector en speciale lichtopbrengsten maakt deze ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Voordelen

- Fraaie vormgeving met passieve koeling en geïntegreerde driver
- Breed toepasbaar in winkels door vele varianten in lumenoutputs in combinatie met optieken
- Geen kleurverschillen in de lichtbundel door unieke PerfectAccent reflector technologie

Kenmerken

- Driver geïntegreerd in een compacte behuizing
- PerfectAccent reflector technologie voor een optimale en uniforme bundel
- Geoptimaliseerde kleurtemperaturen om uw producten uitstekend aan te lichten dankzij Philips CrispWhite, PremiumWhite en PremiumColor technologie
- Efficiënte LED Spot projector als alternatief voor 35 W, 50 W en 70 W CDM-T oplossingen.

Applicaties

- Speciaalzaken met levensmiddelen of aandacht voor mode

PHILIPS

Ledinaire



Ledinaire mini schijnwerper

Eenvoud voor een scherpe prijs

**Simpelweg geweldige LED -
uitstekende kwaliteit tegen een goede prijs**

De Philips Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de Philips kwaliteitsniveaus tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig heeft.

Voordelen

- Philips kwaliteit en betrouwbaarheid.
- Snel terugverdiend: energiebesparing >80% (halogeenlampen)
- Snelle installatie zonder het armatuur te openen.
- Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig betrouwbaar.

Kenmerken

- Zeer efficiënt: 90 lm/W
- Extra plat IP65-schijnwerperontwerp met en zonder sensor.
- Lichtstroom systeem:
900 lm (10 W); 2500 lm (27 W); 4500 lm (50 W) CRI 80
- Lange levensduur van 35.000 uur (Ta 25°C)
- Prismatisch glas voor diffusie en comfortabel licht
- 0,3 m kabel (klasse 1), roestvrijstalen kabelwartel
- Rechtopstaande of hangende montage
- Voldoet aan CE, CB, ROHS wetgeving
- Zoutspray 500 uur

Applicaties

- Gevels van gebouwen, detailhandelszaken
- Tuinen, poortjes en onderdoorgangen
- Reclame borden

PHILIPS

Ledinaire



Ledinaire schijnwerper maxi

Eenvoud voor een scherpe prijs

**Simpelweg geweldige LED -
uitstekende kwaliteit tegen een goede prijs**

De Philips Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig heeft.

Voordelen

- Philips kwaliteit en - betrouwbaarheid
- Energiebesparing: 1:1 vervanging tot HPI-TP 400 W
- Snelle installatie zonder de schijnwerper te openen
- Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig betrouwbaar

Kenmerken

- Philips kwaliteit en - betrouwbaarheid
- Energiebesparing: 1:1 vervanging tot HPI-TP 400 W
- Snelle installatie zonder de schijnwerper te openen
- Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig betrouwbaar
- Zeer efficiënt - 100 lm/W
- Twee lichtstroom systeemmodellen: 10 klm/100 W en 20 klm/200 W
- Rechtopstaande of hangende montage
- 0,5 m voorbedrade kabel (klasse 1)
- Robuuste (IK08) en watervaste (IP65) schijnwerpers
- Helder, gehard glas
- Voldoet aan CE en ROHS wetgeving
- Lange levensduur van 50.000 uur (Ta 25°C)
- Zoutspray 500 uur

Applicaties

- Parkeerplaatsen
- Industrierterreinen
- Havens en aanlegsteigers
- Beveiligings- en facilitaire verlichting

PHILIPS

Ledinaire



Ledinaire Waterdicht WT055C

Eenvoud voor een scherpe prijs

Opvolger van de Ledinaire Waterdicht WT060C

Kwaliteit en betrouwbaarheid, – dat is de boodschap van Ledinaire. Ledinaire houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. De solide Ledinaire WT055C Waterdicht-armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP65).



Voordelen

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life, IP65
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing

Kenmerken

- Professionele productkwaliteit en betrouwbaarheid
- Stevige, waterdichte armatuur
- Keuze uit twee lichtstromen: 3600 en 5500 lm
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsklasse: IP 65
- Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden

Applicaties

- Parkeergarages, onder luifel
- Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
- (Koude) opslagruimten

PHILIPS

Philips
LED armaturen



LuxSpace Accent Compact Elbow

De beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen.

Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische prestaties en complete richtopties. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren.

Voordelen

- Uiterst compacte 'look and feel'
- Sterke optische prestaties

Kenmerken

- Combinatie van hoge lichtstroom met zeer kleine, passief gekoelde behuizing
- Verbeterde PerfectBeam-reflectoren
- Speciale lichtvarianten en LED-recepten
- 80° kantelhoek

Applicaties

- Levensmiddelen- en modewinkels

PHILIPS

Philips
LED armaturen



LuxSpace Accent

De beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een brede reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

Voordelen

- Aantrekken van winkelklanten met licht van hoge kwaliteit
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur en totale eigendomskosten met een terugverdientijd van minder dan drie jaar

Kenmerken

- Hoog systeem rendement dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K
- Kleurweergave-index 80 en 90
- Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar
- Dimbare uitvoeringen
- Opties voor doorvoerbedrading mogelijk

Applicaties

- Winkels: mode en levensmiddelen

PHILIPS

Philips
LED armaturen



StyliD

De beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een hele reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

Voordelen

- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur en een terugverdientijd voor de totale gebruikskosten van minder dan drie jaar

Kenmerken

- Hoog systeem rendement, dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K
- Kleurweergave-index 80 en 90
- Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar
- Dimbare uitvoeringen
- Reeks accessoires (honingraat, snuit)

Applicaties

- Winkels: mode en levensmiddelen

PHILIPS

Philips
LEDlampen



TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)

De beste LED-oplossing voor de vervanging van een HID-lamp (High Intensity Discharge)

**NIEUW: Lumen claims: 3000/4000/6000lm, CRI 80,
Nieuwe microlens die de heldere en matte versies vervangt**

Philips TrueForce LEDlampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een snelle terugverdientijd ter vervanging van hogedrukontladingslampen (HID). De TrueForce LED-lampen maakt onmiddellijke energiebesparingen mogelijk tegen lage initiële kosten. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen klanten eenvoudig lampen in hun bestaande systeem vervangen door Philips TrueForce LED zodat de lichtkwaliteit verbetert zonder de armaturen te vervangen of het lichteffect op te offeren.

Voordelen

- Kostenbesparingen verzekeren een snelle terugverdientijd
- Lage initiële kosten
- Verbeterde lichtkwaliteit en eenvoudige uitwisseling

Kenmerken

- Hoog energierendement
- Lange levensduur van 50.000 uren
- Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe retrofit
- Licht in gewicht
- Bescherming tegen schakelpieken tot 6 kV


Applicaties

- Stedelijke openbare ruimte - parken, pleinen
- Openbare weg - straten, paden
- Openbare ruimte - parkeerterreinen, bus- en tramhaltes



PHILIPS

Philips
LEDlampen



TrueForce LED Public (weg – SON)

De beste LED-oplossing voor vervanging van hogedrukontladingslampen (High Intensity Discharge, HID)

NIEUW: 's Werelds eerste directe Plug & Play-vervanging voor straatverlichtingsarmaturen met een 50W/70W/100W/150W SON-T lamp

Philips TrueForce LED Public lampen bieden een gemakkelijk LED-oplossing met korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). De Philips TrueForce LED Public verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunt u eenvoudig Philips TrueForce LED Public straatlampen installeren zonder de voorschakelapparatuur of reflector van de armatuur te wijzigen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

Voordelen

- Direct kosten besparend
- Lage initiële kosten, korte terugverdientijd
- Verbeterde lichtkwaliteit door eenvoudige omschakeling
- Directe LED-vervangingsoplossing zonder de armatuur te wijzigen

Kenmerken

- Hoog energierendement
- Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe ombouw
- Levensduur 50.000 uur
- Aangenaam wit licht met CRI 70

Applicaties

- Stedelijke openbare ruimte - parken en pleinen
- Openbare en doorgaande wegen

PHILIPS

Philips
LEDlampen

Vintage Cord

Creëer de perfecte sfeer



**NIEUW: Vintage Cord in goud, zwart en rosé
voor al uw decoratieve verlichting**

Dit Philips-snoer heeft een stoffen bekleding en metalen aansluitbus met matte afwerking om sfeer te brengen in uw leefruimte. Gecombineerd met een E27 LED-lamp uit de Philips vintage, moderne of klassieke serie om de uitstraling compleet te maken.

Voordelen

- Materiaal van hoge kwaliteit
- Aanpasbare snoerlengte

Kenmerken

- Metalen aansluitbus met matte afwerking
- Snoer met stoffen bekleding
- Ambiance en styling

Applicaties

- Gang
- Eetkamer
- Woonkamers
- Slaapkamers
- Receptieruimten
- Bars

