



**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

## Binnenverlichting Pendelarmaturen

De in deze brochure vermelde brutoprijzen en specificaties zijn geldig vanaf 1 juli 2019 tot de volgende uitgave.  
Producten en prijzen – Nederland

'19



# Trueline Pendel SP530/531/532/533/534




Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

- Het meest egale lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met kantoorarchitecten




- Lichtrendement > 100 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in inbouwuitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE
- Type: SP530P (uitvoering met direct licht volgens kantoornormen)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: Uitvoeringen volgens kantoornormen (OC), 1130 en 1170 mm, 4000K:
- Stralingshoek: 80° (OC), 110° (NOC)
- Lichtstroom: 1500 tot 7700lm (4000K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver: Geïntegreerd
- Voeding: PDS-60 24 V; voeding voor toepassingen binnen en buiten
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Compatibel met veel in de handel verkrijgbare ELV-dimmers
- Ingang voor regelsysteem: 0-16V, DALI
- Opties: Centrale batterij
- Materiaal: Behuizing: geanodiseerd aluminium
- Kleur: Aluminium (ALU)
- Optiek: Uitvoering volgens kantoornormen: PMMA, semitransparant
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Optiekmodule uitwisselbaar, geen inwendig reinigen vereist

- Installatie: Bevestiging met beugels
- Opmerkingen:: Pendelset wordt meegeleverd met de armatuur




**Product**

SP530P LED50S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU



**Product**


SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU



SP531P LED15S/840 PSD  
PI5 SM2 L1130 ALU


**Product**

SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130




**Product**

SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410




**Product**

SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130




**Product**

SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU



**Product**

SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410



**Product**

SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU



SP534P LED40S/840  
PSD PI5 SM2 L1130 ALU

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	400.00€
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	400.00€
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	470.00€
87119500	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	470.00€
87132400	SP532P LED49S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	470.00€
87426400	SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	440.00€
87427100	SP530P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	440.00€
87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	510.00€
87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	510.00€
87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	510.00€
87495000	SP530P LED25S/840 POE SW2 L1130 ALU	1	470.00€
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	370.00€
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	440.00€
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	440.00€
87429500	SP531P LED19S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	410.00€
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	480.00€
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	480.00€
87125600	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	1	550.00€
87126300	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	1	620.00€
87428800	SP530P LED50S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	1	550.00€
87433200	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	1	620.00€
87498100	SP532P LED36S/840 POE ACL SW2 L1170 ALU	1	690.00€
87128700	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	1	500.00€
87129400	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	1	500.00€
87434900	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	1	540.00€
87435600	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SMTT L1410	1	540.00€
87436300	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	1	540.00€
07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1	400.00€
07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1	440.00€

## Fresh Food, pendant

---




- Voeg een decoratieve dimensie toe aan uw interieurarchitectuur
- Hoge kleurweergave-index
- Specifiek kleurenspectrum om kleuren van de gepresenteerde verse levensmiddelen te versterken



Winkeliers willen in hun winkels een aangename sfeer scheppen en hun producten benadrukken met het juiste licht en fraai vormgegeven producten. Ook zijn ze erop gespitst hun energie-, en onderhoudskosten te verlagen. Doordat ze LED-technologie bevatten in een mooi en puur design voldoet de Fresh Food Pendant volledig aan deze verwachtingen.

- Aantrekkelijke en verfrissende vormgeving
- speciale Fresh Food Rose en Fresh Food Meat kleurspectrum voor vleeswaren afdeling
- unieke Fresh Food Champagne kleurspectrum voor fruit, groentes, brood en kaas afdelingen geschikt voor een brede reeks toepassingen en ideaal voor het benadrukken van verse voedingsmiddelen
- Type: PT570T
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen ( $\pm 10\%$ ): 32, 37, 45 of 47 W
- Bundelhoek:  $60^\circ$
- Lichtstroom: 2293, 2303, 2394 of 2490 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000, 4000 of 2200 K
- Kleurweergave-index:  $>80$
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 20.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur:  $+10^\circ\text{C}$  tot  $+35^\circ\text{C}$
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Kleur: Behuizing: aluminium
- Kleur: Black
- Optiek: Brede bundel
- Optisch element: Diffuser (DF)
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Pendelset wordt meegeleverd met het product



**Product**

PT570P LED19S/ROSE PSU WB DF GR

**Bestelgegevens**

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	1	595.00€
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	1	595.00€
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	1	625.00€

## SmartBalance hangend, SpaceWise



Met SpaceWise van Philips kunnen klanten echt profiteren van de voordelen van regelsystemen zoals energiebesparingen, visueel comfort en persoonlijke regeling, zonder dat daarvoor een bedrade infrastructuur hoeft te worden aangelegd.


- De gemakkelijkste manier om te profiteren van visueel comfort en energiebesparingen, zonder dat er datakabels in het zicht zitten.
- Gemakkelijk in gebruik te stellen via de afstandsbediening
- Vrijheid en flexibiliteit in werkruimten met connected armaturen



- Armaturen kunnen verbonden worden met SmartBalance vrijstaande vloerarmatuur
- Armaturen hebben een draadloze ontvanger of zijn als slave-armatuur verbonden met een draadloze ontvanger
- Met behulp van een afstandsbediening kunnen armaturen gemakkelijk verbonden worden in een netwerk
- Binnen het netwerk kunnen zones gedefinieerd worden waarin alle armaturen zich op dezelfde manier gedragen
- Alle armaturen in het vertrek of de open ruimte kunnen gekoppeld worden in een netwerk
- Het draadloze netwerk kan aangesloten worden op het gebouwbeheersysteem
- Type: SP480P (uitvoering met directe verlichting)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (+/- 10%): SP480P: 33.5 W (4000 K / ACC-MLO)
- Lichtstroom: 3500 of 4000lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur\* 50.000 uur: L85
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Dimbaar
- Ingang voor bedieningssysteem: DALI
- Opties: Het SpaceWise-systeem kan worden gebruikt in combinatie met de SmartBalance vrijstaande vloerarmatuur
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat en staalplaat
- Kleur: Wit (WH)



- Optiek: OLC micro-lensoptiek van helder acrylaat (ACC-MLO)
- Aansluiting: Insteekconnector (PI)
- Onderhoud: Optiekmodule permanent afgedicht, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Pendelmontage met een set van enkelvoudige stalen ophangkabels, compleet met een 170 cm lang netsnoer



#### Product

SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
87576600	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	1	610,00€
87577300	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	1	650,00€

# SmartBalance SP480P




Hoewel in veel gevallen de functionele verlichtingsprestaties maatgevend zijn, zal er ook interesse zijn in het toepassen van armaturen die aantrekkelijk en/of onopvallend zijn. Vooral in toepassingen waar opbouw- of pendelarmaturen gebruikt moeten worden, kan het moeilijk zijn aan allebei van deze eisen te voldoen. SmartBalance biedt niet alleen een hoger energierendement, maar is ook visueel aantrekkelijk zonder opvallend te zijn. Bovendien voldoet hij lichttechnisch aan alle relevante kantoonormen.

- Office compliant LED opbouw- en pendelarmatuur
- Zeer fraaie vormgeving
- Levensduur 50.000 uur




- Energierendement > 90 lm/W, wat besparingen op de energiekosten van ca. 30% mogelijk maakt
- Compact, lichtgewicht en onopvallend
- SmartBalance voldoet aan UGR19 en twee niveaus van L65, namelijk 1500/3000 cd/m<sup>2</sup>
- SmartBalance is standaard dimbaar (DALI), en daardoor eenvoudig te combineren met controls.
- Type: SP480P (uitvoering met directe verlichting)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: 3000 K: 37 W (3000 lm), 42 W (3500 lm), 47 W (4000 lm)
- Lichtstroom: 3000, 3500 of 4000 lm
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimbaar
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V of DALI
- Opties: Noodverlichting: 1,5 uur
- Kleur: Behuizing: polycarbonaat en staalplaat
- Kleur: Wit (WH) of zilvergrijs (SI)
- Optiek: OLC micro-lensoptiek van helder acrylaat (ACC-MLO)
- Aansluiting: Insteekconnector (PI)
- Onderhoud: Optische module met levenslange afdichting: geen interne reiniging nodig
- Installatie: Pendelmontage met een set van enkelvoudige stalen ophangkabels, compleet met een 170 cm lang netsnoer



**Product**

SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2



**Product**

SP480P LED35S/840 POE ACC-MLO ACL SMT1



SP482P LED40S/840  
PSD ACC-MLO SM2 WH

SP480Z CP WH

**Bestelgegevens**

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
26757700	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2	1	520.00€
26758400	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2 WH	1	560.00€
27358500	SP480P LED35S/830 PSD ACC-MLO SM2	1	520.00€
27362200	SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2	1	560.00€

# GreenSpace Accent Pendant



- Pure en robuuste vormgeving.
- Voor alle detailhandelstoepassingen.
- Flexibiliteit in licht, CDM voorbij.




Dankzij de Philips GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu eenvoudig overstappen van CDM naar LED en profiteren van de Philips PerfectAccent lichtkwaliteit met aanzienlijke energiebesparingen en dat alles voor een redelijke initiële investering. De Philips GreenSpace Accent Pendant kan met een railinterface eenvoudig en snel op een reguliere 3C-adapter of aan een plafond worden geïnstalleerd. De kabel kan op maat worden gemaakt om perfect te passen bij de installatiehoogte van het armatuur. Voor de detailhandel in fashion & food is de Philips GreenSpace Accent Pendant ook verkrijgbaar met speciale LED-lichtvarianties om het aangeboden voedsel- of kledingassortiment in het allerbeste licht te presenteren. Neem eens een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over Philips CrispWhite, Philips PremiumWhite en Philips GreenSpace Accent FreshFood verlichting.

- Geïntegreerde driver in een compacte behuizing.
- Hoge lichtkwaliteit dankzij de Philips PerfectAccent-reflectors.
- Inclusief lichtvarianten voor Fashion & Food.
- Op maat te maken kabel en installeerbaar op rail of plafond.
- Aiming Horizontal: to °
- Aiming Vertical: to °
- AverageAmbientTemperature: +10 °C tot +40 °C
- Beam angle: 24°, 30°, 38°
- Color: Black, silver, white
- Material of Bracket: Bracket:
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: aluminium
- Material of Reflector: Reflector: polycarbonaat met aluminiumcoating
- Tilt angle housing: Standard tilt angle posttop: Standard tilt angle side entry:
- Type: PT320C



PT320C LED17S/CRW  
PSU WB SI



**Product**  
PT320T LED17S/827 PSU MB WH



PT320T LED17S/830 PSU  
MB BK

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	1	140.00€
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	1	165.00€
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	1	190.00€
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	1	180.00€
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	1	190.00€
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	1	140.00€
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	1	185.00€
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	1	190.00€
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	1	190.00€
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	1	190.00€
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	1	185.00€
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	1	210.00€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)