


Standaard Plan Lichtregelsystemen


Leslokaal met daglichtregeling en aanwezigheidsschakeling



OccuSwitch DALI LRM2070



Wieland aansluitkabel LCC2070




Drukknop unit LCU2070



LRH8100 opbouwdoos

Schoollokaal 7,2 x 7,2 m, met OccuSwitch DALI



OccuSwitch DALI LRM2070

Armatuur met HFD VSA

DALI lijn

Technische gegevens

- Max. 15 armaturen per sensor
- Detectiebereik 6x8 m voor grove bewegingen en 4x5 m voor fijne bewegingen
- Montagehoogte 2,5 - 3,5 m
- Schroefaansluiting of Wieland GST18 aansluiting (met los te bestellen LCC2070/2080 kabel)
- Bediening mogelijk met bestaande wandschakelaars in combinatie met LCU2070

Functies OccuSwitch DALI

		LRM2070	LRM2090
Standaard kantoor (mode 1)	aanwezigheid	•	•
	afwezigheidsschakeling	•	•
	instelbare uitschakelvertraging	•	•
	daglichtafhankelijk regelen	•	•
	daglichtvoorrang	•	•
	IR handbediening	•	•
Schoollokaal (mode 3)/ vergaderzaal (mode 8)	raamzijde/gangzijde	•	•
	>2 verlichtingsgroepen (bordverl.)	■	•
Gebouwfuncties	uitbreiding detectiebereik	•	•
	tijdcommando's (aan/uit)		*
	terugkoppeling lamp/VSA		*

* i.c.m. centraal gebouwbeheersysteem ■ optie instelbaar

Standaard Plan Lichtregelsystemen

Leslokaal met daglichtregeling en aanwezigheidsschakeling

Productkenmerken




OccuSwitch DALI LRM2070

- Energiebesparingen tot 55% door de verlichting uit te schakelen als er niemand aanwezig is, door te dimmen en door daglichtafhankelijke regeling
- Eenvoudige installatie dankzij DALI technologie
- Schakelen en regelen van maximaal 4 lichtgroepen in één ruimte
- Mogelijkheid tot afzonderlijk schakelen van bordverlichting

LCU2070


- Mogelijkheid om elke willekeurige type drukschakelaar aan te sluiten op het OccuSwitch DALI-systeem.
- De aansluiting verloopt eenvoudig, verbind de interface (met de zwarte draden) met de DALI-lijn en sluit 1 tot 4 schakelaars aan op de unit.

Schoollokaal 7,2 x 9,0 m, met OccuSwitch DALI



OccuSwitch DALI LRM2070


afmeting in mm



OccuSwitch DALI LRM2070

opbouwdoos


afmeting in mm



LRH8100

opbouwdoos

afmeting in mm



LRM8118

afmeting in mm


Bestelgegevens

Type nummer	EOC	Uitvoering
LRM2070	73230599	OccuSwitch DALI basic
LCC2070	73248099	Wieland installatie LRM2070
LRM8118	73078399	Extensie-sensor
LCU2070	87026800	Drukknop-unit
IRT8099/10	73256599	Omniprogram standaard

Optioneel

Type nummer	EOC	Uitvoering
LRH2070 opbouwdoos	73252799	Opbouw montagekast OccuSwitch DALI
LRH8100 opbouwdoos	51920399	Opbouw montagekast extensiesensor

Detectiebereik



©2013 Philips Lighting
Alle rechten voorbehouden.

www.lighting.philips.nl