


Parallel dimmen op basis van daglicht en aanwezigheid - energiebesparing tot 55%

Voorbeeld: kantoortuin met OccuSwitch DALI LRM2080



-  OccuSwitch DALI LRM2080
-  Armatuur met HFDVSA
-  DALI lijn
-  Parallel interfacekabel (max. 22 units)

Technische gegevens

- Max. 15 armaturen per sensor
- Detectiebereik 6x8 m voor grove bewegingen en 4x5 m voor fijne bewegingen
- Montagehoogte 2.5 - 4 m
- Schroefaansluiting of Wieland GST I 8i3 aansluiting (met los te bestellen LCC2080 kabel)



OccuSwitch DALI LRM2080




Wieland aansluitkabel LCC2080

Functies OccuSwitch DALI

	LRM2080
	aanwezigheid
	afwezigheidsschakeling
Standaard kantoor (mode 1)	instelbare uitschakelvertraging
	daglichtafhankelijk schakelen
	daglichtvoorrang
	IR afstandsbediening
	parallelschakelen
Kantoortuin (mode 2)	zone linking
	instelbaar schtergrondnivo

Detectiebereik



Het detectiegebied is rechthoekig met afmetingen van 6x8 m voor grove beweging en 4x5 m voor fijne beweging bij een montagehoogte van 2,5 - 3,5 m.

Parallel dimmen op basis van daglicht en aanwezigheid - energiebesparing tot 55%

Productkenmerken

OccuSwitch DALI LRM2080

- Energiebesparing tot 55% door de verlichting uit te schakelen als er niemand aanwezig is, door te dimmen en door daglichtafhankelijke regeling
- Eenvoudige installatie dankzij DALI technologie
- Schakelen en regelen van maximaal 4 lichtgroepen in één ruimte
- Parallel interfacekabel (max. 22 units) niet meegeleverd

Let op: alle armaturen dienen te zijn voorzien van een DALI VSA.

Het programmeren en werkend opleveren van deze DALI set kan Philips voor u verzorgen. Meerdere scenes/modes mogelijk. Vraag een offerte aan bij uw contactpersoon.


Voor meer informatie over de producten, zoals datasheets, montage- en installatiehandleidingen en detailinformatie over het instellen van de verschillende componenten, ga naar: <http://www.philips.com/controls> of neem contact op met uw Philips accountmanager.

Bestelgegevens


Type nummer	EOC	Uitvoering
LRM2080	73234399	OccuSwitch DALI advanced
LCC2080	73250399	Wieland aansluitkabel
IRT9090	74763500	Extended IR prog (1 stuks benodigd per project)

Optioneel

Type nummer	EOC	Uitvoering
LRH2070	73252799	Opbouw montagedoos



OccuSwitch DALI LRM2080
afmetingen in mm



OccuSwitch DALI LRH1070
opbouwdoos
afmetingen in mm

